

AUGENPRODUKTE

AUSGABE 2025/2026



AUGENOKKLUSIONSPFLASTER

AUGENVERBÄNDE

BINOKULARTESTE

FARBTESTE

FRÜHFÖRDERUNG

KONTRASTTESTE

LINSENFOLIEN

LOW-VISION-TESTE

OKKLUSIONSFOLIEN

OPHTHALMOSKOPE

PRISMEN

PRISMENFOLIEN

REFRAKTION

SEHTESTE

STEREOTESTE

VISUELLE REHA

ZUBEHÖR



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Katalog auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Formulierungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Zertifiziert nach EN ISO 13485:2021





IMPRESSUM



Trusetal Verbandstoffwerk GmbH Konrad-Zuse-Straße 15 33758 Schloß Holte-Stukenbrock Deutschland

Telefon: +49 5207 991688-0 Telefax: +49 5207 991688-28

E-Mail: info@eyesfirst.eu

orders@eyesfirst.eu

info@tshs.eu

Internet: www.tshs.eu

Onlineshop: www.eyesfirst.eu

www.augenpflaster.com

Amtsgericht Bielefeld HRB 34919

USt-IdNr.: DE 811775477

Bildnachweis:

© Christiane Paschke

© eevl – stock.adobe.com

© erikreis via Getty Images

© Good-Lite Company

© HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

© Kay Pictures Ltd

© Markus Güth Fotografie

© OCULUS Optikgeräte GmbH

© Pietrasanta Pharma S.p.A

© Rudolf Guthoff

© Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.

© Shanghai VisuScience Meditech Co., Ltd.

© Zobel-Fotografie Bildnutzung nur mit vorheriger

© 3B Scientific Genehmigung der Autoren

AUGENPRODUKTE

Augenokklusion und Augenverbände	Augenokklusionspflaster ORTOPAD® (mix, happy, girls, boys, weiß, skin) Informationen zu Trägermaterial, Kleber und Motiven Uhrglasverbände, Augenverbandschalen, Augenkompressen	8 – 12 - 14
Wundkleber	Anzeige TRUglue®	15
© EYESFIRST®		
Optische Adhäsionsfolien und Prismen	Prismenfolien, Okklusionsfolien, Linsenfolien Prismenleisten, Einzelprismen, Prismenvergenzstäbe, Prismenvergenzgläser Blockprismensets	16 17 18
Sehteste	Sehteste für die kinderärztliche Untersuchung Fixationsobjekte, LEA GRATINGS® Preferential-Looking-Sehteste Teste für Frühförderung und Reha, LEATM-Teste (kognitiv) Sehteste für die Neuro-Orthoptik Sehteste Ferne (Tafeln) LEATM-Ringbücher Ferne, LEATM Core Tests, Sehteste 1 m und Low Vision Nahsehteste (Tafeln), Untersuchungssets KAY PICTURES, Massachusetts-Sehteste Lichtkästen, lichtdurchlässige Seh- und Kontrasttafeln ETDRS-Sehtafeln für ETDRS-Lichtkästen (inkl. Evans-Kontrasttafeln) Kontrastteste (Tafeln und Ringbücher inkl. MARS und LEA GRATINGS®)	19 20 21 22 - 24 - 26 27 - 30 - 34 - 36 - 44 - 50 -
Diagnostik	Binokularteste, Okkluder, OKN-Instrumente, Maddox-Kreuz Messbrillen, Refraktionsbrillen, Gläserkasten, Refraktionszubehör, Abgleichflipper Schmalrand-Einzelgläser, Funduslupen Stereoteste (inkl. LANG-STEREOPAD®, TNO-Test, Dinosaurier-Test) Farbteste Gesichtsfeldteste	52 60 64 66 68 70
Zubehör	Verbrauchsmaterialien Zubehör für diagnostische Augenprodukte	71 - 74 -
HEINE-Instrumente	Ophthalmoskope Ophthalmologie-Sets, Skiaskop Hand-Untersuchungsinstrumente, Ladegeräte Griffe, Ladebatterien, Ersatzlampen, Zubehör	79 80 81 82
TRUPACK®		
OP-Sets	Anzeige TRUPACK®	85

Kompetenz aus einer Hand

Die Trusetal Verbandstoffwerk GmbH mit Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock (Ostwestfalen) wurde 1993 gegründet. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Qualitätsprodukten für die Bereiche Augenheilkunde, Wundversorgung, Dialyse und OP-Bedarf.



Medizinische Qualitätsprodukte von Trusetal

Höchster Anspruch für Patientenwohl und Compliance



Anwenderfreundlich mit hohem therapeutischen Nutzen

Indikationsorientierte durchdachte Sortimentsgestaltung



UNSERE MARKEN FÜR IHRE AUGENPRODUKTE



Alles für die Augenheilkunde

Unter dem Namen EYESFIRST® führen wir diagnostische Produkte für den professionellen Einsatz in der Ophthalmologie, Orthoptik und Augenoptik. EYESFIRST® heißt auch unser fachspezifischer Onlineshop. Unser Sortiment umfasst eine große Auswahl an Visus-, Kontrast-, Stereo- und Farbtesten, hochwertige Untersuchungsinstrumente sowie diverse diagnostische Hilfsmittel. Zusätzlich bieten wir Anwenderseminare zu Sehtesten und dem Brückner-Test an, die auf die Bedürfnisse verschiedener medizinischer Berufsgruppen zugeschnitten sind.



Augenokklusionspflaster für Kinder – und noch so vieles mehr

Die Entwicklung und der Vertrieb von Augenokklusionspflastern bilden den Grundstein unserer Firmengeschichte. Unsere ORTOPAD®-Augenpflaster sind speziell für Kinder entwickelt. Entsprechend hoch ist unser Anspruch in puncto Verträglichkeit, Design sowie Material- und Klebeeigenschaften. Darüber hinaus unterstützen wir Klinken, Praxen, Sehschulen und Eltern mit zahlreichen unterschiedlichen Motivationsartikeln rund um die Okklusionstherapie und begleiten seit 2007 intensiv das KARIBU-Projekt, ein von unserer Mitarbeiterin ins Leben gerufenes Hilfsprojekt zur Prävention von Kinderblindheit in Afrika.



Für mehr Effizienz im OP

Die Vorbereitung von Operationen gehört zu den zeitintensivsten Aktivitäten im OP. Mit unseren maßgeschneiderten OP-Sets für die Augenheilkunde sorgen wir dafür, dass das Operationsteam über die richtigen Arbeitsmittel zum richtigen Zeitpunkt verfügt. Das reduziert Vorbereitungszeiten und optimiert Arbeitsabläufe. TRUPACK®-Sets enthalten alle notwendigen Instrumente, Abdecktücher, Tupfer sowie sonstiges Zubehör – alles in einem praktischen Paket fachgerecht und steril verpackt.




Qualitativ hochwertige Wundversorgung

Seit über 25 Jahren sind wir Exklusivvertriebspartner der Marke MASTER·AID® in großen Teilen Europas und weit darüber hinaus. Höchste Ansprüche an die verwendeten Materialien und die Produktionstechnologie gewährleisten den Wert unserer Wundversorgungsprodukte für verschiedenste Fachbereiche. Wichtig ist uns eine sinnvolle, indikationsorientierte Sortimentsgestaltung basierend auf Produkten, die Patientenwohl und Compliance mit Anwenderfreundlichkeit und hohem therapeutischem Nutzen verbinden.

Tradition und Zukunft fest im Blick

Als international tätiges Familienunternehmen sind uns Werte und Normen besonders wichtig. Unser Handeln ist geprägt von einem sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, von sozialer Verantwortung innerhalb unseres Teams und nicht zuletzt von einer fairen und langfristigen Zusammenarbeit mit unseren Geschäfts- und Kooperationspartnern.

Wir sind uns unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verpflichtung bewusst und stellen uns den damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen. Dabei sehen wir im stetigen Wandel die Chance für Veränderung und Weiterentwicklung, gestützt durch unsere langjährige Erfahrung, auf die wir bauen und vertrauen können.



Unser Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden bei uns großgeschrieben und wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Prozesse zu verbessern und unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Wiederverwertbare Verpackungen und Werkstoffkreislauf

Die Verpackungsmaterialien unserer MASTER·AID®-Produkte sind durchschnittlich zu 95 % wiederverwertbar. Materialcodes auf den Verpackungen erleichtern die korrekte Entsorgung und Wiederverwertung.



Beim Versand verzichten wir auf Luftpolsterfolie und Styropor. Unsere ORTOPAD®-Versandkartons enthalten beispielsweise Verpackungschips aus Maisstärke, die biologisch abbaubar sind. Auch für andere Bestellungen verwenden wir umweltfreundliches Füll- und Polstermaterial. Hierzu sammeln wir unser Altpapier und die Altkartons und lassen beides zu neuem Füllmaterial verarbeiten.

Umweltfreundliche Produktionsprozesse

Der gesamte Produktionszyklus der MASTER·AID®-Artikel ist darauf ausgelegt, die Umweltbelastung gering zu halten. So werden zum Beispiel bei der Materialbeschichtung mit Klebstoff keine Lösungsmittel freigesetzt, sodass keine giftigen oder umweltschädlichen Dämpfe entstehen. Davon profitieren sowohl das Produktionsteam als auch unsere Umwelt.

Nachhaltigkeit beginnt, wenn aus dem Bewusstsein dafür auch das Handeln folgt.



Recycling von Produktionsabfällen

Alle Abfälle, die bei der Produktion unseres MASTER·AID®-Sortiments anfallen, werden vom Hersteller an eine örtliche Recyclingstelle weitergeleitet. Dies stellt sicher, dass kein Abfall unnötig die Umwelt belastet.

Erneuerbare Energiequellen

47 % der Energie, die bei unserem Partner Pietrasanta Pharma S.P.A. für die Herstellung der MASTER·AID®-Produkte benötigt wird, stammen aus erneuerbaren Quellen. Seit 2020 nutzen wir zudem die freie Dachfläche unseres Firmengebäudes für eine eigene Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung.

Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag

Mit unserem Dienstrad-Leasing erhalten alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und den CO₂-Ausstoß auf ihrem Arbeitsweg zu reduzieren. Darüber hinaus stehen unserer Belegschaft kostenfreie Wasserspender zur Verfügung, um den Einsatz von Einwegflaschen zu minimieren und unnötigen Plastikmüll zu vermeiden. In unseren Gemeinschaftsräumen bieten wir kostenlos frisches Obst von einem regionalen Bauernhof an, der großen Wert auf Nachhaltigkeit und Tierwohl legt. So fördern wir nicht nur die Gesundheit unseres Teams, sondern auch eine umweltbewusste Lebensweise

KARIBU-Projekt

ORTOPAD "- NEWS

KARIBU-PROJEKT

KENIA · KONGO · GAMBIA

Seit 2007 begleiten und fördern wir das KARIBU-Projekt in Kenia. Schwerpunkt dieses Hilfs- und Herzensprojekts unserer pensionierten Mitarbeiterin Christiane Paschke ist die Prävention von Kinderblindheit durch Früherkennung und rechtzeitige Behandlung kindlicher Augenerkrankungen.

Nach ihrem mehrjährigen Aufenthalt in Kenia als Orthoptistin mit Lehrtätigkeit hat Frau Paschke das Projekt zusammen mit der kenianischen Augenärztin Dr. Margaret Njuguna entwickelt. Einmal im Jahr besucht sie die Projektstandorte, leitet dort Workshops für kindermedizinisches Fachpersonal und stellt sicher, dass die Hilfe den bedürftigen Kindern unmittelbar zugutekommt.



Neben der langjährigen Direkthilfe für Kenia unterstützen wir Frau Paschke auch bei ihren Bemühungen, die Früherkennung kindlicher Augenerkrankungen und die postoperative Amblyopiebehandlung in anderen afrikanischen Ländern zu verbessern. Das Engangement von Frau Paschke wurde mit Auszeichnungen des DBHW und der DOG gewürdigt.



Unser Engagement in Afrika zur Prävention von Kinderblindheit






ORTOPAD®-Augenpflaster stehen für die sichere und sanfte Abdeckung des Auges mit der nötigen Strapazierfähigkeit für ausgelassenes Spielen und Toben. Der anatomische Schnitt und altersgerechte Größen sorgen für eine ausgezeichnete Passform und verhindern unerwünschte Lichtreize auf das abgedeckte Auge.




- hautfreundliches Bambusvlies
- hypoallergener Kleber
- luftdurchlässig
- dünne, weiche Lichtschutzeinlage
 ergonomische Form mit nasalen Schlitzen
 - große Motivauswahl


Darstellung der Pflasterumrisse in Originalgröße:



bis zum 2. Lebensjahr



vom 2. bis 4. Lebensjahr




ab dem 4. Lebensjahr

Mehr Informationen unter:

www.augenpflaster.com

ORTOPAD. Augenpflaster





ORTOPAD® Premium Natur Mix 2.0

Mit Motiven aus:





Augenokklusionspflaster in 60 unterschiedlichen Motiven zum individuellen Zusammenstellen. Die Mindestmenge pro Motiv beträgt 10 Pflaster.

Junior	67 mm x 50 mm	VE 100	PZN 18021729
Medium	76 mm x 54 mm	VE 100	PZN 18021735
Regular	85 mm x 59 mm	VE 100	PZN 18021741



Das Bestellformular mit allen aktuellen Motiven finden Sie auf **www.augenpflaster.com**.





Augenokklusionspflaster mit fünf unterschiedlichen Großmotiven je Packung

Junior	67 mm x 50 mm	VE 50	PZN 03386709
Medium	76 mm x 54 mm	VE 50	PZN 03386715
Regular	85 mm x 59 mm	VE 50	PZN 03386721









Augenokklusionspflaster für Mädchen mit fünf unterschiedlichen Motiven je Packung

Junior	67 mm x 50 mm	VE 50	PZN 02877121
Junior	67 mm x 50 mm	VE 100	PZN 06443299
Medium	76 mm x 54 mm	VE 50	PZN 00215048
Medium	76 mm x 54 mm	VE 100	PZN 06443307
Regular	85 mm x 59 mm	VE 50	PZN 02877115
Regular	85 mm x 59 mm	VE 100	PZN 06443313







Augenokklusionspflaster für Jungen mit fünf unterschiedlichen Motiven je Packung

Junior	67 mm x 50 mm	VE 50	PZN 02877109
Junior	67 mm x 50 mm	VE 100	PZN 06443230
Medium	76 mm x 54 mm	VE 50	PZN 00215031
Medium	76 mm x 54 mm	VE 100	PZN 06443276
Regular	85 mm x 59 mm	VE 50	PZN 02876995
Regular	85 mm x 59 mm	VE 100	PZN 06443282





Mit bunten Bildern zum Aufkleben auf die Okklusionspflaster



Augenokklusionspflaster in Weiß zum Selbstgestalten. Jede Packung enthält zusätzlich 24 Aufkleber mit bunten Bildern und 24 Aufkleber mit Motiven zum Ausmalen.

Junior	67 mm x 50 mm	VE 50	PZN 06626798
Medium	76 mm x 54 mm	VE 50	PZN 00214824
Regular	85 mm x 59 mm	VE 50	PZN 06626775





ORTOPAP Skin

Augenokklusionspflaster in Beige zum Selbstgestalten. Jede Packung enthält zusätzlich 24 Aufkleber mit bunten Bildern und 24 Aufkleber mit Motiven zum Ausmalen.

Junior	67 mm x 50 mm	VE 50	PZN 00612051
Regular	85 mm x 59 mm	VE 50	PZN 00612074



Mit bunten Bildern zum Aufkleben auf

Augenokklusionspflaster aus Bambusvlies



DER UMWELT ZULIEBE

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und ihren Rohstoffen ist uns sehr wichtig, insbesondere als Anbieter von medizinischen Produkten zum Einmalgebrauch. Wir setzen auf eine ressourcenschonende Produktion und auf Nachhaltigkeit bei der Wahl der verwendeten Materialien. Aus diesem Grund bestehen unsere ORTOPAD®-Augenpflaster aus einem nachhaltigen Bambusvlies.

Bambus überzeugt durch seine positive Ökobilanz. Er wächst bis zu einem Meter pro Tag und gehört damit zu den ertragreichsten nachwachsenden Rohstoffen der Welt. Nach der Ernte treibt er immer wieder neu aus und sein weit verzweigtes Wurzelwerk schützt den Boden vor Erosion. Bambus erzeugt außerdem ein Vielfaches mehr an Biomasse als unsere traditionellen heimischen Hölzer, und das bei vergleichbar geringem Energieaufwand. Durch sein rasantes Wachstum bindet er beachtlich viel ${\rm CO_2}$ und produziert eine große Menge Sauerstoff, womit er auf natürliche Weise zur Verringerung des Treibhauseffektes beiträgt.

Nicht zuletzt machen ihn seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zu einer ökologisch wertvollen Alternative für eine Vielzahl knapper Ressourcen – perfekt auch für unsere nachhaltigen Augenpflaster. Als Vlies verarbeitet, verfügt Bambus über eine sehr gute Hautverträglichkeit. Die Pflaster sind angenehm weich, luftdurchlässig und dennoch strapazierfähig.

Unser Kleber: hautfreundlich und hypoallergen

FÜR DIE SENSIBLE KINDERHAUT

ORTOPAD®-Augenokklusionspflaster werden mit einem latexfreien Klebstoff ohne Lösungsmittel produziert und eignen sich daher auch für empfindliche oder allergische Haut.

Der Kleber wird durch Erhitzung geschmolzen (sog. Schmelzklebstoff) und mittels einer Transferbeschichtung auf das Bambusvlies aufgebracht. Er verfügt über eine ausgezeichnete Haftfähigkeit auf dem Trägermaterial und hinterlässt keine Rückstände auf der Haut. Seine optimale Klebeeigenschaft entfaltet der Klebstoff durch leichten Druck oder durch sanfte Reibung beim Aufbringen des Augenpflasters.

Schmelzklebstoffe sorgen darüber hinaus für einen sauberen Produktionsprozess. Bei der Beschichtung werden keine Lösungsmittel freigesetzt. Davon profitieren die Produktionsmitarbeiter ebenso wie unsere Umwelt.

Unsere Pflastermotive







ORTOLUX®

Steriler, selbstklebender, ergonomischer Uhrglasverband mit transparenter, bruchfester Schale und großer Schalentiefe. Hypoallergen durch hochverträglichen Kleber. Insbesondere geeignet zur Schaffung einer feuchten Kammer bei Lagophthalmus und nach LASIK-Eingriffen. Der Uhrglasverband ermöglicht ein großes Gesichtsfeld.

Schalentiefe ORTOLUX® small: 8 mm, Schalentiefe ORTOLUX® large: 11 mm

96 mm x 68 mm (small)	VE 1	PZN 02040050	Artikel-Nr. 70105
96 mm x 68 mm (small)	VE 20	PZN 02040044	Artikel-Nr. 70106
114 mm x 80 mm (large)	VE 1	PZN 00642419	Artikel-Nr. 70107
114 mm x 80 mm (larae)	VE 20	PZN 00642520	Artikel-Nr. 70108



ORTOLUX®AÎR

Steriler, selbstklebender, ergonomischer Uhrglasverband mit transparenter, bruchfester Schale und großer Schalentiefe sowie einer peripheren Lochung für eine angenehme Belüftung des Auges ohne Gesichtsfeldeinschränkung. Besonders geeignet zum postoperativen Einsatz (z. B. nach Kataraktoperationen) und zum mechanischen Schutz des Auges. Schalentiefe ORTOLUX®AIR small: 8 mm, Schalentiefe ORTOLUX®AIR large: 11 mm

96 mm x 68 mm (small)	VE 1	PZN 04511329	Artikel-Nr. 70135
96 mm x 68 mm (small)	VE 20	PZN 04511335	Artikel-Nr. 70136
114 mm x 80 mm (large)	VE 1	PZN 04511306	Artikel-Nr. 70137
114 mm x 80 mm (large)	VE 20	PZN 04511312	Artikel-Nr. 70138



Augenverbandschalen

Gelochte, transparente Augenverbandschale zum mechanischen Schutz des Auges bei Verletzungen und nach augenchirurgischen Eingriffen.

80 mm x 66 mm VE 125	Artikel-Nr. 59012
----------------------	-------------------



OPTOMED®

Sterile, selbstklebende Augenkompresse aus einem luftdurchlässigen Vlies mit dicker Wundauflage und einem hochverträglichen Kleber. Geeignet für die schnelle und saubere Wundversorgung in Praxis und Klinik oder für die Nachsorge durch den Patienten zu Hause. Auch zur Gesichtsfeldprüfung verwendbar.

Format Wundauflage: 66 mm x 37 mm

96 mm x 66 mm	VE 10	PZN 09947020	Artikel-Nr. 70118
96 mm x 66 mm	VE 25	PZN 09947037	Artikel-Nr. 70119

Kleben statt nähen

TRUglue®

Wundkleber



Sicherer Wundverschluss ohne Fäden ziehen

Die Alternative zu Nadel und Faden

MATERIAL:

• Ethyl-2-Cyanoacrylat

ANWENDUNG:

- zur Applikation auf der Haut nach chirurgischen Eingriffen
- für einen schnellen, keimsicheren Wundverschluss, z. B. nach Blepharoplastik* oder Fibromentfernung
- dünn auftragbar

EIGENSCHAFTEN:

- steril und einzeln verpackt
- schnellhärtend und mit geringer Zugspannung
- wasserfest
- bildet mikrobielle Barriere zum Schutz vor Wundinfektionen
- nimmt positiven Einfluss auf das Keimspektrum der Wunde
- * Bei der transkonjunktivalen Unterlidstraffung sollte auf einen klebenden Wundverschluss verzichtet werden, da sich der Kleber nach 5 bis 10 Tagen ablöst und Reibungen unter dem Lid verursachen kann.

WIR VERTRAGEN UNS MIT IHRER HAUT!







Weitere Produktinformationen sind über den QR-Code verfügbar.

TRUSETAL 🧆



TRUSETAL 🧆

Prismenfolien

Zur Diagnostik und Therapie, insbesondere zum präoperativen Prismen- Hilfsmittelnr.: ausgleich und mittelfristigen Einsatz bei instabilen Winkeln. Exzellente Abbildungsqualität durch hochwertiges Kunststoff-Trägermaterial.

Verfügbare Stärken: $1\triangle$, $2\triangle$, $3\triangle$, $4\triangle$, $5\triangle$, $6\triangle$, $7\triangle$, $8\triangle$, $9\triangle$, $10\triangle$, $12\triangle$, $15\triangle$, $17.5\triangle$, $20\triangle$, $25\triangle$, $30\triangle$, $35\triangle$

OPTEGO®-Prismenfolien Format: ca. 65 mm × 73 mm

TRUSETAL-Prismenfolien Format: ca. 67 mm x 67 mm

Bei Bestellung bitte die gewünschte Stärke und Marke angeben.

Okklusionsfolien

Zur Amblyopie- und Strabismustherapie als Alternative zum Augenokklusionspflaster (ORTOPAD®) und brillenmontierter Augenokklusionsklappe. Erhältlich als Einzelfolie oder Brief (geeignet zum Zuschneiden von bis zu 10 Folien).

Hilfsmittelnr.: 25.21.20.1900

Hilfsmittelnr.:

25.21.40.3900

25.21.40.2900



Die Stärkenbezeichnungen geben die durch die Folie mögliche Sehschärfe bei einem Ausgangsdezimalvisus von 1.00 an.

Verfügbare Stärken:

Vollokklusive in Beige, Neutralgrau, Blau (Blau mit Motiven), lichtdurchlässige Folien in: Lichtperzeption (minimal), < 0.10, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.60, 0.80

Format-

Einzelfolien blau: ca. 4,3 cm x 5,2 cm Einzelfolien (außer blau): ca. 5,3 cm x 5,2 cm

Brief: ca. 21,5 cm x 10,5 cm

Bei Bestellung bitte die gewünschte Stärke angeben.



Linsenfolien Segmente

Zum mittelfristigen Einsatz bei akkommodativem Schielen und Hypoakkommodation vor Verordnung einer Bifokalbrille. Auch geeignet zum Einsatz im Low-Vision-Bereich und für Sportaktivitäten. Jede Packung enthält zwei Linsensegmente.

Verfügbare Stärken: +1.25 D, +1.50 D, +1.75 D, +2.00 D, +2.50 D, +3.00 D

Format: 30 mm x 17 mm

Bei Bestellung bitte die gewünschte Stärke angeben.



Prismenleisten

Prismenleiste horizontal

Stärken in $1\triangle$, $2\triangle$, $4\triangle$, $6\triangle$, $8\triangle$, $10\triangle$, $12\triangle$, $14\triangle$, $16\triangle$, $18\triangle$, $20\triangle$, $25\triangle$, $30\triangle$, $35\triangle$, $40\triangle$

45△ als Einzelprisma

Prismenleiste vertikal

Stärken in $1\triangle$, $2\triangle$, $3\triangle$, $4\triangle$, $5\triangle$, $6\triangle$, $8\triangle$, $10\triangle$, $12\triangle$, $14\triangle$,

 $16\triangle$, $18\triangle$, $20\triangle$, $25\triangle$ $30\triangle$ als Einzelprisma

Prismenleistenset

Horizontal und vertikal Stärken von $1\triangle$ bis $40\triangle$ (horizontal), $1\triangle$ bis $25\triangle$ (vertikal)

30△ und 45△ als Einzelprisma

Einzelprismen



Einzelblockprismen gerundet

Zur individuellen Auswahl

Verfügbare Stärken:

 $2\triangle, 4\triangle, 6\triangle, 8\triangle, 10\triangle, 12\triangle, 14\triangle, 16\triangle, 18\triangle, 20\triangle, 25\triangle,$

30△, 35△, 40△, 45△, 50△

Einzelblockprismen eckig

Zur individuellen Auswahl


Verfügbare Stärken:

 $1\triangle,2\triangle,3\triangle,4\triangle,6\triangle,8\triangle,10\triangle,12\triangle,14\triangle,15\triangle,16\triangle,18\triangle,$

20△, 25△, 30△, 35△, 40△, 45△, 50△

Bei Bestellung bitte die gewünschte Version und Stärke angeben.

Prismenvergenzstäbe, -gläser



53024

Prismenvergenzstab 3△ und 12△ Zur einfachen Vergenzprüfung

Prismenvergenzstab $2\triangle$ und $6\triangle$

Zur einfachen Vergenzprüfung

Prismenvergenzgläser

Prismenstärke: 3△ und 12△

Ohne Griff

Weitere Prismenstärken auf Anfrage

Artikelnummern auf Anfrage

Artikel-Nr.: 55401

Artikel-Nr.: 55402

Artikel-Nr.: 55400

Artikelnummern auf Anfrage

Artikel-Nr.: 53011

Artikel-Nr.: 53027

Artikel-Nr.: 53024



Blockprismensets

Blockprismenset 22 Stück, eckig

Verfügbare Stärken:

 $1/2\triangle$, $1\triangle$, $2\triangle$, $3\triangle$, $4\triangle$, $5\triangle$, $6\triangle$, $7\triangle$, $8\triangle$, $9\triangle$, $10\triangle$, $12\triangle$, $14\triangle$, $16\triangle$, $18\triangle$, $20\triangle$, $25\triangle$, $30\triangle$, $35\triangle$, $40\triangle$, $45\triangle$, $50\triangle$

Artikel-Nr.: 55403

Artikel-Nr.: 55404

Artikel-Nr.: 55405

Artikel-Nr.: 55406

Artikel-Nr.: 55427

Artikel-Nr.: 55428

Mit separatem Rotglas

Blockprismenset 22 Stück, gerundet

Verfügbare Stärken:

 $1/2\triangle$, $1\triangle$, $2\triangle$, $3\triangle$, $4\triangle$, $5\triangle$, $6\triangle$, $7\triangle$, $8\triangle$, $9\triangle$, $10\triangle$, $12\triangle$, $14\triangle$, $16\triangle$, $18\triangle$, $20\triangle$, $25\triangle$, $30\triangle$, $35\triangle$, $40\triangle$, $45\triangle$, $50\triangle$

Mit separatem Rotglas

Blockprismenset 16 Stück, eckig

Verfügbare Stärken:

 $1/2\triangle$, $1\triangle$, $2\triangle$, $4\triangle$, $6\triangle$, $8\triangle$, $10\triangle$, $12\triangle$, $15\triangle$, $20\triangle$, 25△, 30△, 35△, 40△, 45△, 50△

Mit separatem Rotglas

Blockprismenset 16 Stück, gerundet

Verfügbare Stärken:

 $1/2\triangle$, $1\triangle$, $2\triangle$, $4\triangle$, $6\triangle$, $8\triangle$, $10\triangle$, $12\triangle$, $15\triangle$, $20\triangle$, 25△, 30△, 35△, 40△, 45△, 50△

Mit separatem Rotglas

Prismenset 16 Stück

Verfügbare Stärken: $1/2\triangle$, $1\triangle$, $2\triangle$, $4\triangle$, $6\triangle$, $8\triangle$, $10\triangle$, $12\triangle$, $15\triangle$, $20\triangle$, $25\triangle$, $30\triangle$, $35\triangle$, $40\triangle$, $45\triangle$, $50\triangle$

Plus 1 Rotglas

Prismenset 22 Stück

Verfügbare Stärken: $1/2\triangle$, $1\triangle$, $2\triangle$, $3\triangle$, $4\triangle$, $5\triangle$, $6\triangle$, $7\triangle$, $8\triangle$, $9\triangle$, $10\triangle$, $12\triangle$, $14\triangle$, $16\triangle$, $18\triangle$, $20\triangle$, $25\triangle$, 30△, 35△, 40△, 45△, 50△

Plus 1 Rotglas



Sehteste für die kinderärztliche Untersuchung

Die Durchführung der U7a stellt Kinderarztpraxen und Kinderkliniken häufig vor die Frage nach der dafür empfohlenen Ausrüstung. Wir stellen Ihnen deshalb eine Auflistung geeigneter Instrumente vor.

SEHTESTE FERNE

LEA™-Einzelringbuch – Symbole	Artikel-Nr.: 52008	Seite 27
LEA™-Symbole/E-Haken, Wandtafel 15 Linien	Artikel-Nr.: 52035	Seite 26
LEA™-Symbole, Falttafel 10 Linien	Artikel-Nr.: 52054	Seite 26





SEHTESTE NÄHE

LEA™-Symbole – Karte	Artikel-Nr.: 52016	Seite 31
LEA™-Symbole/LEA™-Zahlen – Karte	Artikel-Nr.: 52018	Seite 31



STEREOTESTE

LANG-Stereotest® I-R	Artikel-Nr.: 54000-R	Seite 66
LANG-Stereotest® II-R	Artikel-Nr.: 54001-R	Seite 66
LEA™-Stereotest "Fliege"	Artikel-Nr.: 54006	Seite 67



FARBTESTE

Ishihara-Farbtest 14 TafeIn	Artikel-Nr.: 56010	Seite 68
Waggoner-Farbtest	Artikel-Nr.: 56015	Seite 69



ABDECKUNG ZUR VISUSPRÜFUNG

Tiger-Mattglasokkluder	Artikel-Nr.: 59537	Seite 56
Mattglasokkluderbrille	Artikel-Nr.: 59598	Seite 56
Okkluderbrille mit schwarzer Abdeckung	Artikel-Nr.: 59599	Seite 56



EINFACHE OPHTHALMOSKOPE

HEINE K180 LED-Ophthalmoskop Set	Artikel-Nr.: 57567-L	Seite 80
HEINE mini 3000® LED-Ophthalmoskop	Artikel-Nr.: 57556	Seite 79



SEHTESTE FÜR KINDERÄRZTE – SPARANGEBOTE

Variante 1 Basisaustattung	Artikel-Nr.: 52263	Seite 56
Variante 2	Artikel-Nr.: 52264	Seite 56
Variante 3	Artikel-Nr.: 52265	Seite 56

Alle Artikel können Sie per Fax, Telefon oder direkt in unserem Onlineshop bestellen: **www.eyesfirst.eu**





Fixationsobjekte

LANG-Fixationsstäbchen beidseitig bedruckt, Länge: 14,7 cm Artikel-Nr.: 59513

LANG-Fixierwürfel mit 5 kindgerechten Objekten, roter Griff Artikel-Nr.: 59518

LANG-Fixierwürfel mit 5 kindgerechten Objekten, weißer Griff Artikel-Nr.: 59604

LEATM-Fixationswürfel mit LEATM-Symbolen, schwarz-weiß **Artikel-Nr.: 59530**

LEATM-Fixationswürfel mit bunten Figuren, roter Griff

Artikel-Nr.: 59531

GOOD-LITE®-Fixierwürfel mit kindgerechten Motiven, grüner Griff Artikel-Nr.: 59595

HOTV-Fixierwürfel schwarzer Griff Artikel-Nr.: 59565

Bernell-Fixationsstäbchen mit Rot-Grün-Suppressionstest

Artikel-Nr.: 59579

Heidi®/Gitter medium Artikel-Nr.: 52024

Visus: 0.50 cpcm, Format: Ø 13 cm

Heidi®/Gitter klein Artikel-Nr.: 52025

Artikel-Nr.: 52023

Artikel-Nr.: 52051

Visus: 1.00 cpcm, Format: Ø 5 cm

LEA GRATINGS®



LEA GRATINGS® – Paddles

Spielerischer Test zur Prüfung der Gittersehschärfe bei Kleinstkindern und bei Patienten mit Wahrnehmungsstörungen 4 Paddles inkl. Schutzhülle, Format: Ø 20,3 cm Visus: 0.25 cpcm, 0.50 cpcm, 1.00 cpcm, 2.00 cpcm, 4.00 cpcm, 8.00 cpcm

LEA GRATINGS® – Kontrasttest

Zur Prüfung der Kontrastgittersehschärfe in 4 Abstufungen (Kontrast 10 %: 0.50 cpcm und 8.00 cpcm, Kontrast 2,5 %: 0.50 cpcm und 4.00 cpcm). Der Test dient zur Ermittlung der Distanz, in der die Richtung der Linien erkannt werden kann.

4 Tafeln, mit Auswertungsbögen, Format: Ø 20,3 cm

Preferential-Looking-Sehteste



Zur Prüfung der Sehschärfe im nonverbalen Kleinkindalter oder bei Personen mit vermindertem Sehvermögen und Wahrnehmungsstörungen.

Artikel-Nr.: 52001

Artikel-Nr.: 52001-H

Artikel-Nr.: 52000

Artikel-Nr.: 52092

Artikel-Nr.: 52093

Artikel-Nr.: 59805

Artikel-Nr.: 52200

Teller Acuity Cards® II

Zur Visusprüfung im nonverbalen Kleinkindalter oder bei Personen mit vermindertem Sehvermögen und Wahrnehmungsstörungen, mit zentraler Beobachtungsöffnung

Inhalt: 16 Tafeln, Format: 56 cm x 25 cm (Breite x Höhe)

Testdistanz: 1 m / 50 cm

Teller Acuity Cards® II

Halbes Set mit 8 Tafeln Testdistanz: 1 m / 50 cm



Cardiff Acuity Cards - Standardset (ab dem 6. Lebensmonat)

Visustest basierend auf Preferential-Looking-Prinzip Inhalt: 36 Tafeln (B bis M), Format: 23 cm x 30 cm

Testdistanz: 1 m / 50 cm

Cardiff Acuity Cards - Screeningset

Inhalt: 24 Tafeln (LVA bis M), Format: 23 cm x 30 cm

Testdistanz: 1 m / 50 cm

Cardiff Acuity Cards – Low-Vision-Set

Inhalt: 36 Tafeln (LVA bis J), Format: 23 cm x 30 cm

Testdistanz: 1 m / 50 cm

Cardiff-Ergänzungstafeln für Low-Vision-Test

3 Zusatztafeln in den Visusstufen 0.03, 0.039 und 0.05

Testdistanz: 1 m / 50 cm



Cardiff-Kontrasttest

Zur Bestimmung der Kontrastempfindlichkeit bei Kleinkindern, Kindern und Personen mit Wahrnehmungsstörungen und intellektuellen Einschränkungen. Die Testtafeln haben Bilder gleicher Größe, die im Kontrast abgestuft sind. 12 Kontraststufen mit je 3 Karten. Kontraststufen von 46 % Kontrast bis 1 % Kontrast, entsprechend Kontrastempfindlichkeit von 2.17 bis 100.

Inhalt: 36 Tafeln, Format: 23 cm x 30 cm

Testdistanz: 1 m / 50 cm

Teste für Frühförderung/Reha



Alle Teste und Materialien der Frühförderung können auch bei Erwachsenen mit Wahrnehmungsstörungen, in der visuellen Rehabilitation, bei Demenzpatienten und ebenso in der Neuro-Orthoptik eingesetzt werden.

LEA-Mailbox®

Artikel-Nr.: 53509



Zur Prüfung der visuellen Wahrnehmung von Linienrichtungen. Patienten mit Hirnschädigungen können eine Diskrepanz zwischen Erkennung einer alleinigen Linienrichtung (Briefkastenschlitz) und der Kombination mit Handfunktion (den "Brief" in den Schlitz stecken) aufweisen. Format: Ø ca. 21,60 cm

LEA™-Rechteckspiel

Artikel-Nr.: 53505

Zur Beurteilung der Größenwahrnehmung. Enthält 10 Rechtecke in 2 Farben und 5 unterschiedlichen Größen mit einer Fläche von jeweils 10,16 cm².



LEA[™]-Zapfenadaptationstest

Artikel-Nr.: 53506

Der Test ermöglicht die Beurteilung, ob unter reduziertem Kontrast und reduzierter Beleuchtung noch eine eindeutige Farbzuordnung möglich ist, ersetzt aber keine eigentliche Farbsinnprüfung. Der Test ist alltagsnah und spielerisch durchführbar.

Inhalt: 15 Plastiktäfelchen in Rot, Blau und Weiß

Format: 5 cm x 5 cm



LEA™-Spielkarten

Artikel-Nr.: 53504

Symbole unterschiedlicher Größe zur spielerischen Prüfung der Nahsehschärfe bei Vorschulkindern

Inhalt: 64 Karten mit Symbolen

Format: 4 cm x 7 cm



LEA™-Dominoset

Artikel-Nr.: 53520

Spielerischer Test zur Prüfung der Nahsehschärfe Inhalt: 3 x 16 Karten

Format: 4 cm x 7 cm

Teste für Frühförderung/Reha



Alle Teste und Materialien der Frühförderung können auch bei Erwachsenen mit Wahrnehmungsstörungen, in der visuellen Rehabilitation, bei Demenzpatienten und ebenso in der Neuro-Orthoptik eingesetzt werden.

Artikel-Nr.: 52022

Artikel-Nr.: 52021

Artikel-Nr.: 52011

Artikel-Nr.: 52052

Artikel-Nr.: 52026

Artikel-Nr.: 52228

LEA-3-D-PUZZLE®

Zum Einüben und zur Prüfung der Auge-Hand-Koordination, beidseitig verwendbar

Symbolformat: 5,1 cm x 5,1 cm Format: 17,2 cm x 17,2 cm

LEA™-Lesefixationsstab

Zum spielerischen Einüben der Visusprüfung, mit LEA™-Symbolen

und Fixierobjekten

Visus: 0.16, 0.20, 0.25, 0.33, 0.40, 0.50, 0.66, 1.00 (40 cm)

Länge: 11,5 cm

52021

0 0 . . .

00000

LEA™-Einzelkarten

30 Symbolkarten zur Visusprüfung mit Einzelsymbolen

(mit Antworttafel)

52011 Visus: 0.10 bis 2.50 (3 m)

Format: von 10 cm x 12,7 cm bis 12 cm x 12 cm

52052

Heidi®-Expressionstest

Zur spielerischen Prüfung der kognitiven Kommunikationsfähigkeit. Der Test ist insbesondere geeignet in der Frühförderung und in der Arbeit mit mehrfachbehinderten Kindern und bei Demenzpatienten.

52 Inhalt: 18 Karten

Format: 10,16 cm x 10,16 cm



Hiding Heidi® – Kontrastkarten-Set (4 Karten)

Face-Test zur spielerischen Prüfung des Kontrastsehens Abstufungen: schwarz, 25 %, 10 %, 5 %, 2,5 % und 1,25 %

52026 Inhalt: 4 Karten, beidseitig bedruckt

Format: 23 cm x 23 cm



Hiding Heidi® – Kontrastkarten-Set (7 Karten)

Face-Test zur spielerischen Prüfung des Kontrastsehens

52228 Abstufungen: schwarz, 25 %, 10 %, 5 %, 2,5 % und 1,25 %

Inhalt: 7 Karten, einseitig bedruckt

Format: 23 cm x 23 cm

Sehteste für die Neuro-Orthoptik

NAHSEHTAFELN

Nahsehtafel Visuelle Wahrnehmung 3-1 Artikel-Nr.: 52095 Seite 30 Nahsehtafel Visuelle Wahrnehmung 4-1 Artikel-Nr.: 52193 Seite 30

GESICHTSFELDTEST

Damato-Campimeter Artikel-Nr.: 53508 Seite 70

LEA™-FIXATIONSOBJEKTE HEIDI®

Heidi®/Gitter medium Format: Ø 13 cmArtikel-Nr.: 52024Seite 20Heidi®/Gitter klein Format: Ø 5 cmArtikel-Nr.: 52025Seite 20

KONTRASTTEST

Hiding Heidi® – Kontrastkarten-Set 4 Karten Artikel-Nr.: 52026 Seite 23

KONTRASTRINGBÜCHER ZUM SCHNELLSCREENING

LEA[™]-Kontrastringbuch – Symbole Artikel-Nr.: 52028 Seite 51
LEA[™]-Kontrastringbuch – Zahlen Artikel-Nr.: 52075 Seite 51
SLOAN-Kontrastringbuch – Buchstaben Artikel-Nr.: 52181 Seite 51

LEA GRATINGS®

LEA GRATINGS® – Paddles Artikel-Nr.: 52023 Seite 20




Alle Artikel können Sie per Fax, Telefon oder direkt in unserem Onlineshop bestellen:

www.eyesfirst.eu




PREFERENTIAL-LOOKING-SEHTEST			
Teller Acuity Cards® II	Artikel-Nr.: 52001	Seite 21	IIII
NYSTAGMUSBRILLE			
Nystagmusbrille nach Frenzel	Artikel-Nr.: 53516	Seite 59	
REFRAKTIONSBRILLE KINDER			
Refraktionsbrille Tiger +3.00 D	Artikel-Nr.: 57012	Seite 61	
FARBTEST			
LEA™ Panel 16	Artikel-Nr.: 56014	Seite 69	
OKN-BAND			
OKN-Band rot-weiß	Artikel-Nr.: 53502	Seite 58	
GRÖSSENWAHRNEHMUNG –			
KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT			
LEA TM -Rechteckspiel	Artikel-Nr.: 53505	Seite 22	
Heidi®-Expressionstest	Artikel-Nr.: 52052	Seite 23	
ZUBEHÖR			
Wechselbrille zur Visusbestimmung	Artikel-Nr.: 57013	Seite 76	
Mattglasokkluder Kunststoff-Material (3 Stück)	Artikel-Nr.: 53536	Seite 71	

52003



52035





52055

DNCHV

CDHNR



52122

52227

Sehteste Ferne Tafeln

C-Test-Set Ferne zur Prüfung von Trennschwierigkeiten

2 Tafeln, beidseitig bedruckt, mit Landolt-Ringen in weitem Einzelabstand von 17,2' sowie engem Abstand von 2,6' als Reihenoptotypen

Visus: 0.16 bis 1.25 (5 m), Format: 74,5 cm x 57,6 cm, Gewicht: 1,2 kg

LEA™-Symbole/E-Haken – Wandtafel mit 15 Linien

Beidseitig bedruckt, mit Antworttafel (Symbole) Visus: 0.125 bis 2.50 **(3 m)**, Format: 43 cm x 53,4 cm

LEATM-Symbole/Landolt-Ringe – Wandtafel mit 15 Linien Artikel-Nr.: 52045

Artikel-Nr.: 52003

Artikel-Nr.: 52035

Beidseitig bedruckt, mit Antworttafel (Symbole) Visus: 0.125 bis 2.50 **(3 m)**, Format: 43 cm x 53,4 cm

LEA[™] -Symbole/E-Haken – Screening-Tafel für 4 m / 5 m Artikel-Nr.: 52251

Beidseitig bedruckt, mit Dezimalangaben

Visus: 0.10 bis 2.00 **(4 m und 5 m)**, Format: 57 cm x 54,5 cm

LEA[™] -Symbole/E-Haken – Falttafel für 4 m / 5 m Artikel-Nr.: 52251-A

Beidseitig bedruckt, mit Dezimalangaben

Visus: 0.10 bis 2.00 (4 m und 5 m), Format: 57 cm x 54,5 cm

LEA[™]-Symbole – Falttafel mit 10 Linien Artikel-Nr.: 52054

Visus: 0.125 bis 1.25 **(3 m)**, Format: 40,6 cm x 40,6 cm

Mit Antworttafel

LEATM-Symbole – Wandtafel mit 10 Linien Artikel-Nr.: 52254

Visus: 0.125 bis 1.25 **(3 m)**, Format: 40,6 cm x 40,6 cm

Mit Antworttafel

LEA™-Symbole – Falttafel mit 15 Linien Artikel-Nr.: 52055

Visus: 0.125 bis 2.50 **(3 m)**, Format: 43 cm x 53,4 cm

Mit Antworttafel

LEA[™]-Symbole – Falttafel mit Optotypenabstand 100 % / 25 % Artikel-Nr.: 52230

Beidseitig bedruckt, zur Crowding-Prüfung Visus: 0.10 bis 2.50 **(3 m)**, Format: 43 cm x 54 cm

Mit Antworttafel

LEA™-Zahlen – Falttafel Artikel-Nr.: 52122

Visus: 0.125 bis 2.50 (3 m), Format: 43 cm x 53,4 cm

SLOAN-Buchstaben – Falttafel Artikel-Nr.: 52180

Visus: 0.125 bis 2.50 (3 m), Format: 45,7 cm x 45,7 cm

Landolt-Ring-Falttafel – Optotypenabstand 100 % / 25 % Artikel-Nr.: 52220

8 Positionen, beidseitig bedruckt, zur Crowding-Prüfung Visus: 0.10 bis 2.50 **(3 m)**, Format: 45,7 cm x 45,7 cm

Landolt-Ring-Wandtafel – Optotypenabstand 100 % / 25 % Artikel-Nr.: 52227

8 Positionen, beidseitig bedruckt, zur Crowding-Prüfung

Visus: 0.10 bis 2.00 (3 m), Format: 47 cm x 46 cm

Sehtafeln für Prüfdistanz 1 m finden Sie auf Seite 28.



LEATM-Ringbücher Ferne 3 m

LEA™-Einzelringbuch – Symbole

Mit lichtdurchlässiger Antworttafel und Abdeckung

Visus: 0.10 bis 2.50 **(3 m)** Format: 12,7 cm x 12,7 cm

LEA™-Einzelringbuch – Symbole

Kontrast: 2,5 %

52010

52088

52239

Mit lichtdurchlässiger Antworttafel und Abdeckung

Visus: 0.10 bis 2.50 **(3 m)** Format: 12,7 cm x 12,7 cm

LEA™-Ringbuch "Reihe" – Symbole zur Crowding-Prüfung

Mit lichtdurchlässiger Antworttafel, ohne Abdeckung

Visus: 0.32 bis 1.25 **(3 m)** Format: 12,7 cm x 12,7 cm

LEA[™]-Einzelringbuch – Symbole mit Crowding-Umrandung Artikel-Nr.: 52088

Mit lichtdurchlässiger Antworttafel, ohne Abdeckung

Visus: 0.20 bis 1.00 **(3 m)** Format: 10,2 cm x 10,2 cm

LEA[™]-Einzelringbuch – Symbole mit Crowding-Umrandung Artikel-Nr.: 52239

Kontrast: 2,5 %

Mit lichtdurchlässiger Antworttafel, ohne Abdeckung

Visus: 0.20 bis 1.00 **(3 m)** Format: 10,2 cm x 10,2 cm

LEA™-Einzelringbuch – Zahlen Artikel-Nr.: 52009

Ohne Antworttafel, mit Abdeckung

Visus: 0.10 bis 2.50 **(3 m)** Format: 12,7 cm x 12,7 cm

LEA[™]-Einzelringbuch – Zahlen mit Crowding-Umrandung Artikel-Nr.: 52237

Ohne Antworttafel Visus: 0.20 bis 1.00 **(3 m)** Format: 10,2 cm x 10,2 cm



52009

LEATM Core Tests Basisausstattungsset



LEA™ Core Tests – Basisausstattungsset

Bitte fragen Sie Details an.


Artikel-Nr.: 52008

Artikel-Nr.: 52236

Artikel-Nr.: 52010

Artikel-Nr.: 52238

LEA™-RINGBÜCHER



Sehteste 1 m

LEA™-Tafel – Symbole

Falttafel mit Abstandskordel Visus: 0.02 bis 1.00 **(1 m)** Format: 40,7 cm x 54,6 cm

LEA™-Tafel – Zahlen

Falttafel mit Abstandskordel Visus: 0.02 bis 1.00 **(1 m)** Format: 40,7 cm x 54,6 cm

Die Tafeln eignen sich auch zur Visusprüfung im Low-Vision-Bereich.

Artikel-Nr.: 52029


Artikel-Nr.: 52030

Artikel-Nr.: 52047

Artikel-Nr.: 59807

Artikel-Nr.: 52048

Artikel-Nr.: 59806



Low-Vision-Teste

LEA™-Low-Vision-Buch – Symbole (oben gebunden)

Zur Visusprüfung für Ferne und Nähe bei schwergradig Sehbehinderten

Visus: 0.0125 bis 1.25 (3 m), 0.025 bis 1.25 (40 cm)

Format: ca. 26 cm x 34 cm

LEA™-Low-Vision-Buch – Symbole (links gebunden)

Zur Visusprüfung für Ferne und Nähe bei schwergradig Sehbehinderten

Visus: 0.0125 bis 1.25 (3 m), 0.025 bis 1.25 (40 cm)

Format: ca. 26 cm x 34 cm



LEA™-Low-Vision-Buch – Zahlen (oben gebunden)

Zur Visusprüfung für Ferne und Nähe bei schwergradig Sehbehinderten

Visus: 0.0125 bis 1.25 (3 m), 0.025 bis 1.25 (40 cm)

Format: ca. 26 cm x 34 cm

LEA™-Low-Vision-Buch – Zahlen (links gebunden)

Zur Visusprüfung für Ferne und Nähe bei schwergradig Sehbehinderten

Visus: 0.0125 bis 1.25 (3 m), 0.025 bis 1.25 (40 cm)

Format: ca. 26 cm x 34 cm

Low-Vision-Teste

The silver moon rose silently control for the silver moon rose silently distributed the respective of the silver moon rose silently distributed the respective of the silver moon rose silently are silver moon rose silently distributed the respective of the silver moon rose silently distributed by the silver moon rose silently distribut

52057

Die Abbildungen beider Lesetafeln zeigen jeweils Vorder- und Rückseite. **Lesetafel Low Vision** (deutscher Text)

Beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel

Texte aller Visusstufen mit gleichem Aufbau: Fließtext (ca. 17 Wörter),

Wortreihe aus 5 Einzelwörtern, Zahlenreihe

Schrifttyp: Verdana

Visus: 0.063 bis 1.25 **(40 cm)** Format: 38 cm x 25 cm

Lesetafel Low Vision (englischer Text)

Beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel

Texte aller Visusstufen mit gleichem Aufbau: Fließtext (ca. 17 Wörter),

Wortreihe aus 5 Einzelwörtern, Zahlenreihe

Schrifttyp: Verdana

Visus: 0.063 bis 1.25 **(40 cm)** Format: 38 cm x 25 cm



59812



52117



52124

Amsler-Test – Ringbuch

7 Seiten: Standard (Amsler-Karte), zentral, Farbskotom (rot auf schwarz), Punkte, Metamorphopsien (parallele Linien auf schwarzem Hintergrund), Metamorphopsien Lesekarte (mit zusätzlichen zentralen Linien), parazentral (Standard mit zusätzlichen kleinen Quadraten)

LEA™-Karten – Symbole

40M/60M, beidseitig bedruckt

Je 5 Symbolkarten zur Verwendung als Einzelkarten oder als

Reihenvisustest

Format 60M-Karten: ca. 21,9 cm x 21,9 cm Format 40M-Karten: ca. 15,25 cm x 15,25 cm

LEA™-Karten – Zahlen

40M/60M, beidseitig bedruckt

Je 5 Symbolkarten zur Verwendung als Einzelkarten oder als

Reihenvisustest

Format 60M-Karten: ca. 15,25 cm x 22,9 cm Format 40M-Karten: ca. 10,2 cm x 15,25 cm

Der M-Wert gibt den Nennwert an, durch den bei gewählter Prüfdistanz die Sehschärfe zu errechnen ist. Beispiel Prüfdistanz 3 m: 3/40 = 0.075 Artikel-Nr.: 52056

Artikel-Nr.: 52057

Artikel-Nr.: 59812

Artikel-Nr.: 52117

Artikel-Nr.: 52124

52100 52208

Nahsehteste Tafeln

Birkhäuser-Nahlesetafel (deutscher Text)

Dezimalvisus: 0.10 bis 1.00 (30 cm), Format: 11 cm x 21,5 cm

Jäger-Lesekarte (englischer Text) Artikel-Nr.: 52208

Artikel-Nr.: 52100

Artikel-Nr.: 52007

Artikel-Nr.: 52095

Artikel-Nr.: 52193

Artikel-Nr.: 52105

Artikel-Nr.: 52090

Artikel-Nr.: 52106

Artikel-Nr.: 52107

Artikel-Nr.: 52108


Visus: J 12 bis J 1 (40 cm), Format: 14 cm x 20,5 cm



52007

Nahleseprobe 2 (überarbeiteter deutscher Text)

Landolt-Ringe, E-Haken, Fahrplan, Noten Prüfdistanzen: 40 cm, 33 cm, 25 cm Visusstufen: 0.063 bis 1.00 (Lesetexte) Visusstufen: 0.10 bis 1.00 (Optotypen)



52095 Nahsehtafel Visuelle Wahrnehmung 3-1

> Buchstaben, LEATM-Zahlen, LEATM-Symbole (40 cm), mit Abstandskordel und rückseitiger Legende. Die parallele Anordnung vereinfacht die Feststellung, welche Art von Optotypen erkannt werden können.


Visus: 0.05 bis 2.00, Format: 43 cm x 19 cm



Nahsehtafel Visuelle Wahrnehmung 4-1

Buchstaben, LEA™-Zahlen, Landolt-Ringe, LEA™-Symbole (40 cm), mit Abstandskordel. Doppelseitige Nahsehtafel mit separater Legende (pdf). Die parallele Anordnung der Buchstaben, Zahlen, Landolt-Ringe und Symbole vereinfacht die Feststellung, welche Art von Optotypen erkannt werden können.

Visus: 0.05 bis 2.00, Format: 33 cm x 19 cm



E-Haken/Landolt-Ringe - Karte

Beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel

Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm), Format: 20,3 cm x 25,4 cm



SLOAN-Buchstaben - Karte

Beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm), Format: 20,3 cm x 25,4 cm

RUNGE-Nahkarte – Buchstaben

Zum Schnellscreening in der Nähe mit Größenverlauf von links nach rechts

Visus: 0.05 bis 1.25 (40 cm), Format: 9,5 cm x 15,9 cm




Zum Schnellscreening in der Nähe mit Größenverlauf von links nach rechts

Visus: 0.05 bis 1.25 (40 cm), Format: 9,5 cm x 15,9 cm

RUNGE-Nahkarte – LEA™-Symbole

Zum Schnellscreening in der Nähe mit Größenverlauf von links nach rechts

Visus: 0.05 bis 1.25 (40 cm), Format: 9,5 cm x 15,9 cm







52018





52087

52218

Nahsehteste Tafeln

Die Optotypen der Tafeln 52016, 52087, 52020 und 52127 weisen auf einer Seite einen Abstand von 50 % sowie 25 % der jeweiligen Objektgröße zur Crowding-Prüfung auf.



Beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel und Antwortkarten Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm), Format: 20,3 cm x 25,4 cm

LEA™-Symbole/LEA™-Zahlen – Karte

Beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel

Beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel und Antwortkarten (Symbole) Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm), Format: 20,3 cm x 25,4 cm

LEA™-Zahlen – Karte

Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm), Format: 20,3 cm x 25,4 cm

HOTV/Crowded – Karte

Beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel und Antwortkarten Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm), Format: 20,3 cm x 25,4 cm

Landolt-Ringe – Karte

8 Positionen, beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm), Format: 20,3 cm x 25,4 cm

SLOAN-Buchstaben - Karte

Visus: 0.05 bis 1.25 **(40 cm)**, Format: 14,0 cm x 20,3 cm

Nahvisuskarte (englischer Text)

Mit SLOAN-Buchstaben und Fließtext Visus: 0.20 bis 1.00 (40 cm), Format: 25,4 cm x 20,32 cm

Nahvisuskarte (französischer Text) Mit SLOAN-Buchstaben und Fließtext

52223 Visus: 0.20 bis 1.00 **(40 cm)**, Format: 25,4 cm x 20,32 cm

> Nahvisuskarte (spanischer Text) Mit SLOAN-Buchstaben und Fließtext

Visus: 0.20 x 1.00 (40 cm), Format: 25,4 cm x 20,32 cm

LEA™-Zahlen – Nahkarte für 40 cm und 60 cm

Beidseitig bedruckt, für 2 Nahdistanzen (40 cm und 60 cm)

Visus: 0.05 bis 2.00, Format: 20,3 cm x 25,4 cm











52198





Artikel-Nr.: 52016

Artikel-Nr.: 52018

Artikel-Nr.: 52087

Artikel-Nr.: 52020

Artikel-Nr.: 52218

Artikel-Nr.: 52198

Artikel-Nr.: 52223

Artikel-Nr.: 52224

Artikel-Nr.: 52225

Artikel-Nr.: 52127

Nahsehteste Tafeln

LEA™-Symbole – Taschenformat

Beidseitig bedruckt, ohne Antwortkarten

Visus: 0.05 bis 2.00 **(40 cm)** Format: 9,5 cm x 15,9 cm

LEATM-Zahlen – Taschenformat Artikel-Nr.: 52019

Artikel-Nr.: 52017

Beidseitig bedruckt

Visus: 0.05 bis 2.00 **(40 cm)** Format: 9,5 cm x 15,9 cm

Landolt-Ringe – Taschenformat Artikel-Nr.: 52094

Beidseitig bedruckt

Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm) Format: 9,5 cm x 15,9 cm

Landolt-Ringe – Taschenformat 8 Positionen Artikel-Nr.: 52219

Beidseitig bedruckt

Visus: 0.05 bis 2.00 **(40 cm)** Format: 9,5 cm x 15,9 cm

LEA™-Symbole/Landolt-Ringe – Taschenformat Artikel-Nr.: 52119

Beidseitig bedruckt

Visus: 0.05 bis 2.00 **(40 cm)** Format: 9,5 cm x 15,9 cm

LEA™-Zahlen/Landolt-Ringe – Taschenformat Artikel-Nr.: 52126

Beidseitig bedruckt

Visus: 0.05 bis 2.00 **(40 cm)** Format: 9,5 cm x 15,9 cm

SLOAN-Buchstaben/Landolt-Ringe – Taschenformat Artikel-Nr.: 52186

Beidseitig bedruckt

Visus: 0.05 bis 2.00 **(40 cm)** Format: 9,5 cm x 15,9 cm

SLOAN-Buchstaben – Taschenformat (englischer Text)

Artikel-Nr.: 52253

Beidseitig bedruckt, 1 Seite mit Lesetext

Visus: 0.05 bis 2.00 **(40 cm)** Format: 9,5 cm x 15,9 cm

Lesekarte Schwarzdruck / 10 % Kontrast Artikel-Nr.: 52201

Englisch (40 cm)

Visus: 0.05 bis 2.00 (SLOAN) bzw. 0.20 bis 1.00 (Lesetext)

Format: 20,4 cm x 25,5 cm

Lesekarte Schwarzdruck / 10 % Kontrast Artikel-Nr.: 52213

Französisch (40 cm)

Visus: 0.05 bis 2.00 (SLOAN) bzw. 0.20 bis 1.00 (Lesetext)

Format: 20,4 cm x 25,5 cm



Nahsehteste Tafeln

C-Test Nähe nach Haase – Ringbuch

Insbesondere geeignet zur Prüfung des Lesens bei Sehbehinderung. Landolt-Ringe in weitem Abstand als Einzeloptotypen und engem Abstand von 2,6' als Reihenoptotypen.

Inhalt: 6 Blätter



Untersuchungssets



LEA™-Symbole – Screeningset Ferne

Inhalt: Flipchart mit 10 Seiten, Antwortkarten

Visus: 0.25 bis 1.25 **(3 m)** Format: 8,25 cm x 22,9 cm



LEA™-Symbole – Screeningset Nähe

Inhalt: 1 Karte (beidseitig bedruckt und mit Abstandskordel),

Antwortkarten

Visus: 0.05 bis 1.25 **(40 cm)** Format: 20,3 cm x 25,4 cm



HOTV-Screening-Flipchart (Massachusetts)

Zum Screening im Vorschulalter ab dem 3. Lebensjahr

Inhalt: 4 Karten, Antwortkarten Visus: 0.50 und 0.625 **(3 m)** Format: 8,25 cm x 22,9 cm




AAPOS Vision – Screeningset

Inhalt: Fernvisustafel Buchstaben, Fernvisustafel LEA™-Symbole, schwarze Abdeckung zur Visusprüfung, Kinderbrillenokkluder zur

Visusprüfung, Antworttafel, DVD (englischsprachig)



Unsere Sehtest-Sparangebote für die kinderärztliche Untersuchung:



Inhalt: Nahtestkarte LEATM-Symbole/LEATM-Zahlen (Artikel-Nr.: 52018), Wandtafel LEATM-Symbole/E-Haken (Artikel-Nr.: 52035), Waggoner-Farbtest (Artikel-Nr.: 56015), Tiger-Mattglasokkluder (Artikel-Nr.: 59537)



Sehteste für Kinderärzte – Variante 2

Inhalt: Basisausstattung plus LANG-Stereotest® I-R (Artikel-Nr.: 54000-R)



Sehteste für Kinderärzte – Variante 3

Inhalt: Basisausstattung plus LANG-Stereotest® I-R (Artikel-Nr.: 54000-R) und HEINE mini 3000® LED-Ophthalmoskop 2.5 V (Artikel-Nr.: 57556)

Artikel-Nr.: 52002

Artikel-Nr.: 52049

Artikel-Nr.: 52050

Artikel-Nr.: 52204

Artikel-Nr.: 52109

Artikel-Nr.: 52263

Artikel-Nr.: 52264

Artikel-Nr.: 52265

KAY PICTURES



KAY PICTURES stellen eine Alternative zu anderen für Kleinkinder konzipierten Sehtesten dar. Die Sehtafeln wurden in England entwickelt, um bei Vorschulkindern eine einfache Sehschärfenprüfung mit Bildern zu ermöglichen. Die überarbeitete Version eignet sich bereits für die Untersuchung ab dem 18. Lebensmonat.



Die Teste können sowohl verbal als auch nonverbal mithilfe der Antworttafel durchgeführt werden.

Artikel-Nr.: 52246

Artikel-Nr.: 52247

Artikel-Nr.: 52248

Artikel-Nr.: 59813

KAY PICTURES Einzelbilder - Buch (3 m)

Einzelbilder mit Log/MAR-Visusstufen von 1.00 bis –0.10 und zusätzlichem Nahtest sowie Antworttafel. Die Bilder sind jeweils mit einer Umrandung zur Prüfung des Crowding-Phänomens versehen. Insgesamt enthält der Test sechs verschiedene Bilder, vier pro Visusstufe. Geeignet zur nonverbalen Visusprüfung ab dem 18. Lebensmonat.



KAY PICTURES Reihenbilder - Buch (3 m)

Reihentest mit LogMAR-Visusstufen von 0.70 bis –0.20 und zusätzlichem Nahtest sowie Antworttafel. Die Bilder sind jeweils in einer Reihe von fünf Boxen angeordnet, um einen durchgängigen Crowding-Effekt zu erzielen. Pro Visusstufe sind vier unterschiedliche Bilderanordnungen vorhanden. Geeignet zur nonverbalen Visusprüfung ab dem 30. Lebensmonat.

KAY PICTURES Screening - Buch (3 m)

Kompaktes Buch im Format DIN-A5 mit Einzelbildern und Reihenbildern zum Screening. Geeignet zur nonverbalen Sehtestprüfung ab dem 18. Lebensmonat.

LogMAR-Visus: 0.80 bis -0.10

Mit Antworttafel





59813


KAY PICTURES Low Vision - Buch (3 m)

Dieses Buch ist besonders zur Testung von Sehbehinderten entwickelt worden. Es hat einzelne Bildpräsentationen in 14 LogMAR-Visusstufen von 1.30 bis 0.00. Mit zusätzlichem Nahvisustest und Antworttafel. Geeignet zur nonverbalen Sehschärfenprüfung ab dem 18. Lebensmonat.


















52250

Sehteste mit Umrahmung Massachusetts

Schnellscreening-Tafel LEATM-Symbole/HOTV (Massachusetts)

Beidseitig bedruckt, mit Antworttafel

Visus: 10/50 bis 10/12.5 (foot),

entsprechend Dezimalvisus von 0.20 bis 0.80 (3 m)

Format: 40,7 cm x 28 cm

Screening-Tafel LEA™-Symbole mit 10 Linien (Massachusetts)

Beidseitig bedruckt, mit Antworttafel

Visus: 0.10 bis 1.25 **(3 m)** Format: 40,6 cm x 40,6 cm

Screening-Tafel LEATM-Symbole mit 15 Linien (Massachusetts)

Artikel-Nr.: 52014

Beidseitig bedruckt, mit Antworttafel

Visus: 0.10 bis 2.50 **(3 m)** Format: 43 cm x 53,4 cm

Screening-Wandtafel LEATM-Symbole/HOTV (Massachusetts)

Artikel-Nr.: 52015

Beidseitig bedruckt, mit Antworttafeln

Visus: 0.20 bis 2.50 **(3 m)** Format: 43 cm x 53,4 cm

Falttafel LEATM-Symbole mit 10 Linien (Massachusetts)

Artikel-Nr.: 52054A

Beidseitig bedruckt, mit Antworttafel

Visus: 0.10 bis 1.25 **(3 m)** 52054A Format: 40,6 cm x 40,6 cm

Falttafel LEATM-Symbole mit 15 Linien (Massachusetts)

Artikel-Nr.: 52249

Beidseitig bedruckt, mit Antworttafel

Visus: 0.10 bis 2.50 **(3 m)** Format: 43 cm x 53,4 cm

Falttafel HOTV (Massachusetts)

Artikel-Nr.: 52214

Beidseitig bedruckt, mit Antworttafel

Visus: 0.10 bis 2.50 **(3 m)** Format: 45,7 cm x 45,7 cm

Screening-Tafel LEA[™]-Symbole Nähe (Massachusetts)

Artikel-Nr.: 52252

Beidseitig bedruckt, mit Abstandskordel und Möglichkeit der nonverbalen Antwort

Visus: 0.05 bis 1.25 **(40 cm)** Format: 20,3 cm x 25,4 cm

Flipchart LEATM (Massachusetts)

Artikel-Nr.: 52250

Zum Screening im Vorschulalter ab dem 3. Lebensjahr

4 Karten, mit Antworttafeln Visus: 0.50 und 0.625 **(3 m)** Format: 8,25 cm x 22,9 cm Artikel-Nr.: 52012

Artikel-Nr.: 52013

00000 0000 0000

52067

52197

Lichtkästen

Lichtkästen ermöglichen die gleichmäßige indirekte Ausleuchtung der Sehproben, gemäß Empfehlung der WHO.

Artikel-Nr.: 52067

Artikel-Nr.: 52197

Artikel-Nr.: 52069

Artikel-Nr.: 52104

Besonders geeignet für den mobilen Einsatz:

Lichtkasten ESV 1200 (ohne Sehtafel)

Lichtkasten mit LED-Leuchten für beste Beleuchtung. Inkl. Stauraum auf der Rückseite.

Format: 36 cm x 23,2 cm x 5,4 cm (H/B/T)

Lichtkasten ESV 1500 (ohne Sehtafel)

Variante zu ESV 1200, kalibriert für Studienzwecke (ähnlich wie ESV 3000). Voreinstellung auf 85 cd/m² und 3 cd/m².

Format: $36 \text{ cm } \times 23,2 \text{ cm } \times 7,8 \text{ cm } (H/B/T)$

Passende lichtdurchlässige Seh- und Kontrasttafeln finden Sie auf den Seiten 39 bis 43.



SZNDC CNR

Abbildung zeigt ESV 3000 mit

separater Blendbeleuchtung.

Lichtkästen ETDRS: OHZV ETDRS-Viewer ESV 3000 (ohne Sehtafel)

Selbstkalibrierender Lichtkasten mit LED-Leuchten (zur Wandmontage geeignet). Erlaubt sowohl photopische als auch mesopische Beleuchtung. Lichtstärke einstellbar auf 3 Lichtstärken nach Wahl (Voreinstellung auf 85 cd/m² und 3 cd/m²).

Format: ca. 62 cm x 65 cm x 9,75 cm (H/B/T)

52104

52069



ETDRS-Viewer ESC 2000 (ohne Sehtafel)

Der ESC 2000 ETDRS-Lichtkasten ist eine preisgünstige Alternative zum ETDRS-Viewer ESV 3000.

Format: ca. 62 cm x 65 cm x 7,65 cm (H/B/T)

Passende lichtdurchlässige Seh- und Kontrasttafeln finden Sie auf den Seiten 44 bis 49. ETDRS-Viewer-Sets bestehend aus Lichtkasten, Fuß und Sehtafeln sind auf Anfrage erhältlich.

Lichtkästen zubehör



Blendbeleuchtung für ETDRS-Viewer ESV 3000

Artikel-Nr.: 52168

52168

Fuß ESV 3000 für GOOD-LITE®-Lichtkästen ETDRS und CSV

Artikel-Nr.: 52070



52178

Fuß für ESV 1200 und ESV 1500



CSV-System



52163



52137

Lichtkasten CSV-1000 HG mit Blendbeleuchtung und Sehtafel 52138 Der Goldstandard zur Messung des Kontrastsehens und der Blendempfindlichkeit. Selbstkalibrierendes Lichtsystem. Dazu weitere passende CSV-Sehtesttafeln untenstehend.

Gewicht: ca. 13,6 kg

Format: 69.7 cm x 53.35 cm x 10 cm

Lichtkasten CSV-1000 Kontrastprüfungssystem und Sehtafel 52091 Standardisiertes Kontrasttestgerät mit selbstkalibrierendem Lichtsystem ohne Blendbeleuchtung. Dazu passende CSV-Sehtesttafeln untenstehend.

Gewicht: ca. 13,6 kg

Format: 65,4 cm x 53,35 cm x 10 cm


Artikel-Nr.: 52137 Verfügbarkeit auf Anfrage

Artikel-Nr.: 52163

Verfügbarkeit

auf Anfrage

Den passenden Standfuß finden Sie auf Seite 37.



52091



52138



52139

CSV-Tafeln nur passend für die Lichtkästen 52163 und 52137

CSV-Kontrasttafel "1000E"

Kontrasttafel mit Gittermuster zur differenzierten Kontrastempfindlichkeitsprüfung. In der empfohlenen Testdistanz von 2,5 m testen die Gittermuster 3, 6, 12 und 18 cycles/degree.

Format: 49,5 cm x 44,5 cm

Artikel-Nr.: 52091 Verfügbarkeit auf Anfrage

CSV-Kontrasttafel "1000S"

Die CSV-Kontrasttafel "1000S" wird meist für das Kontrastscreening bei Katarakt in der Praxis oder unterwegs eingesetzt. Oberstes Segment mit üblichen Visustestreihen von 0.10 bis 1.33, ein Segment mit Gittermuster (6 bzw. 12 cycles/degree), unterstes Segment mit nachempfundenen, realistischen Verkehrssituationen.

Format: 49,5 cm x 44,5 cm

Verfügbarkeit

Artikel-Nr.: 52138

auf Anfrage

CSV-1000-ETDRS-Tafel - SLOAN-Buchstaben "R"

Die CSV-1000-ETDRS-Tafel "R" bietet eine standardisierte Testoberfläche, basierend auf amerikanischer Standardbeleuchtung 85 cd/m².

Format: 49,5 cm x 44,5 cm

Artikel-Nr.: 52139 Verfügbarkeit auf Anfrage

52058

Sehtafeln Ferne lichtdurchlässig

LogMAR-Tafeln für die kleinen Lichtkästen 52067 und 52197. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

Landolt-Ringe – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Wiederholungsgruppen

Ohne Antworttafel

Visus: 0.125 bis 2.00 **(3 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

Landolt-Ringe – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

8 Positionen

Wiederholungsgruppen

Ohne Antworttafel

Visus: 0.125 bis 2.00 **(3 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

LEA™-Symbole – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Wiederholungsgruppen

Mit Antworttafel

Visus: 0.16 bis 2.50 **(3 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

LEA™-Symbole – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne mit 13 Linien

Mit Antworttafel

Visus: 0.16 bis 2.50 (3 m) Format: 23 cm x 35,6 cm

LEA™-Zahlen – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Wiederholungsgruppen

Ohne Antworttafel

Visus: 0.16 bis 2.50 **(3 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

E-Haken – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Lineare Anordnung in amerikanischer Notation (20/20)

Visus: 0.20 bis 1.25 **(3 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

E-Haken – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Lineare Anordnung in amerikanischer Notation (20/20)

und weitem Optotypenabstand


Visus: 0.20 bis 1.25 **(3 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

HOTV – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Ohne Antworttafel

Visus: 0.16 bis 2.50 bzw. 20/125 bis 20/8 (3 m)

Format: 23 cm x 35,6 cm



0000

00000

00000 "

3 W M E

MEWSM

Waemwa

96859 ...

52205

52060



V SEA

.....

.....

52062

52202

Artikel-Nr.: 52058

Artikel-Nr.: 52221

Artikel-Nr.: 52059

Artikel-Nr.: 52112

Artikel-Nr.: 52060


Artikel-Nr.: 52202

Artikel-Nr.: 52205





52171





52115



52123

Sehtafeln Ferne lichtdurchlässia

LogMAR-Tafeln für die kleinen Lichtkästen 52067 und 52197. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

Artikel-Nr.: 52172

Artikel-Nr.: 52061

Artikel-Nr.: 52240

Artikel-Nr.: 52171

Artikel-Nr.: 52115

Artikel-Nr.: 52116

Artikel-Nr.: 52123

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Wiederholungsgruppen Ohne Antwortkarten Visus: 0.16 bis 2.00 **(4 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Wiederholungsgruppen Ohne Antworttafel Visus: 0.12 bis 2.00 **(3 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Zufallsanordnung mit Wiederholungsgruppen

Ohne Antwortkarten Visus: 0.16 bis 2.00 **(4 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Wiederholungsgruppen Ohne Antwortkarten Visus: 0.16 bis 2.00 **(6 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

LEA™-Symbole – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Wiederholungsgruppen Mit Antworttafel Visus: 0.20 bis 2.50 **(4 m)**

Visus: 0.20 bis 2.50 **(4 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

LEA™-Symbole – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne


Wiederholungsgruppen Ohne Antwortkarten Visus: 0.20 bis 2.50 **(4 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm

LEA™-Zahlen – lichtdurchlässige Sehtafel Ferne

Wiederholungsgruppen Ohne Antwortkarten Visus: 0.20 bis 2.50 **(4 m)** Format: 23 cm x 35,6 cm



Sehtafeln Nähe lichtdurchlässig



LogMAR-Tafeln für die kleinen Lichtkästen 52067 und 52197. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

LEA™-Symbole – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe

Mit Antworttafel

Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm) Format: 23 cm x 35,6 cm

Artikel-Nr.: 52118

LEA™-Zahlen – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe

Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm) Format: 23 cm x 35,6 cm

Artikel-Nr.: 52125 Ohne Antworttafel

52125

The state of the s



56898

65989

96869

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe

Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm) Format: 23 cm x 35,6 cm

Artikel-Nr.: 52184

52184



SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe

Visus: 0.05 bis 2.00 (40 cm) Format: 23 cm x 35,6 cm

Sehtafeln Intermediärdistanz lichtdurchlässig

Artikel-Nr.: 52188

Artikel-Nr.: 52190

Artikel-Nr.: 52192

Artikel-Nr.: 52212

Artikel-Nr.: 52187

Artikel-Nr.: 52189

Artikel-Nr.: 52191



LogMAR-Tafeln für die kleinen Lichtkästen 52067 und 52197. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe Tafel "1"

Visus: 0.05 bis 2.00 **(66 cm)** Format: 23 cm x 35,6 cm

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe Tafel "2"

Visus: 0.05 bis 2.00 **(66 cm)** Format: 23 cm x 35,6 cm

COHZV
SZNDC
VKCNR
KCRHN
ZKDVC
HVORK
RHSON

52187

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe Tafel " $3^{\prime\prime}$

Visus: 0.05 bis 2.00 **(66 cm)** Format: 23 cm x 35,6 cm

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe

Visus: 0.05 bis 2.00 **(66 cm)** Format: 23 cm x 35,6 cm

VI. .

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe Tafel "1"

Visus: 0.05 bis 2.00 **(80 cm)** Format: 23 cm x 35,6 cm

ZRKDC

DNCHV

CDHNR

RVZOS

NOZCO

NOZCO

RONSK

OSDVZ

52189

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe Tafel "2"

Visus: 0.05 bis 2.00 **(80 cm)** Format: 23 cm x 35,6 cm




52191

SLOAN-Buchstaben – lichtdurchlässige Sehtafel Nähe Tafel "3"

Visus: 0.05 bis 2.00 **(80 cm)** Format: 23 cm x 35,6 cm





52078



52083



52173

Kontrasttafeln lichtdurchlässig

LogMAR-Tafeln für die kleinen Lichtkästen 52067 und 52197. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

LEA™-Kontrasttafel – Symbole 1,25 % Artikel-Nr.: 52076

LEATM-Kontrasttafel – Symbole 2,5 % Artikel-Nr.: 52027

LEATM-Kontrasttafel – Symbole 5 % Artikel-Nr.: 52077

LEA™-Kontrasttafel – Symbole 10 % Artikel-Nr.: 52078

LEATM-Kontrasttafel – Symbole 25 % Artikel-Nr.: 52079

Tafeln für **3 m** Prüfdistanz Visus: 0.12 bis 2.50

Mit Antworttafel

LEATM-Kontrasttafel – Zahlen 1,25 % Artikel-Nr.: 52080

LEATM-Kontrasttafel – Zahlen 2,5 % Artikel-Nr.: 52081

LEA™-Kontrasttafel – Zahlen 5 % Artikel-Nr.: 52082

LEATM-Kontrasttafel – Zahlen 10 % Artikel-Nr.: 52083

LEATM-Kontrasttafel – Zahlen 25 % Artikel-Nr.: 52084

Tafeln für **3 m** Prüfdistanz Visus: 0.12 bis 2.50

SLOAN-Buchstaben – Kontrasttafel 1,25 % Artikel-Nr.: 52177

SLOAN-Buchstaben – Kontrasttafel 2,5 % Artikel-Nr.: 52176

SLOAN-Buchstaben – Kontrasttafel 5 % Artikel-Nr.: 52175

SLOAN-Buchstaben – Kontrasttafel 10 % Artikel-Nr.: 52174

SLOAN-Buchstaben – Kontrasttafel 25 % Artikel-Nr.: 52173

Tafeln für **3 m** Prüfdistanz

Visus: 0.12 bis 2.50


$\circ \circ \circ \circ$ 00000 00000 00000 00000

52063


00000 0 0000 00000 00000







52215




52216



52217



52064 ıΣı 101 ıĒı ıŦı ı<u>Ŧı ıōı ı</u>vı ı<u>Tı</u> ıĒı



M = M = 3EWBME W E M 3 W 3 M E W M

52159

ETDRS-TafeIn

ETDRS-Sehtafeln für ETDRS-Lichtkästen 52069 und 52104. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

ETDRS-Tafel - Landolt-Ringe

Lichtdurchlässige Tafel für 4 m Prüfdistanz, 4 Positionen Visus: 0.10 bis 2.00, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel – Landolt-Ringe

Lichtdurchlässige Tafel für 4 m Prüfdistanz, 8 Positionen Visus: 0.10 bis 2.00, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel - Landolt-Ringe mit Zufallsanordnung

Lichtdurchlässige Tafel für **4 m** Prüfdistanz, **8 Positionen** Visus: 0.10 bis 2.00, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel – Landolt-Ringe

Lichtdurchlässige Tafel für 3 m Prüfdistanz, 8 Positionen Visus: 0.10 bis 2.00, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel – Landolt-Ringe mit Zufallsanordnung

Lichtdurchlässige Tafel für 3 m Prüfdistanz, 8 Positionen Visus: 0.10 bis 2.00, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel - HOTV

Lichtdurchlässige Tafel für 4 m Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00. Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel - HOTV mit 50 % Crowding

Lichtdurchlässige Tafel für **4 m** Prüfdistanz Visus: 0.20 bis 1.25, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel - E-Haken

Lichtdurchlässige Tafel für **4 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel - E-Haken

Lichtdurchlässige Tafel für **3 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00, Format: 62 cm x 65 cm

Artikel-Nr.: 52063

Artikel-Nr.: 52167

Artikel-Nr.: 52215

Artikel-Nr.: 52216

Artikel-Nr.: 52217

Artikel-Nr.: 52064

Artikel-Nr.: 52229

Artikel-Nr.: 52159

ETDRS-TafeIn Originalserie

ETDRS-Originalserie 3 m – SLOAN-Buchstaben Tafel "R"

HVZDS-NCVKD-CZ-NCKZO-RHSDK-CKZOH-CZF-DSRKN-CKZOH-CKZOH-CKZOH-CKZOH-CKZVDC-KZVD

NCKZO

HVZDS

52161

52160

ETDRS-Sehtafeln für ETDRS-Lichtkästen 52069 und 52104. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

ETDRS-Originalserie 4 m – SLOAN-Buchstaben Tafel "R" Artikel-Nr.: 52037

ETDRS-Originalserie 4 m – SLOAN-Buchstaben Tafel "1" Artikel-Nr.: 52097

ETDRS-Originalserie 4 m – SLOAN-Buchstaben Tafel "2" Artikel-Nr.: 52098

Tafeln für **4 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00 Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Originalserie 3 m – SLOAN-Buchstaben Tafel "1" Artikel-Nr.: 52161

ETDRS-Originalserie 3 m – SLOAN-Buchstaben Tafel "2" Artikel-Nr.: 52162


Tafeln für **3 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00 Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Originalserie 2 m – SLOAN-Buchstaben Tafel "R" Artikel-Nr.: 52153

ETDRS-Originalserie 2 m – SLOAN-Buchstaben Tafel "1" Artikel-Nr.: 52154

ETDRS-Originalserie 2 m – SLOAN-Buchstaben Tafel "2" Artikel-Nr.: 52155

Tafeln für **2 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00 Format: 62 cm x 65 cm



52162

Die Roll-up-Tafeln bestehen aus dünnem Styrene-Plastikmaterial und lassen sich für den Transport einfach zusammenrollen. Jede dieser Tafeln kann mit einem Wandaufhänger befestigt werden.


ETDRS-Roll-up-Tafel "R" – Originalserie Artikel-Nr.: 52169

Tafel für **4 m** Prüfdistanz, rollbar Buchstabenfolge wie bei Tafel 52160 Visus: 0.10 bis 2.50, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Roll-up-Tafel "1" – Originalserie Artikel-Nr.: 52170

Tafel für **4 m** Prüfdistanz, rollbar Buchstabenfolge wie bei Tafel 52161 Visus: 0.10 bis 2.50, Format: 62 cm x 65 cm





ETDRS-TafeIn LEA™


ETDRS-Sehtafeln für ETDRS-Lichtkästen 52069 und 52104. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

ETDRS-Tafel – LEA™-Symbole

Tafel für **4 m** Prüfdistanz

Visus: 0.125 bis 2.50, Format: 62 cm x 65 cm

Mit Antworttafel



Tafel für **4 m** Prüfdistanz

Visus: 0.10 bis 2.50. Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel "A" – LEA™-Zahlen


Tafel für **4 m** Prüfdistanz

Visus: 0.10 bis 2.50, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel "B" – LEA™-Zahlen

Tafel für 4 m Prüfdistanz

Visus: 0.10 bis 2.50, Format: 62 cm x 65 cm



95685

59869

ETDRS-Tafel - LEA™-Zahlen

Tafel für 3 m Prüfdistanz


Visus: 0.10 bis 2.50, Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Tafel – LEA™-Symbole

Tafel für 3 m Prüfdistanz

Visus: 0.10 bis 2.50, Format: 62 cm x 65 cm

Mit Antworttafel



Die Roll-up-Tafeln bestehen aus dünnem Styrene-Plastikmaterial und lassen sich für den Transport einfach zusammenrollen. Jede dieser Tafeln kann mit einem Wandaufhänger befestigt werden.

ETDRS-Roll-up-Tafel 4 m - LEA™-Zahlen

Tafel für **4 m** Prüfdistanz

Visus: 0.10 bis 2.50, Format: 62 cm x 65 cm

Mit Antworttafel



9 5 6 8 5 59869

256

ETDRS-Roll-up-Tafel 3 m - LEA™-Symbole

Tafel für **3 m** Prüfdistanz

Visus: 0.10 bis 2.50, Format: 62 cm x 65 cm

Mit Antworttafel

Artikel-Nr.: 52121

Artikel-Nr.: 52114


Artikel-Nr.: 52065

Artikel-Nr.: 52195

Artikel-Nr.: 52196

Artikel-Nr.: 52065A

ETDRS-Tafeln "2000"



ETDRS-Sehtafeln für ETDRS-Lichtkästen 52069 und 52104. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.


ETDRS "2000" - SLOAN-Buchstaben Tafel "1" Artikel-Nr.: 52140

ETDRS "2000" - SLOAN-Buchstaben Tafel "2" Artikel-Nr.: 52141

ETDRS "2000" – SLOAN-Buchstaben Tafel "3" Artikel-Nr.: 52142

Tafeln für **4 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00

Format: 62 cm x 65 cm



ETDRS "2000" - SLOAN-Buchstaben Tafel "1"

ETDRS "2000" - SLOAN-Buchstaben Tafel "2" Artikel-Nr.: 52255

ETDRS "2000" – SLOAN-Buchstaben Tafel "3" Artikel-Nr.: 52244

Tafeln für **3 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00

Format: 62 cm x 65 cm



ETDRS "2000" - SLOAN-Buchstaben Tafel "1"

ETDRS "2000" - SLOAN-Buchstaben Tafel "2" Artikel-Nr.: 52157

ETDRS "2000" – SLOAN-Buchstaben Tafel "3" Artikel-Nr.: 52158

Tafeln für **2 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00 Format: 62 cm x 65 cm

Artikel-Nr.: 52231

ETDRS-Kontrasttafeln



52143



52071



52072



52073



52074

ETDRS-Sehtafeln für ETDRS-Lichtkästen 52069 und 52104. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

ETDRS-Kontrasttafel – SLOAN-Buchstaben 1,25 % Artikel-Nr.: 52143

ETDRS-Kontrasttafel – SLOAN-Buchstaben 2,5 % Artikel-Nr.: 52071

ETDRS-Kontrasttafel – SLOAN-Buchstaben 5 % Artikel-Nr.: 52072

ETDRS-Kontrasttafel – SLOAN-Buchstaben 10 % Artikel-Nr.: 52073

ETDRS-Kontrasttafel – SLOAN-Buchstaben 25 % Artikel-Nr.: 52074

Tafeln für **4 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00 Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Kontrasttafel – SLOAN-Buchstaben 2,5 % Artikel-Nr.: 52147


ETDRS-Kontrasttafel – SLOAN-Buchstaben 5 % Artikel-Nr.: 52146

ETDRS-Kontrasttafel – SLOAN-Buchstaben 10 % Artikel-Nr.: 52145

ETDRS-Kontrasttafel – SLOAN-Buchstaben 25 % Artikel-Nr.: 52144

Tafeln für **3 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00 Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Kontrasttafeln



ETDRS-Sehtafeln für ETDRS-Lichtkästen 52069 und 52104. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Prüfdistanzen.

ETDRS-Kontrasttafel – LEA™-Zahlen 2,5 %

Tafel für **4 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00

Format: 62 cm x 65 cm

ETDRS-Kontrasttafel – LEATM-Zahlen 10 % Artikel-Nr.: 52129

Artikel-Nr.: 52128

Artikel-Nr.: 52151

Artikel-Nr.: 52152

Tafel für **4 m** Prüfdistanz Visus: 0.10 bis 2.00 Format: 62 cm x 65 cm

Evans-Kontrasttafeln



52151



52152

Die Evans-Kontrasttafeln sind für die ETDRS-Lichtkästen 52069 und 52104 geeignet (siehe Seite 36).

Der Evans-Buchstabenkontrasttest (ELCT) ist ein standardisierter Test zur Prüfung der Kontrastempfindlichkeit mittels SLOAN-Buchstaben. Ausgelegt auf eine Testdistanz von 3 m oder 1 m entspricht die Optotypengröße einem Visus von 0.10 bzw. 0.031. Jeweils 3 aufeinanderfolgende Buchstaben haben den gleichen Kontrastwert. Der Kontrast nimmt von einer Dreiergruppe zur nächsten in Abstufungen von 0.15 log ab.

Evans-Kontrasttest - ELCT-Tafel "1"

12 Kontraststufen von Standard 100 % Kontrast bis 1.65 log Kontrast bzw. 2,24 % Kontrast. Studien zeigen, dass 1.65 log Kontrast der Kontrastempfindlichkeit der älteren Normalbevölkerung entspricht (basierend auf dem Weber-Kontrast).

Evans-Kontrasttest – ELCT-Tafel "2"4 Kontraststufen von 1.80 bis 2.25 log Kontrast

Evans-Kontrasttest – ELCT-Set Artikel-Nr.: 52150

ELCT-Tafel "1" und ELCT-Tafel "2" als Set zur Prüfung des Kontrastsehens

Alle Evans-Kontrasttest-Tafeln haben ein Format von 62 cm x 65 cm.



Kontrastteste Tafeln

MARS-Kontrasttest – Buchstaben

3 Tafeln mit je 48 Sehzeichen in Abstufungen von je 0.04 log Format: 22,8 cm x 35,6 cm

Artikel-Nr.: 52085

Artikel-Nr.: 52086


Artikel-Nr.: 52036

Artikel-Nr.: 52046

Artikel-Nr.: 52051

MARS-Kontrasttest – Zahlen

3 Tafeln mit je 48 Sehzeichen in Abstufungen von je 0.04 log Format: 22,8 cm x 35,6 cm



LEA™-Kontrastwandtafel – Symbole/E-Haken

Mit 15 Linien, beidseitig bedruckt, mit Antworttafel

Visus: 0.10 bis 2.50 (3 m) Format: 43 cm x 53,4 cm

LEA™-Kontrastwandtafel – Symbole/Landolt-Ringe

Kontrast: 2,5 %

Kontrast: 2,5 %

Mit 15 Linien, beidseitig bedruckt, mit Antworttafel

Visus: 0.10 bis 2.50 (3 m) Format: 43 cm x 53,4 cm



LEA GRATINGS® – Kontrasttest

Zur Prüfung der Kontrastgittersehschärfe in 4 Abstufungen (Kontrast 10 %: 0.50 cpcm und 8.00 cpcm, Kontrast 2,5 %: 0.50 cpcm und 4.00 cpcm). Der Test dient zur Ermittlung der Distanz, in der die Richtung der Linien erkannt werden kann.

4 Tafeln, mit Auswertungsbögen, Format: Ø 20,3 cm

Kontrastteste Ringbücher



52235

Nahkontrasttest für Erwachsene – Ringbuch

7 Seiten mit englischem Lesetext und ETDRS-Einzelbuchstaben in den Kontraststufen 100 %, 25 %, 10 %, 5 % und 2,5 %

Visus: 0.20 bis 1.00 als Lesetext, 0.05 bis 2.00 als ETDRS-Tafeln (40 cm)

Format: 15,8 cm x 15,8 cm

Nahkontrasttest für Kinder – Ringbuch

7 Seiten mit LEA™-Symbolen und LEA™-Zahlen in den Kontraststufen

100 %, 25 %, 10 %, 5 %, 2,5 % und 1,25 %

Visus: 0.05 bis 1.25 **(40 cm)**, Format: 15,8 cm x 15,8 cm



LEA™-Einzelringbuch – Symbole

Kontrast: 2,5 %, mit Antworttafel und Abdeckung Visus: 0.10 bis 2.50 (3 m), Format: 12,7 cm x 12,7 cm

LEA[™]-Einzelringbuch – Symbole mit Crowding-Umrandung

Kontrast: 2,5 %

Visus: 0.20 bis 1.00 (3 m), Format: 10,2 cm x 10,2 cm



52181

LEA™-Kontrastringbuch – Symbole

LEA™-Kontrastringbuch – Zahlen

SLOAN-Kontrastringbuch – Buchstaben

5 Seiten in den Abstufungen: 25 %, 10 %, 5 %, 2,5 % und 1,25 % (1 m)

Format: 8,25 cm x 22,9 cm



LEA™-Kontrastringbuch – Symbole Artikel-Nr.: 52028A

LEA™-Kontrastringbuch – Zahlen Artikel-Nr.: 52075A

SLOAN-Kontrastringbuch – Buchstaben

5 Seiten in den Abstufungen: 25 %, 10 %, 5 %, 2,5 % und 1,25 % (1 m)

Format: 8,25 cm x 22,9 cm

Artikel-Nr.: 52222

Artikel-Nr.: 52235

Artikel-Nr.: 52236

Artikel-Nr.: 52239

Artikel-Nr.: 52028

Artikel-Nr.: 52075

Artikel-Nr.: 52181



53003

Bagolini-Vorhalter, -Gläser

Bagolini-Vorhalter

Zylinder in 45°/135°, zur schnellen Prüfung des Binokularsehens unter weitgehend natürlichen Sehbedingungen

Bagolini-Gläser

Für Messbrillen (2 Stück), Format: Ø 38 mm

Artikel-Nr.: 53005

Artikel-Nr.: 53019

Rotgläser

Dunkelrotglas

Zur Diplopieprovokation und Winkelmessung am Maddox-Kreuz Format: Ø 38 mm

Dunkelrotglas in Trapezform

Zur Untersuchung an der Tangentenskala und für Untersuchungen, die einen großen Glasdurchmesser benötigen

Format: 10 cm x 6 cm

Maddox-Zylinder-Steckglas

Geeignet für Messbrillen, zur Messung der Abweichung unter Aufhebung der Fusion Format: Ø 38 mm

Artikel-Nr.: 53003

Artikel-Nr.: 59520

Verfügbarkeit auf Anfrage

Artikel-Nr.: 53004



Alle Artikel können Sie per Fax, Telefon oder direkt in unserem Onlineshop bestellen:

www.eyesfirst.eu



Rotgrünbrillen, -vorhalter, -flipper

Rotgrünbrille Artikel-Nr.: 53001

Rotgrünvorhalter Artikel-Nr.: 53002

Auch für TNO-Test geeignet

Rotgrünflipper Artikel-Nr.: 53016

4 Gläser

53025 Wrap-around-Rotgrünbrille für Erwachsene Artikel-Nr.: **53025**

Wrap-around-Rotgrünbrille für Kinder Artikel-Nr.: 53026

ABVERKAUF

53007

ABVERKAUF

59538

59539

Rotgrünbrille für Kinder mit Pferdemotiv Artikel-Nr.: 53007

Rotgrünbrille für Kinder mit Schmetterlingsmotiv Artikel-Nr.: 59538

Rotgrünbrille für Kinder mit Papageimotiv Artikel-Nr.: 59539

Rotgrünbrille für Kinder mit Tigermotiv Artikel-Nr.: 59540

Rotgrünbrille Artikel-Nr.: 53014

Mit Elastikband



59540

53013

Rotgrünteste



Kinderfreundlicher Test zur Prüfung des Binokularsehens und der Fusion mit drei Objekten (Punkt, Figur, Elefant), LED-Leuchte. Geeignet für den Nahbereich und mittlere Entfernungen.

Rot-Grün-Taschenlampe LEA™-Symbole Artikel-Nr.: 53017

Rot-Grün-Taschenlampe WORTH-Test Artikel-Nr.: 53018

53017

Passende Rotgrünbrillen siehe oben Handelsübliche Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.



59509

59510

59584

Okkluder und Paddles

Klassischer Covertest-Paddle Artikel-Nr.: 59501

Mit Einsteckgriff

Artikel-Nr.: 59517 Spielmann-Okkluder

Semitransparent

Semitransparenter Okkluder Artikel-Nr.: 59590

Hohe Lichtdurchlässigkeit

Lochblenden-Okkluder Artikel-Nr.: 59581

1 Lochblende, zentral (Ø 1,5 mm)

Lochblenden-Okkluder Artikel-Nr.: 59582

49 Lochblenden, langer Griff



Artikel-Nr.: 59507

Maddox-Zylinder 45° mit langem Griff Artikel-Nr.: 59508

Maddox-Zylinder / Okkluder schwarz Artikel-Nr.: 59509

Maddox-Zylinder / Okkluder rot Artikel-Nr.: 59510

Maddox-Zylinder/Lochblenden-Okkluder Artikel-Nr.: 59584

Okkluder und Paddles



Einmalokkluder LEA™-Gesicht

50 Stück, u. a. verwendbar zur Mitgabe an das Kind nach Reihenunter-

suchung bzw. nach der kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchung



Plastikokkluderset gewölbt grau

Artikel-Nr.: 59549 Je 6 Stück

Artikel-Nr.: 59544

Artikel-Nr.: 59547

Artikel-Nr.: 59545

Artikel-Nr.: 59546

Artikel-Nr.: 53015

Artikel-Nr.: 59607

Plastikokkluderset gewölbt schwarz Artikel-Nr.: 59550

Je 6 Stück

59550

Plastikokkluder gewölbt grau

Je 1 Stück

Plastikokkluder gewölbt schwarz Artikel-Nr.: 59548

Je 1 Stück



Lochblenden-Okkluder/Vorhalter


Der Vorhalter ermöglicht die schnelle Komplettabdeckung eines

Auges bzw. die Visusprüfung per multiple pinhole.

Okkluder / Vorhalter ohne Lochblende

Der Vorhalter ermöglicht die schnelle Komplettabdeckung eines Auges.

4 Gläser



Clip-on-Okkluder (6 Stück)

Polarisations-/Rotgrünflipper

Zum Aufsetzen auf die Brille im Rahmen der Sehschärfenprüfung

Farbe: beige Artikel-Nr.: 53531 Artikel-Nr.: 53587 Farbe: schwarz



Clip-on-Okkluder schwarz (1 Stück)

Zum Aufsetzen auf die Brille im Rahmen der Sehschärfenprüfung



Mattglasokkluder (3 Stück)

Artikel-Nr.: 53536 Zur Visusprüfung und Perimetrie unter Vernebelung des Gegenauges,

aus Kunststoff-Material

Okkluderbrillen



Papagei-Mattglasokkluder Artikel-Nr.: 59536

Sets mit je 2 Brillen (frosted lens), auch zur Sehschärfenprüfung bei

Tiger-Mattglasokkluder

Artikel-Nr.: 59537

Nystagmus geeignet

Okkluderbrille Sonnenblume Artikel-Nr.: 59543

Beide Seiten der Abdeckung hochklappbar

Mattglasokkluderbrille Artikel-Nr.: 59598

Okkluderbrille mit schwarzer Abdeckung Artikel-Nr.: 59599

Beide Seiten der Abdeckung hochklappbar Format: 12,5 cm x 5 cm (Breite x Höhe)

Linsendurchmesser: 4,5 cm, Bügellänge: 11,8 cm

Polarisationsbrille Schmetterling Artikel-Nr.: 59533

Polarisationsbrille Tiger Artikel-Nr.: 59534

Polarisationsbrille Pferd Artikel-Nr.: 59541

Polarisationsbrille Papagei Artikel-Nr.: 59542

Zur Durchführung von Binokular- und Stereotesten





52263





Sehteste für Kinderärzte Sparangebote

Sehteste für Kinderärzte – Variante 1, Basisausstattung

Inhalt: Nahtestkarte LEATM-Symbole/LEATM-Zahlen (Artikel-Nr.: 52018), Wandtafel LEA™-Symbole/E-Haken (Artikel-Nr.: 52035), Waggoner-Farbtest (Artikel-Nr.: 56015), Tiger-Mattglasokkluder (Artikel-Nr.: 59537)

Sehteste für Kinderärzte – Variante 2 Artikel-Nr.: 52264

Artikel-Nr.: 52263

Artikel-Nr.: 52265

Inhalt: Basisausstattung plus LANG-Stereotest® I-R (Artikel-Nr.: 54000-R)

Sehteste für Kinderärzte – Variante 3

Inhalt: Basisausstattung plus LANG-Stereotest® I-R (Artikel-Nr.: 54000-R) und HEINE mini 3000® LED-Ophthalmoskop 2.5 V (Artikel-Nr.: 57556)

Sehteste bei Demenzpatienten



Alle Artikel können Sie per Fax, Telefon oder direkt in unserem Onlineshop bestellen: **www.eyesfirst.eu**



OKN-Instrumente

Zur Provokation und Prüfung des optokinetischen Nystagmus. Die langsame Phase des Nystagmus ist in Bewegungsrichtung des Bandes bzw. der Trommel, die Benennung des Nystagmus erfolgt nach der Richtung der schnellen Rückstellbewegung.




OKN-Band rot-weiß Format: 9,5 cm x 71 cm

Artikel-Nr.: 53502



OKN-Band schwarz-weiß Format: 9,5 cm x 71 cm Artikel-Nr.: 53541

Artikel-Nr.: 53562



OKN-Band rot-weiß Format: 25 cm x 68 cm

53510

OKN-Trommel

Höhe der Drehtrommel: 25 cm

Gesamthöhe: 43 cm

Durchmesser: 15 cm

Artikel-Nr.: 53510

OKN-Trommel

Höhe der Drehtrommel: 10 cm Gesamthöhe: 28 cm Durchmesser: 15 cm

Nystagmusbrille nach Frenzel



Nystagmusbrille nach Frenzel

Zur Prüfung des Spontannystagmus unter Ausschaltung der Fixation. Die Gläser haben eine Stärke von +15 D und ermöglichen durch die Vergrößerung und seitliche Beleuchtung eine gute Beurteilung der Augenbewegungen (Batterieversion).

Handelsübliche Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Maddox-Kreuz

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 59519 3

Maddox-Kreuz mit LED-Beleuchtung

Gerät zur Schielwinkelmessung mit Skalen für 5 m und 1 m, inkl. Trafo mit Schalter

Größe: ca. 1,30 m (Höhe/Breite)

Artikel-Nr.: 53516

Messbrillen Erwachsene



Universalmessbrille – unsere Hausmarke "Standard"

Preisgünstige, klassische Messbrille, bestückbar mit bis zu 5 Messgläsern (Ø 38 mm) pro Seite (PD 50 mm bis 80 mm) Artikel-Nr.: 57019

Artikel-Nr.: 57057

Artikel-Nr.: 57001

Artikel-Nr.: 57005

Artikel-Nr.: 57006

Artikel-Nr.: 57049

Artikel-Nr.: 57053

Artikel-Nr.: 57046



Messbrille UTF-5080 PRO – unsere Hausmarke "Premium"

Leichte Messbrille in modernem Design, bestückbar mit je 5 Messgläsern (Ø 38 mm) pro Seite (PD 50 mm bis 80 mm)



57001

57005

Messbrille UB 3+

Überarbeitete Messbrille für Klinik und Praxis, bestückbar mit maximal 5 Messgläsern (Ø 38 mm) pro Seite (PD 48 mm bis 80 mm)



Messbrille UB 4

Moderne Messbrille in ansprechendem Design, bestückbar mit bis zu 5 Messgläsern (Ø 38 mm) pro Seite (PD 48 mm bis 80 mm)



Messbrille UB 5

Leichte Messbrille in attraktivem Design mit auswechselbaren farbigen Drehknöpfen, bestückbar mit je 5 kleinen Messgläsern (Ø 28 mm) pro Seite (PD 40 mm bis 72 mm)



Messbrille UB 6

Bei der Neuentwicklung standen Ergonomie, einfaches Handling und ein optimaler Tragekomfort im Vordergrund, bestückbar mit je 6 Messgläsern (Ø 38 mm) pro Seite (PD 46 mm bis 80 mm)



Praxisbrille

Leichte Messbrille für je 3 Messgläser (Ø 38 mm) mit verstellbarem Nasensteg und PD von 59 mm bis 67 mm



Messbrille robust

Messbrille in robuster Ausführung (Ø 38 mm) Mit verstellbarer PD von 54 mm bis 70 mm



Messbrille mit fester PD

Preisgünstige Messbrille (38 Ø mm) mit fester PD

PD: 50 mm	Artikel-Nr.: 57072
PD: 52 mm	Artikel-Nr.: 57073
PD: 54 mm	Artikel-Nr.: 57074
PD: 56 mm	Artikel-Nr.: 57075
PD: 58 mm	Artikel-Nr.: 57076
PD: 60 mm	Artikel-Nr.: 57077
PD: 62 mm	Artikel-Nr.: 57078
PD: 64 mm	Artikel-Nr.: 57079

57050

57046-A

57004



Brillen auf Anfrage auch einzeln erhältlich

Messbrillen Kinder

Baby-Messbrille COMO blau

Für je 2 Messgläser (Ø 38 mm) pro Seite, Größe: PD 50 (36-14)

Kleinkinder-Messbrille COMO blau

Für je 2 Messgläser (Ø 38 mm) pro Seite, Größe: PD 57 (41-16)

Kindermessbrille robust (Abbildung ähnlich)

Messbrille für Kinder in robuster Ausführung (Ø 38 mm)

Mit verstellbarer PD von 48 mm bis 60 mm

Kindermessbrille

Zur Refraktionsbestimmung bei Jugendlichen und Kindern, bestückbar mit maximal je 3 Messgläsern (Ø 38 mm) pro Seite Mit verstellbarer Nasenauflage und PD von 54 mm bis 58 mm

Refraktionsbrillensets

Refraktionsset für Kinder

4 preisgünstige Messbrillen (Ø 38 mm) **mit fester PD** in den Größen: PD 50, 52, 54, 56 mm

Refraktionsset für Jugendliche und Erwachsene

6 preisgünstige Messbrillen (Ø 38 mm) **mit fester PD** in den Größen: PD 58, 60, 62, 64, 66, 68 mm

Refraktionsbrillen Kinder







ABVERKAUF





Geeignet zur Skiaskopie, Prüfung des Konvergenzexzesses und der AC/A ratio

Refraktionsbrille Tiger	+1.50 D	Artikel-Nr.: 57010
Refraktionsbrille Schmetterling	+1.50 D	Artikel-Nr.: 57039
Refraktionsbrille Pferd	+1.50 D	Artikel-Nr.: 57041
Refraktionsbrille Papagei	+1.50 D	Artikel-Nr.: 57040
Refraktionsbrille Tiger	+2.00 D	Artikel-Nr.: 57011
Refraktionsbrille Schmetterling	+2.00 D	Artikel-Nr.: 57029
Refraktionsbrille Pferd	+2.00 D	Artikel-Nr.: 57030
Refraktionsbrille Papagei	+2.00 D	Artikel-Nr.: 57031
Refraktionsbrille Tiger	+2.50 D	Artikel-Nr.: 57035
Refraktionsbrille Schmetterling	+2.50 D	Artikel-Nr.: 57032
Refraktionsbrille Pferd	+2.50 D	Artikel-Nr.: 57033
Refraktionsbrille Papagei	+2.50 D	Artikel-Nr.: 57034
Refraktionsbrille Tiger	+3.00 D	Artikel-Nr.: 57012
Refraktionsbrille Schmetterling	+3.00 D	Artikel-Nr.: 57036
Refraktionsbrille Pferd	+3.00 D	Artikel-Nr.: 57037
Refraktionsbrille Papagei	+3.00 D	Artikel-Nr.: 57038

Artikel-Nr.: 57050

Artikel-Nr.: 57052

Artikel-Nr.: 57046-A

Artikel-Nr.: 57004

Artikel-Nr.: 57015A

Artikel-Nr.: 57015B



Gläserkasten

Gläserkasten

90 Schmalrandgläser mit Metallfassung (Ø 38 mm), sphärisch 0.25 D bis 10.00 D, Minuszylinder 0.25 D bis 3.00 D, 6 Zusatzgläser (Okkluder, stenopäische Lücke, Schlitz, Rotfilter, Maddox-Rotglas, Grünfilter), plus Kreuzzylinder 0.25 D mit Griff (alle Gläser ohne Entspiegelung)
Maße: ca. 29 cm x 38,5 cm x 6 cm

Artikel-Nr.: 57045

Artikel-Nr.: 57002

Artikel-Nr.: 57003

Artikel-Nr.: 57043

Artikel-Nr.: 57044

Artikel-Nr.: 57008

Artikel-Nr.: 57000

Artikel-Nr.: 57020

Auswahl an Einzel- und Zusatzgläsern siehe Seite 64

Kreuzzylinder



Zur subjektiven Refraktionsbestimmung

Kreuzzylinder ± 0.25 D Kreuzzylinder ± 0.50 D Kreuzzylinder ± 0.75 D Kreuzzylinder ± 1.00 D

Abgleichleiste



Abgleichleiste

Zum sphärischen Feinabgleich bei der subjektiven Refraktionsbestimmung ± 0.25 D und ± 0.50 D

Skiaskopierleistensets



Skiaskopierleistenset

Skiaskopierleisten in paralleler Anordnung Je eine Plus- und Minusleiste von 0.5 D bis 15 D im Etui Stärken je Leiste: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 und 15.0 D

Glasdurchmesser: ca. 15 mm



Skiaskopierleistenset mit Taboschema

Die über den Messgläsern aufgedruckte 180°-Skala erleichtert die Bestimmung der Zylinderachslage.

Je eine Plus- und Minusleiste von 0.5 D bis 12 D im Etui

Stärken je Leiste: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5,

7.0, 8.0 und 12 D

Glasdurchmesser: ca. 16 mm

Abgleichflipper sphärisch



Binokulare Abgleichflipper verschiedener Stärken mit jeweils 2 parallelen Plus- und Minuslinsen

Abgleichflipper ±0.25 D	Artikel-Nr.: 57021
Abgleichflipper ±0.50 D	Artikel-Nr.: 57022
Abgleichflipper ±0.75 D	Artikel-Nr.: 57023
Abgleichflipper ±1.00 D	Artikel-Nr.: 57024
Abgleichflipper ±1.25 D	Artikel-Nr.: 57025
Abgleichflipper ±1.50 D	Artikel-Nr.: 57026
Abgleichflipper ±1.75 D	Artikel-Nr.: 57027
Abgleichflipper ±2.00 D	Artikel-Nr.: 57028
Abgleichflipper ±2.50 D	Artikel-Nr.: 57047
Abgleichflipper ±3.00 D	Artikel-Nr.: 57048



Abgleichflipper mit Aufbewahrungsständer

6 Stück, Stärken: ±0.25 D, ±0.50 D, ±0.75 D, ±1.00 D, ±1.50 D, ±2.00 D

Abgleichflipper mit Aufbewahrungsständer (ohne Abbildung)
12 Stück, Stärken: ±0.25 D, ±0.50 D, ±0.75 D, ±1.00 D, ±1.25 D, ±1.50 D,

6 Stück, Stärken: ±0.25 D, ±0.50 D, ±0.75 D, ±1.00 D, ±1.50 D, ±2.00 D

±1.75 D, ±2.00 D, ±2.25 D, ±2,50 D, ± 2.75D, ±3.00 D

Abgleichflipper in Transporthülle (ohne Abbildung)

Artikel-Nr.: 57054



Prismenflipper

Prismenflipper $1\triangle$ Artikel-Nr.: 55435Prismenflipper $2\triangle$ Artikel-Nr.: 55429Prismenflipper $3\triangle$ Artikel-Nr.: 55430Prismenflipper $4\triangle$ Artikel-Nr.: 55431Prismenflipper $6\triangle$ Artikel-Nr.: 55432Prismenflipper $8\triangle$ Artikel-Nr.: 55433

Die Stärkenangabe bezieht sich auf das einzelne Prisma.



Prismenflipper mit Aufbewahrungsständer (Abbildung ähnlich)

6 Stück, Stärken: $1\triangle$, $2\triangle$, $3\triangle$, $4\triangle$, $6\triangle$, $8\triangle$

Aufbewahrungsständer leer (ohne Abbildung)

Artikel-Nr.: 59964

Für 6 Abgleich- oder Prismenflipper

Artikel-Nr.: 55434

Artikel-Nr.: 57051



Schmalrand-Einzelgläser

Insbesondere geeignet für die Perimetrie und für Untersuchungsgänge, bei denen ein großes Gesichtsfeld gewünscht ist.

	Artik	el-Nr.:		Artikel-Nr.:		Artikel-Nr.:
Schmalrandglas	+0.25 D	57200	Schmalrandglas, Zylind	der –3.75 D 57244	Schmalrandglas	+13.00 D 57288
Schmalrandglas	-0.25 D	57201	Schmalrandglas	+4.00 D 57245	Schmalrandglas	-13.00 D 57289
Schmalrandglas, Zylinde	r –0.25 D	57202	Schmalrandglas	-4.00 D 57246	Schmalrandglas	+14.00 D 57290
Schmalrandglas	+0.50 D		Schmalrandglas, Zylind	der –4.00 D 57247	Schmalrandglas	-14.00 D 57291
Schmalrandglas	-0.50 D	57204	Schmalrandglas	+4.25 D 57248	Schmalrandglas	+15.00 D 57292
Schmalrandglas, Zylinde	r –0.50 D	57205	Schmalrandglas	-4.25 D 57249	Schmalrandglas	-15.00 D 57293
Schmalrandglas	+0.75 D	57206	Schmalrandglas	+4.50 D 57250	Schmalrandglas	+16.00 D 57294
Schmalrandglas	-0.75 D	57207	Schmalrandglas	-4.50 D 57251	Schmalrandglas	-16.00 D 57295
Schmalrandglas, Zylinde	r –0.75 D	57208	Schmalrandglas, Zylind	der –4.50 D 57252	Schmalrandglas	+18.00 D 57296
Schmalrandglas	+1.00 D	57209	Schmalrandglas	+4.75 D 57253	Schmalrandglas	–18.00 D 57297
Schmalrandglas	–1.00 D	57210	Schmalrandglas	-4.75 D 57254	Schmalrandglas	+20.00 D 57298
Schmalrandglas, Zylinde	r –1.00 D	57211	Schmalrandglas	+5.00 D 57255	Schmalrandglas	-20.00 D 57299
Schmalrandglas	+1.25 D	57212	Schmalrandglas	-5.00 D 57256	_	
Schmalrandglas	–1.25 D	57213	Schmalrandglas, Zylind	der –5.00 D 57257	Planoglas	57300
Schmalrandglas, Zylinde	r –1.25 D	57214	Schmalrandglas	+5.25 D 57258	Mattglas	57301
Schmalrandglas	+1.50 D	57215	Schmalrandglas	-5.50 D 57259	Okkluder, schwarz	57302
Schmalrandglas	–1.50 D	57216	Schmalrandglas	+5.50 D 57260	Rotfilter	57303
Schmalrandglas, Zylinde	r –1.50 D	57217	Schmalrandglas	-5.50 D 57261	Grünfilter	57304
Schmalrandglas	+1.75 D	57218	Schmalrandglas, Zylind	der –5.50 D 57262	Lochblende (Pinhole)	1,5 mm 57305
Schmalrandglas	–1.75 D	57219	Schmalrandglas	+5.75 D 57263	Lochblende (Pinhole)	1,0 mm 57306
Schmalrandglas, Zylinde	r –1.75 D	57220	Schmalrandglas	-5.75 D 57264	Schlitzblende	1,5 mm 57307
Schmalrandglas	+2.00 D	57221	Schmalrandglas	+6.00 D 57265	Schlitzblende	1,0 mm 57308
Schmalrandglas	-2.00 D	57222	Schmalrandglas	-6.00 D 57266	Markierungskreuz	57310
Schmalrandglas, Zylinde	r –2.00 D	57223	Schmalrandglas, Zylind	der –6.00 D 57267		
Schmalrandglas	+2.25 D	57224	Schmalrandglas	+6.50 D 57268	Prismenglas	0.50△ 57311
Schmalrandglas	-2.25 D	57225	Schmalrandglas	-6.50 D 57269	Prismenglas	1.00△ 57312
Schmalrandglas, Zylinde	r –2.25 D	57226	Schmalrandglas	+7.00 D 57270	Prismenglas	2.00△ 57313
Schmalrandglas	+2.50 D	57227	Schmalrandglas	–7.00 D 57271	Prismenglas	3.00△ 57314
Schmalrandglas	-2.50 D	57228	Schmalrandglas	+7.50 D 57272	Prismenglas	4.00△ 57315
Schmalrandglas, Zylinde	r –2.50 D	57229	Schmalrandglas	–7.50 D 57273	Prismenglas	5.00△ 57316
Schmalrandglas	+2.75 D	57230	Schmalrandglas	+8.00 D 57274	Prismenglas	6.00△ 57317
Schmalrandglas	–2.75 D	57231	Schmalrandglas	−8.00 D 57275	Prismenglas	8.00△ 57318
Schmalrandglas, Zylinde	r –2.75 D	57232	Schmalrandglas	+8.50 D 57276	Prismenglas	10.00△ 57319
Schmalrandglas	+3.00 D	57233	Schmalrandglas	−8.50 D 57277		
Schmalrandglas	-3.00 D	57234	Schmalrandglas	+9.00 D 57278	Maddox-Zylinder	weiß 57309
Schmalrandglas, Zylinde	r –3.00 D	57235	Schmalrandglas	−9.00 D 57279	Maddox-Zylinder	rot 57320
Schmalrandglas	+3.25 D	57236	Schmalrandglas	+9.50 D 57280		
Schmalrandglas	-3.25 D	57237	Schmalrandglas	-9.50 D 57281		
Schmalrandglas, Zylinde	r –3.25 D	57238	Schmalrandglas	+10.00 D 57282		
Schmalrandglas	+3.50 D	57239	Schmalrandglas	-10.00 D 57283		
Schmalrandglas	-3.50 D	57240	Schmalrandglas	+11.00 D 57284		
Schmalrandglas, Zylinde	r –3.50 D	57241	Schmalrandglas	-11.00 D 57285		
Schmalrandglas	+3.75 D	57242	Schmalrandglas	+12.00 D 57286	Alle Gläser haben einen	
Schmalrandglas	–3.75 D	57243	Schmalrandglas	-12.00 D 57287	Durchmesser von 38 mm.	

Funduslupen



Funduslupe 20 D

Hohe Lichttransmission, doppelasphärisches Präzisionsdesign, großes Beobachtungsfeld

Material: Glas

Vergrößerung: 3.13 x, Linsendurchmesser: 48 mm, Blickfeld: 46°

Arbeitsabstand: 50 mm



Funduslupe 78 D

Hohe Lichttransmission, doppelasphärisches Präzisionsdesign, großes Beobachtungsfeld

Material: Glas

Vergrößerung: 0.93 x, Linsendurchmesser: 26 mm, Blickfeld: 81,4°

Arbeitsabstand: 8 mm



Funduslupe 90 D

Hohe Lichttransmission, doppelasphärisches Präzisionsdesign, großes Beobachtungsfeld

Material: Glas

Vergrößerung: 0.76 x, Linsendurchmesser: 21 mm, Blickfeld: 74,2°

Arbeitsabstand: 7 mm



Alle Artikel können Sie per Fax, Telefon oder direkt in unserem Onlineshop bestellen:

www.eyesfirst.eu

57702

Artikel-Nr.: 57700

Artikel-Nr.: 57701



LANG-Stereoteste

LANG-Stereotest® I-R

Artikel-Nr.: 54000-R

3 Objekte mit 1.200, 600 und 400 Bogensekunden, geeignet zum Stereoscreening ca. ab dem 6. Lebensmonat

LANG-Stereotest® II-R

Artikel-Nr.: 54001-R

4 Objekte mit 600, 400 und 200 Bogensekunden und einem auch monokular erkennbaren Objekt, geeignet zum Stereoscreening ca. ab dem

6. Lebensmonat

LANG-STEREOPAD®

Artikel-Nr.: 54021

6 magnetische Testkarten von 1.000" bis 50", die individuell einzeln oder in Gruppen angeordnet werden können. Geeignet zum Stereoscreening auf Preferential-Looking-Basis.

Magnetstütze für LANG-STEREOPAD®

Artikel-Nr.: 54021-S

Die LANG-Stereoteste benötigen keine Brille zur Durchführung.



54000-R

54001-R

54021

Stereoteste diverse





Artikel-Nr.: 54003

Fliege, Ringe, Tiere von 3.552" bis 40" Mit Polarisationsbrille



Titmus-Test "Schmetterling"

Artikel-Nr.: 54005

Schmetterling, Ringe, Tiere von 2.500" bis 40" Mit Polarisationsbrille



Randot-Test

Artikel-Nr.: 54004

Symbole, Ringe, Tiere von 500" bis 20" Mit Polarisationsbrille


Stereoteste diverse



LEA™-Stereotest "Fliege"

Random-Dot-Stereotest mit Fliege, Ringen und LEATM-Symbolen von 4.800" bis 20"
Mit rückseitiger Legende und Polarisationsbrille

Artikel-Nr.: 54006



Random-Dot-Stereotest mit Schmetterling, Ringen und LEATM-Symbolen von 2.500" bis 20"
Mit rückseitiger Legende und Polarisationsbrille

Artikel-Nr.: 54007



Dinosaurier-Test

Neuer Stereotest mit Lentikulartechnologie. Bilder können sowohl vor als auch hinter der Ebene angeordnet erscheinen. Der Test benötigt keine Brille zur Durchführung. Stereopsis von 400" bis 40" Artikel-Nr.: 54020

54020



TNO-Test

Random-Dot-Test mit Rotgrünbrille, verschiedene Binokular- und Stereoteste in Ringbuchform Inhalt: 6 Tafeln

TNO-Test ohne Rotgrünbrille

TNO-Rotgrünbrille

Bitte beachten: Die TNO-Rotgrünbrille hat den Rotfilter links.

Artikel-Nr.: 54002


Verfügbarkeit auf Anfrage

Artikel-Nr.: 54002-A Verfügbarkeit

auf Anfrage

Artikel-Nr.: 54002-B Verfügbarkeit

auf Anfrage



Farbteste

Ishihara-Farbtest mit 38 Tafeln

Klassischer Ishihara-Farbtest für die schnelle Farbsinnprüfung

Ishihara-Farbtest mit 24 Tafeln Artikel-Nr.: 56013

Ishihara-Farbtest mit 14 Tafeln Artikel-Nr.: 56010




Farnsworth D-15 – Farbtest in Holzbox

Als schneller Screeningtest zur Differenzierung zwischen leichten und ausgeprägten Farbsinnstörungen (gesättigte Farben)


Farnsworth D-15 – Farbtest in Acrylbox

Als schneller Screeningtest zur Differenzierung zwischen leichten und ausgeprägten Farbsinnstörungen (gesättigte Farben)



Farnsworth 100 Hue – Farbtest

Farbtest mit 93 Farbflecken in vier einzelnen Acrylboxen



Magnetischer Farnsworth 100 Hue – Farbtest

Magnetischer Farbtest mit 93 Farbflecken in vier verschlossenen Acrylboxen

Farbensinnes | Farbensehent | Farben

Lanthony-Farbtest

Desaturierter Farnsworth-D-15-Test (ungesättigte Farben)

Velhagen-Tafeln

Buch mit 36 Testtafeln zur schnellen Prüfung von Farbsinnstörungen. Ebenso zur Verwendung bei Kindern und Analphabeten geeignet. Prüft auch Blau-Gelb-Farbsinnstörungen. Artikel-Nr.: 56012

Artikel-Nr.: 56000

Artikel-Nr.: 56001

Artikel-Nr.: 56019

Artikel-Nr.: 56029

Artikel-Nr.: 56022



Farbteste

LEA™ Panel 16 – Farbtest

Mit großen Farbflecken (Ø 3,3 cm) zur Prüfung bei Low-Vision-Patienten, im Travel-Tube mit schwarzer Testunterlage Format Travel-Tube: Ø 6 cm, Länge: 22 cm



LEA™ Panel 16 – Farbtest

Mit großen Farbflecken (Ø 3,3 cm) zur Prüfung bei Low-Vision-Patienten, in Klarsichtbox

Format Box: 74 cm x 8,5 cm



LEA™ Panel 16 – Farbtest Doppelset

Das Doppelset mit großen Farbflecken (Ø 3,3 cm) vereinfacht die Durchführung des Farbtestes insbesondere bei Kindern. Dabei werden die Farbmuster in beliebiger Reihenfolge ausgelegt und das Kind wird aufgefordert, die passenden Farbwerte aus dem zweiten Set zuzuordnen. Format Box: 74 cm x 8,5 cm



LEA™ Panel 16 – Farbtest, Doppelset im Travel-Tube

Mit großen Farbflecken (Ø 3,3 cm) zur Prüfung bei Low-Vision-Patienten Format Travel-Tubes: Ø 6 cm, Länge: 22 cm



Waggoner-Farbtest "Color Vision Testing Made Easy"

Farbtest mit Symbolen für Kinder. Enthält 1 Demonstrationskarte und 9 Testkarten mit Kreis, Stern, Viereck zur schnellen Prüfung des Farbsehens sowie 4 zusätzliche Tafeln zum Screening.



HRR-Farbtest mit 20 Testkarten laminiert

Von Hardy, Rand und Rittler entwickelter Farbtest zum Screening und zur Untersuchung von angeborenen und erworbenen Farbsinnstörungen. Symbole (Kreis, Kreuz, Dreieck) erlauben die Testdurchführung bei Kindern und Erwachsenen.

4 Demokarten, 6 Screeningkarten zur Prüfung auf Protan-, Deutan- und Tritanfarbsinnstörungen (4. Auflage). Die 14 weiteren Karten dienen der Diagnostik im Hinblick auf die Art des Farbsinndefektes und die Ausprägung der Farbsinnstörung.



HRR-Farbtest/Amsler-Test laminiert

Buch mit HRR-Farbtest- und Amsler-Test-Seiten



Artikel-Nr.: 56014

Artikel-Nr.: 56018

Artikel-Nr.: 56016

Artikel-Nr.: 56017

Artikel-Nr.: 56015

Artikel-Nr.: 56024



Gesichtsfeldteste

LEA™-Flicker-Gesichtsfeld

Verbessert die Durchführung des Konfrontations-Gesichtsfeldes. Auswahl zwischen permanentem und Flicker-Stimulus. Der gebogene Arm kann von hinten in alle Quadranten des Gesichtsfeldes der Testperson geführt werden. Insbesondere geeignet im Low-Vision und Reha-Bereich.

Artikel-Nr.: 53511

Artikel-Nr.: 53508

Artikel-Nr.: 59812

Artikel-Nr.: 56028

Länge: 67,3 cm



Damato-Campimeter

Handgehaltenes, leichtes Gesichtsfeld mit beidseits bedruckter Testscheibe. Ideal, wenn normale GF-Prüfungen nicht möglich sind. Prüft 30 Punkte im zentralen GF (30°) durch Vorschalten eines Schwarz-Weiß-Stimulus. Der Patient schaut dabei auf die jeweiligen mit Zahlen markierten Punkte.

Format: 41 cm x 41 cm





Amsler-Test - Ringbuch

7 Seiten: Standard (Amsler-Karte), Zentral, Farbskotom (rot auf schwarz), Punkte, Metamorphopsien (parallele Linien auf schwarzem Hintergrund), Metamorphopsien Lesekarte (mit zusätzlichen zentralen Linien), parazentral (Standard mit zusätzlichen kleinen Quadraten)



HRR-Farbtest/Amsler-Test laminiert

Buch mit HRR-Farbtest- und Amsler-Test-Seiten





Verbrauchsmaterialien

Einmaltonometerköpfe Tonojet L900

Für alle Goldmann-Applanationstonometer und Perkins-Tonometer. Die einzeln steril verpackten Tonometerköpfe verhindern Kreuzkontaminationen und sind insbesondere sinnvoll im Einsatz bei Infektionskrankheiten und nach OPs. Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit, sehr gute Abbildungsqualität, einfache Handhabung. Packung à 100 Stück, einzeln versiegelt

Artikel-Nr.: 53700 PZN: 10408529

Staffelpreise für Großmengen auf Anfrage



58011

Mattglasokkluder

Kunststoff-Material (3 Stück), zur Visusprüfung und Perimetrie unter Vernebelung des Gegenauges



Fluorescein-Streifen

Sterile Streifen zur Anfärbung des Tränenfilms, u. a. für die Applanationstonometrie und die Kontaktlinsenanpassung Packung à 100 Stück Artikel-Nr.: 58011


Tonojet L900 Einmaltonometerköpfe

- passend für alle Goldmann-Applanationstonometer und Perkins-Tonometer
- steril, einzeln verpackt
- sehr gute Abbildungsqualität
- einfache Handhabung
- verhindern Kreuzkontaminationen
- insbesondere sinnvoll im Einsatz bei Infektionskrankheiten und nach Operationen
- ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
- Packung à 100 Stück





Gebrauchsanweisung zum Download



Strahlengangswinkel der Spaltlampe für Tonojet L900



Tonojet L900 Einmaltonometerköpfe

Artikel-Nr.: 53700

Listenpreis: 79,50 € pro Packung (à 100 Stück)

Staffelpreise

Mindestabnahme	Rabatt	Preis Einzelkopf	Preis Packung
15 Packungen	10 %	0,711 €	71,55 €
50 Packungen	15 %	0,671 €	67,58 €
100 Packungen	20 %	0,632 €	63,60 €

Konditionen: Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

Zahlungsziel: 10 Tage 3 % Skonto, 30 Tage netto

Lieferung: Bestellwert ab 150,00 € frei Haus innerhalb Deutschlands,

Bestellwert unter 150,00 € zzgl. Versandkostenpauschale

Es gelten die aktuellen Zahlungs- und Lieferbedingungen der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH.





53540

Aesthesiometer Cochet-Bonnet

Klassisches Aesthesiometer zur Prüfung der Hornhautempfindlichkeit mit Nylonfäden der Stärke 12/100 mm

Ersatzfaden für Aesthesiometer

Stärke: 12/100 mm

Artikel-Nr.: 53540-E

Artikel-Nr.: 59596

Artikel-Nr.: 59602

Artikel-Nr.: 53540



Marsden-Fixationsball

Zur Prüfung und zur Durchführung von Blickbewegungen, aus festem Kunststoff

Balldurchmesser: 7,90 cm



QuikVue® Plus VPA-200

Smartphone-Adapter inklusive Gelbfilter zur Vorderabschnittsfotografie mit 10-facher Vergrößerung. Drei LED-Beleuchtungsmodi zur Auswahl: Weiß in zwei Helligkeitsstufen, Blaulicht inklusive vorschaltbarem Gelbfilter. Li-Ionen-Akku mit Lademöglichkeit über Micro-USB-Kabel. Ideal für mobile Bilddokumentation, Telemedizin und Patientenaufklärung. Gewicht: ca. 59 g



Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung, ob Ihr Smartphone über die geeignete Kameraposition für den QuikVue®-Adapter verfügt.

Weitere Informationen zum Download





Lochblenden-Okkluder/Vorhalter

Artikel-Nr.: 59545

Okkluder / Vorhalter ohne Lochblende

Artikel-Nr.: 59546

Der Vorhalter ermöglicht die schnelle Komplettabdeckung eines Auges

bzw. die Visusprüfung per Lochblende.



Polarisationsbrille für Erwachsene

Artikel-Nr.: 59506

Unter anderem geeignet für Stereoteste



Polarisationsbrille mittlere Größe

Artikel-Nr.: 59606

Unter anderem geeignet für Stereoteste



Polarisationsbrille für Kinder

Artikel-Nr.: 59605

Unter anderem geeignet für Stereoteste

57016



Nasenauflage blau weich

Artikel-Nr.: 57016

3 Stück, für OCULUS®-Messbrillen

Nasenauflage schwarz weich

Artikel-Nr.: 57017

2 Stück, nur für klassische OCULUS®-Messbrille UB 3

57018



Nasenauflage für Kindermessbrille hart

Artikel-Nr.: 57018

1 Stück

Artikel-Nr.: 57059

Nasenauflagen-Set grau

3er-Set, für OCULUS®-Messbrille UB 4

Weitere Ersatzteile für Messbrillen auf Anfrage erhältlich



53515

LEA™-Buch "What and How Does This Child See?" (2. Auflage)

Das Buch behandelt verschiedene Aspekte der visuellen Funktion und Reifung (in englischer Sprache).

LEA™-USB "What and How Does This Child See?"

USB-Version des Buches (in englischer Sprache)

Artikel-Nr.: 53542

Artikel-Nr.: 53517

Artikel-Nr.: 52031

Artikel-Nr.: 52032

Artikel-Nr.: 52242

Artikel-Nr.: 52241


Artikel-Nr.: 53515

53517



DVD "Leo Learns By Doing"

Die DVD erzählt die Geschichte eines sehbehinderten Kindes mit Namen Leo. Der Therapeut erklärt Schritt für Schritt Techniken, wie die Eltern am besten Leos vorhandene Fähigkeiten entwickeln und fördern können. Soundtrack in Englisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch und Spanisch.



LEA™-Symbole-Antworttafel

4 Objekte pro Tafel

LEA™-Symbole-Antwortkarten

4 Einzelkarten

LEA[™]-Symbole-Antworttafel mit Crowding-Umrandung

4 Objekte pro Tafel

LEA™-Zahlen-Antworttafel

4 Zahlen pro Tafel

HOTV-Antwortkarten Artikel-Nr.: 52033

4 Einzelkarten

HOTV-Antworttafel Artikel-Nr.: 52034

4 Objekte pro Tafel

HOTV-Antworttafel mit Crowding-Umrandung Artikel-Nr.: 52245

4 Objekte pro Tafel



Wechselbrille zur Visusbestimmung

Okkluderbrille zur schnellen wechselseitigen Abdeckung bei Visusprüfung und monokularen Übungen Artikel-Nr.: 57013



Spiegel-Exophthalmometer nach Hertel

Klassisches Spiegel-Exophthalmometer zur Messung der Protrusio im Seitenvergleich. Skala mit mm-Einteilung.



Neutralfilterleiste

Zur Bestimmung des afferenten Pupillendefektes (APD). Unter anderem als Alternative zur stark dissoziierenden Sbisa-Rotfilterleiste.

Filterstufen: 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8



Pupillometer

Auf der Vorderseite sind verschiedene Pupillendurchmesser ablesbar, die Rückseite enthält eine Übersicht lichtabhängiger Pupillenweiten. Set mit 5 Stück

Format: Ø ca. 83 mm



Fixiersterne

3er-Set, geeignet als Aufsatz für **Ophthalmoskope und Skiaskope von Welch Alynn® und Keeler**, mit Doppelklebeband zum Anbringen



Diagnostiklampe Penlight weiß

Handliche Diagnostiklampe mit auswechselbaren Batterien



Brock-Strings mit 5 Kugeln

Zur Prüfung und Behandlung der Konvergenz und Akkommodation Paket mit 12 Schnüren à 3 m

Einzel-Brock-String Artikel-Nr.: 59959-A

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.: 53525

Artikel-Nr.: 53010

Artikel-Nr.: 53521

Artikel-Nr.: 53535

Artikel-Nr.: 59588

Artikel-Nr.: 59959



Anzeigegabel E-Haken

Artikel-Nr.: 53500

Anzeigegabel Landolt-Ring

Artikel-Nr.: 53501

Landolt-Ring zur Demonstration

Aus stabilem Kunststoff Format: Ø ca. 15 cm Artikel-Nr.: 59577

Artikel-Nr.: 59585

Artikel-Nr.: 149

Artikel-Nr.: 59968

Artikel-Nr.: 59969

59585



E-Haken zur Demonstration

Aus stabilem Kunststoff Format: ca. 15 cm x 15 cm



LEA™-Übungsblätter

Zur Mitgabe an Patienten, um zu Hause das Zeigen und Benennen der LEA™-Symbole zu üben Block à 25 Blatt

149



Augenmodell 6-teilig

Augenmodell in dreifacher Vergrößerung, auf Sockel stehend. Zerlegbar in zwei Hälften mit Netzhaut, Iris, Linse und Glaskörper.



Augenmodell in Augenhöhle 7-teilig

Augenmodell in Augenhöhle, dreifach vergrößert. Darstellung mit Sehnerv in natürlicher Lage in der Augenhöhle. Zerlegbar in beide Hälften mit Hornhaut, Muskelansätzen, Netzhaut, Iris, Linse und Glaskörper.



Ophthalmoskope





HEINE BETA® 200S LED-Ophthalmoskop 3.5 V*

Artikel-Nr.: 57500-L

LED-Ophthalmoskop mit stufenloser Helligkeitsregelung, 74 Ein-Dioptrien-Schritte auf dem nicht durchgängigen Linsenrad (–36 D bis +38 D), asphärische Optik, 7 Blenden, inkl. Fixationsstern mit Polarkoordinaten



| 0 ● • • •

HEINE BETA® 200 LED-Ophthalmoskop 3.5 V*

Artikel-Nr.: 57501-L

LED-Ophthalmoskop mit stufenloser Helligkeitsregelung, 27 Dioptrien-Schritte auf dem nicht durchgängigen Linsenrad (–35 D bis +40 D), asphärische Optik, 6 Blenden, inkl. Fixationsstern mit Polarkoordinaten



| ● ● •

HEINE K180 LED-Ophthalmoskop 3.5 V*

Artikel-Nr.: 57502-L

27 Dioptrien-Schritte auf dem nicht durchgängigen Linsenrad (–35 D bis +40 D), sphärische Optik, als einfaches Zweitinstrument geeignet, 5 Blenden, inkl. Fixationsstern mit Polarkoordinaten





HEINE mini 3000° LED-Ophthalmoskop 2.5~V

Artikel-Nr.: 57556

Artikel-Nr.: 57541

18 Linsen im Bereich von –20 D bis +20 D verhindern höhere Refraktionsabweichungen. Fixationsstern inklusive Graufilter für lichtempfindliche Patienten. Für handelsübliche Batterien (2 x AA) geeignet. Wartungsfreiheit, da kein Lampenwechsel notwendig ist. Lichtstärke nicht dimmbar.



HEINE Indirektes Ophthalmoskop 3.5 V XHL*

Monokulares Handophthalmoskop im Kompaktformat für die Visite und unterwegs, mit Lupenaufsatz +3.00 D. Einhandbedienung mit integriertem Interferenz-Rotfreifilter. Zusätzlicher Binokularaufsatz erhältlich.

Die passenden Griffe finden Sie auf Seite 82.

*ohne Griff HEINE | 79



Ophthalmologie-Sets

57570



57567-L



HEINE BETA® 200 LED Diagnostik-Set

BETA® 200 LED-Ophthalmoskop, BETA® 200 LED-Skiaskop, USB-Ladegriff BETA® 4 mit USB-Kabel und Steckernetzteil, im Hartschalenetui

HEINE K180 Ophthalmoskop-Set mit Batteriegriff

Diagnostik-Set bestehend aus LED-Ophthalmoskop K180 und BETA®-Batteriegriff 2.5 V, inkl. Stofftasche (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 57567-L Verfügbarkeit

Artikel-Nr.: 57580-L

Artikel-Nr.: 57503-L

INFC

Artikel-Nr.: 57570

auf Anfrage



HEINE K180 Ophthalmoskop-Set mit USB-Ladegriff

Diagnostik-Set bestehend aus LED-Ophthalmoskop K180, USB-Ladegriff BETA® 4 mit USB-Kabel und Steckernetzteil, inkl. Stofftasche

Verfügbarkeit auf Anfrage

57503-L



Skiaskop

HEINE BETA® 200 LED-Skiaskop*

LED-Strich-Skiaskop mit absolut homogenem und hellem Licht für eine präzise Diagnose. Mit ParaStop® zur präzisen Einstellung des parallelen Strahlenganges und mit integriertem Polarisationsfilter. Bequeme Bedienung mit dem Daumen für Vergenz und Strichrotation.

Zubehör finden Sie auf den Seiten 83 und 84.

MODERNSTE BELEUCHTUNG FÜR IHRE HEINE-INSTRUMENTE

HEINE Optotechnik hat seine bewährten Xenon-Halogen-Lampen (XHL) durch moderne LED-Module ersetzt. Alle Ophthalmoskope, Skiaskope und Diagnostik-Sets sind standardmäßig mit der neuen LEDHO-Technologie ausgestattet. Bestehende XHL-Instrumente können problemlos umgerüstet werden. Der Austausch funktioniert wie ein Lampenwechsel und lässt sich direkt vom Endanwender durchführen.

Das Upgrade bietet zahlreiche Vorteile:

- langlebige und zuverlässige Leuchtmittel mit nahezu unbegrenzter, wartungsfreier Lebensdauer
- längere Batterie- und Akkulaufzeiten dank geringerem Stromverbrauch
- reduzierter Batteriemüll, da die LED-Module keine Verbrauchsprodukte sind
- **kein Neukauf erforderlich** Bestandsinstrumente sind LED-kompatibel und bleiben weiterhin nutzbar





Hand-Untersuchungsinstrumente

HEINE HSL 150 Handspaltlampe*

Monokulare Handspaltlampe zur Untersuchung des vorderen Augenabschnittes. Spaltgröße stufenlos einstellbar, 6-fache Vergrößerung, blauer Interferenzfilter.

Mit Xenon-Halogen-Lampe. Passt auf alle BETA®-Griffe mit 3.5 V. Das Kopfstück HSL 150 wiegt nur ca. 70 g; die leichteste Spaltlampe ihrer Art.

HEINE Ophthalmologische Untersuchungsleuchte 3.5 V XHL*

Zur Untersuchung des vorderen Augenabschnittes im fokalen Licht. Fünf verschiedene Leuchtfeldblenden, geeignet zum Auffinden von Erosionen, ödematösen Stellen und zur Fremdkörpersuche.

HEINE mini-c® Handgehaltene Untersuchungslampe

Langlebige Diagnostikleuchte im kompakten, modernen Design mit verchromtem Kopfstück, inkl. 2x AAA-Batterien. Helles, fokussiertes Licht mit einzigartiger LED^{HQ}.



57539



HEINE Finoff-Durchleuchter*

Zur Skleradurchleuchtung, aber auch geeignet zur allgemeinen Gewebedurchleuchtung, 3.5 V

Ladegeräte



57569



57537

HEINE NT 4 Tisch-Ladegerät

Ladegerät für Ladegriff BETA® 4 NT, **nicht** passend für NT-Ladegriffe herkömmlicher Bauart und USB-Ladegriff

HEINE NT 300 Tisch-Ladegerät

Ladegerät inkl. Adapter für BETA®-Griffe, **nicht** passend für Ladegriff BETA® 4 NT und USB-Ladegriff BETA® 4. Leuchtringe zeigen das Ende des Ladevorganges an.

* ohne Griff HEINE

Artikel-Nr.: 57537

Artikel-Nr.: 57569

Artikel-Nr.: 57552

Artikel-Nr.: 57543

Artikel-Nr.: 57539

Artikel-Nr.: 57568



Griffe

57573

57505

Ladegriffe für Ladegeräte:

HEINE BETA® 4 NT Ladegriff

Für Ladegerät NT 4 (nicht für NT 300), inkl. Li-lon-Ladebatterie und Bodeneinheit BETA® 4 NT

Artikel-Nr.: 57573

Artikel-Nr.: 57505

Artikel-Nr.: 57571

Artikel-Nr.: 57531

Artikel-Nr.: 57509

Artikel-Nr.: 57538

Artikel-Nr.: 57512

HEINE BETA® NT Ladegriff

Für Ladegerät NT 300 (nicht für NT 4), inkl. NiMH-Ladebatterie 3.5 V und Bodeneinheit BETA $^{\odot}$ NT



Griffe auch für den mobilen Einsatz:

HEINE BETA® 4 USB Li-ion-Ladegriff

Ladegriff komplett mit Li-Ion-Ladebatterie, Bodeneinheit BETA® 4 USB, USB-Kabel mit Steckernetzteil und Griffablage, benötigt kein Ladegerät

HEINE BETA® Batteriegriff

Batteriegriff komplett mit Bodeneinheit, LR14/C-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

57509 **ABVERKAUF**

Großer Batteriegriff

Geeignet für 2 handelsübliche Alkali-Batterien der Größe "D", **nicht** geeignet für die BETA®-LED-Ophthalmoskope (ohne Batterien)

Vorhandene BETA®-Griffe können mit einer zusätzlichen Bodeneinheit auf die Ladegriffe BETA® 4 USB oder BETA® 4 NT umgerüstet werden.



57512

Ladebatterien

Li-Ion-Ladebatterie/Li-Ion-L-Ladebatterie

Für Ladegriffe BETA® L, BETA® 4 NT und BETA® 4 USB, **nicht** geeignet für Ladegriffe BETA® NT und BETA® TR

NiMH-Ladebatterie 3.5 V

Für Ladegriffe BETA® NT, BETA® TR und BETA® R

Für Ihre Nachbestellung geben Sie bitte die auf der Batterie befindliche Typenkennzeichnung an (z. B. X-02.99...).



Ersatzlampen xHL und LED-Module

	57518	ABVERKAUF	Ersatzlampe XHL für Ophthalmoskope BETA® 200 und BETA® 200S, 2.5 V	Artikel-Nr.: 57518
			LED-Modul für Ophthalmoskope BETA® 200 und BETA® 200S, 2.5 V	Artikel-Nr.: 57518-L
			LED-Modul für Ophthalmoskope BETA® 200 und BETA® 200S, 3.5 V	Artikel-Nr.: 57519-L
			Ersatzlampe XHL für Ophthalmoskop K180, 2.5 V	Artikel-Nr.: 57520
57521	€	HEINE XHI	Ersatzlampe XHL für Ophthalmoskop K180, 3.5 V	Artikel-Nr.: 57521
	57522	ABVERKAUF	Ersatzlampe XHL für Strich-Skiaskop BETA® 200, 2.5 V	Artikel-Nr.: 57522
			LED-Modul für Strich-Skiaskop BETA® 200, 3.5 V	Artikel-Nr.: 57523-L
	57524	ABVERKAUF	Ersatzlampe XHL für Fleck-Skiaskop BETA® 200, 2.5 V	Artikel-Nr.: 57524
57540		(Henne Aut)	Ersatzlampe XHL für Untersuchungslampe mini-c®, 2.5 V	Artikel-Nr.: 57540
57548	€	HEINE XHI #050 3,5V	Ersatzlampe XHL für indirektes Handophthalmoskop, 3.5 V	Artikel-Nr.: 57548
57553		(2000 2.00)	Ersatzlampe XHL für Handspaltlampe HSL 150, 3.5 V	Artikel-Nr.: 57553
	57529	ABVERKAUF HEINE XHE 10048-3.55	Ersatzlampe XHL für NicaTron®-Skiaskop, 3.5 V	Artikel-Nr.: 57529
	57536	ABVERKAUF	Ersatzlampe XHL für ophthalmologische Untersuchungsleuchte und AUTOFOC-Ophthalmoskop, 3.5 V	Artikel-Nr.: 57536
57566		HEINE XHL 9078 3,5V	Ersatzlampe XHL für LAMBDA 100® Retinometer und Finoff-Durchleuchter, 3.5 V	Artikel-Nr.: 57566

Für Ihre Nachbestellung geben Sie bitte die auf der Lampe angebrachte Typenkennzeichnung (z. B. 089) und die Voltzahl an.





Zubehör

Lupenaufsatz 10 x für Handspaltlampe HSL 150

Blaufilter für Handspaltlampe HSL 150 Artikel-Nr.: 57554

Artikel-Nr.: 57555

Artikel-Nr.: 57532

Artikel-Nr.: 57544

Artikel-Nr.: 57545


HEINE Fundus-Charts Artikel-Nr.: 57546

Block mit 50 Stück

HEINE Fixationskarten mit Halter

Für die dynamische Skiaskopie, zum Aufstecken auf die Skiaskope

BETA® 200



Modellauge für den Lehrbetrieb zum Erlernen des Ophthalmoskopierens und der Handhabung des Ophthalmoskops

Refraktionsskala: –10 D bis +10 D

Pupillendurchmesser: zwischen 2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm wählbar

Brennweite: F = 18 mm

HEINE Skiaskopie-Trainer

Ideal zum Üben und für den Lehrbetrieb

Refraktionsskala: sphärisch von –7 D bis +6 D in 0,5-dpt-Schritten

Skala: 0° bis 180° für Zylindergläser

Pupillendurchmesser: zwischen 2, 3, 4, 6 und 8 mm wählbar

Brennweite: F = 32 mm





INDIVIDUELLE OP-SETS FÜR DIE AUGENHEILKUNDE

Unsere OP-Sets sind speziell auf die Anforderungen der Augenheilkunde abgestimmt und sofort einsatzbereit:

- effizienter Ablauf durch passgenaue Packreihenfolge
- **Zeiteinsparung** besonders wertvoll bei Notfall-Operationen
- **standardisierte Prozesse** für eine optimierte Arbeitsweise und kürzere Einarbeitungszeiten



Mehr Infos auf www.tshs.eu

Höchste Qualität und verlässlicher Service

TRUPACK® steht für exzellente, in Deutschland gefertigte Qualität. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfassenden Know-how im Bereich der Medizinprodukte.







Made in Germany

Seit 2016 fertigen wir unsere individuellen OP-Sets für die Augenheilkunde – ausgestattet ausschließlich mit hochwertigen Komponenten, die in Deutschland verpackt und sterilisiert werden.

Die Herstellung erfolgt durch erfahrene, speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Reinraum, der eigens für diesen Zweck gebaut wurde.

85

Vernetzen Sie sich mit uns!

Wir sprechen Social Media

Soziale Medien haben die Kommunikationslandschaft grundlegend verändert. Nicht nur im Privatbereich, auch Unternehmen haben einen großen Teil ihrer Kommunikation in die sozialen Netzwerke verlegt. Wir nutzen unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram und Youtube, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

Jederzeit und überall

Erfahren Sie jederzeit und überall, was bei uns passiert. So bleiben Sie up to date bei Produktneuheiten und Aktionen. Sie lernen unser Unternehmen und unsere Produkte besser kennen und können schnell und unkompliziert mit uns in Kontakt treten.

Jede Marke hat ein Gesicht

Hinter der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH steht ein starkes Team. Lernen Sie die Menschen kennen, die unsere Marken und unsere Produkte vertreten, und profitieren Sie vom persönlichen Kontakt und Austausch. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit den Themen, die Sie interessieren, und sind gerne für Sie da.

Unsere Marken auf Social Media




@ortopad.augenpflaster
@eyesfirst.deutschland

f Facebook

@ORTOPAD Augenpflaster

Youtube

@ORTOPADAugenpflaster
@TruPodo.Podologie



Werden Sie Teil unserer Community – wir freuen uns auf Sie!



Unser Unternehmen auf Social Media



@trusetal.verbandstoffwerk



@TRUSETAL Verbandstoffwerk GmbH



@Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Produktinformationen & Anwendungsvideos

Sie erfahren alles Wichtige über die Materialien, Eigenschaften und Einsatzbereiche unserer Produkte und können sich mit unseren Video-Tutorials direkt selbst ein Bild machen.

Messen & Fachtagungen

Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig. Mit unserem Terminticker wissen Sie immer, auf welcher Veranstaltung Sie uns als Nächstes treffen.









Unternehmensnews & Stellenangebote

Lernen Sie uns als Unternehmen besser kennen. Wir geben Einblicke in unseren Arbeitsalltag, stellen unser Team vor und informieren Sie zeitnah, wenn wir Verstärkung suchen.

Kontakt & Austausch

Nutzen Sie unsere Social-Media-Kanäle, um schnell und unkompliziert mit uns in Kontakt zu treten – für Fragen, Feedback und fachlichen Austausch.





Finden und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn!

Seite	Bestellnr.	Hersteller-Referenznr.	Seite	Bestellnr.	Hersteller-Referenznr.
Seite 16	ArtNr.: 55251	Optego Vision USA-REF.: 9350001	Seite 26	ArtNr.: 52254	Good-Lite-REF.: 250220
Seite 16	ArtNr.: 55252	Optego Vision USA-REF.: 9350002	Seite 26	ArtNr.: 52055	Good-Lite-REF.: 250150
Seite 16	ArtNr.: 55253	Optego Vision USA-REF.: 9350003	Seite 26	ArtNr.: 52230	Good-Lite-REF.: 250160
Seite 16	ArtNr.: 55254	Optego Vision USA-REF.: 9350004	Seite 26	ArtNr.: 52122	Good-Lite-REF.: 271100
Seite 16	ArtNr.: 55255	Optego Vision USA-REF.: 9350005	Seite 26	ArtNr.: 52180	Good-Lite-REF.: 735000
Seite 16	ArtNr.: 55256	Optego Vision USA-REF.: 9350006	Seite 26	ArtNr.: 52220	Good-Lite-REF.: 779200
Seite 16	ArtNr.: 55257	Optego Vision USA-REF.: 9350007	Seite 26	ArtNr.: 52227	Good-Lite-REF.: 779400
Seite 16	ArtNr.: 55258	Optego Vision USA-REF.: 9350008	Seite 27	ArtNr.: 52008	Good-Lite-REF.: 250600
Seite 16	ArtNr.: 55259	Optego Vision USA-REF.: 9350009	Seite 27	ArtNr.: 52236	Good-Lite-REF.: 250625
Seite 16	ArtNr.: 55260	Optego Vision USA-REF.: 9350010	Seite 27	ArtNr.: 52010	Good-Lite-REF.: 250700
Seite 16	ArtNr.: 55261	Optego Vision USA-REF.: 9350012	Seite 27	ArtNr.: 52088	Good-Lite-REF.: 259200
Seite 16	ArtNr.: 55262	Optego Vision USA-REF.: 9350015	Seite 27	ArtNr.: 52239	Good-Lite-REF.: 259225
Seite 16	ArtNr.: 55263	Optego Vision USA-REF.: 9350175	Seite 27	ArtNr.: 52009	Good-Lite-REF.: 274000
Seite 16	ArtNr.: 55264	Optego Vision USA-REF.: 9350020	Seite 27	ArtNr.: 52237	Good-Lite-REF.: 274400
Seite 16	ArtNr.: 55265	Optego Vision USA-REF.: 9350025	Seite 27	ArtNr.: 52238	Good-Lite-REF.: 258600
Seite 16	ArtNr.: 55266	Optego Vision USA-REF.: 9350030	Seite 28	ArtNr.: 52029	Good-Lite-REF.: 258000
Seite 16	ArtNr.: 55267	Optego Vision USA-REF.: 9350035	Seite 28	ArtNr.: 52030	Good-Lite-REF.: 272100
Seite 17	ArtNr.: 55401	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1612-51	Seite 28	ArtNr.: 52047	Good-Lite-REF.: 527500
Seite 17	ArtNr.: 55402	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1612-53	Seite 28	ArtNr.: 59807	Good-Lite-REF.: 527400
Seite 17	ArtNr.: 55400	Luneau Technology Operations-REF.: 161239	Seite 28	ArtNr.: 52048	Good-Lite-REF.: 527300
Seite 17	ArtNr.: 53011	Gulden Ophthalmics-REF.: 11108	Seite 28	ArtNr.: 59806	Good-Lite-REF.: 513100
Seite 17	ArtNr.: 53027	Good-Lite-REF.: 477702	Seite 29	ArtNr.: 52056	Good-Lite-REF.: 777000
Seite 17	ArtNr.: 53024	Good-Lite-REF.: 477701	Seite 29	ArtNr.: 52057	Good-Lite-REF.: 777001
Seite 18	ArtNr.: 55403	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1200-14	Seite 29	ArtNr.: 59812	Good-Lite-REF.: 730026
Seite 18	ArtNr.: 55404	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1612-10	Seite 29	ArtNr.: 52117	Good-Lite-REF.: 256100
Seite 18	ArtNr.: 55405	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1222-89	Seite 29	ArtNr.: 52124	Good-Lite-REF.: 272400
Seite 18	ArtNr.: 55406	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1612-20	Seite 30	ArtNr.: 52100	Ryser Optik AG-REF.: 09.33.01D
Seite 18	ArtNr.: 55427	Gulden Ophthalmics-REF.: 11L16	Seite 30	ArtNr.: 52208	Good-Lite-REF.: 119680
Seite 18	ArtNr.: 55428	Gulden Ophthalmics-REF.: 11L22	Seite 30	ArtNr.: 52007	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 47135
Seite 20	ArtNr.: 59513	Lang-Stereotest-REF.: 901	Seite 30	ArtNr.: 52095	Good-Lite-REF.: 759000
Seite 20	ArtNr.: 59518	Lang-Stereotest-REF.: 802	Seite 30	ArtNr.: 52193	Good-Lite-REF.: 759100
Seite 20	ArtNr.: 59604	Lang-Stereotest-REF.: 801	Seite 30	ArtNr.: 52105	Good-Lite-REF.: 728000
Seite 20	ArtNr.: 59530	Good-Lite-REF.: 256400	Seite 30	ArtNr.: 52090	Good-Lite-REF.: 729000
Seite 20	ArtNr.: 59531	Good-Lite-REF.: 256300	Seite 30	ArtNr.: 52106	Good-Lite-REF.: 756000
Seite 20	ArtNr.: 59595	Good-Lite-REF.: 731010	Seite 30	ArtNr.: 52107	Good-Lite-REF.: 756100
Seite 20	ArtNr.: 59565	Good-Lite-REF.: 731011	Seite 30	ArtNr.: 52108	Good-Lite-REF: 756200
Seite 20	ArtNr.: 59579	Bernell Corporation-REF.: BCFIX	Seite 31	ArtNr.: 52016	Good-Lite-REF.: 250800
Seite 20 Seite 20	ArtNr.: 52024	Good Lite PEE: 253100	Seite 31	ArtNr.: 52018	Good-Lite PEF, 270000
	ArtNr.: 52025	Good Lite PEE: 253000	Seite 31	ArtNr.: 52087	Good Lite PEE: 270900
Seite 20	ArtNr.: 52023	Good-Lite-REF.: 253300 Good-Lite-REF.: 253400	Seite 31	ArtNr.: 52020	Good-Lite PEF, 730000
Seite 20 Seite 21	Art. Nr.: 52051	Precision Vision-REF.: TAC16	Seite 31	ArtNr.: 52218	Good-Lite-REF.: 779000 Good-Lite-REF.: 725000
	Art. Nr.: 52001	Precision Vision-REF.: TACIO	Seite 31 Seite 31	ArtNr.: 52198	
Seite 21	ArtNr.: 52001-H ArtNr.: 52000	P.A. Vision-REF.: 4740		ArtNr.: 52223	Good-Lite-REF.: 684600 Good-Lite-REF.: 658300
Seite 21 Seite 21	ArtNr.: 52000	P.A. Vision-REF.: 6698	Seite 31 Seite 31	ArtNr.: 52224 ArtNr.: 52225	Good-Lite-REF.: 658100
	ArtNr.: 52093	P.A. Vision-REF.: 4741	Seite 31		Good-Lite-REF.: 274100
Seite 21 Seite 21	ArtNr.: 59805	P.A. Vision-REF.: 4741 P.A. Vision-REF.: CATADD	Seite 31	ArtNr.: 52127 ArtNr.: 52017	Good-Lite-REF.: 250950
Seite 21	ArtNr.: 52200	P.A. Vision-REF.: CATADD P.A. Vision-REF.: 5667	Seite 32	ArtNr.: 52017	Good-Lite-REF.: 271000
Seite 22	ArtNr.: 53509	Good-Lite-REF.: 254700	Seite 32	ArtNr.: 52019	Good-Lite-REF.: 758700
Seite 22	ArtNr.: 53505	Good-Lite-REF.: 254700	Seite 32	ArtNr.: 52219	Good-Lite-REF.: 779100
Seite 22	ArtNr.: 53506	Good-Life-REF.: 252900	Seite 32	ArtNr.: 52119	Good-Lite-REF.: 257900
Seite 22	ArtNr.: 53504	Good-Lite-REF.: 252500	Seite 32	ArtNr.: 521126	Good-Lite-REF.: 273100
Seite 22	ArtNr.: 53520	Good-Lite-REF.: 251500	Seite 32	ArtNr.: 52186	Good-Lite-REF.: 758300
Seite 23	ArtNr.: 52022	Good-Lite-REF.: 251600	Seite 32	ArtNr.: 52253	Good-Lite-REF.: 744000
Seite 23	ArtNr.: 52021	Good-Lite-REF.: 486200	Seite 32	ArtNr.: 52201	Good-Lite-REF.: 684700
Seite 23	ArtNr.: 52011	Good-Lite-REF.: 252700	Seite 32	ArtNr.: 52213	Good-Lite-REF.: 658700
Seite 23	ArtNr.: 52052	Good-Lite-REF.: 254505	Seite 33	ArtNr.: 52002	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 47020
Seite 23	ArtNr.: 52026	Good-Lite-REF.: 253500	Seite 33	ArtNr.: 52049	Good-Lite-REF.: 259900
Seite 23	ArtNr.: 52228	Good-Lite-REF.: 253510	Seite 33	ArtNr.: 52050	Good-Lite-REF.: 252000
Seite 26	ArtNr.: 52003	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 46965	Seite 33	ArtNr.: 52204	Good-Lite-REF.: 600304
Seite 26	ArtNr.: 52035	Good-Lite-REF.: 252800	Seite 33	ArtNr.: 52109	Good-Lite-REF.: 120 AAPOS
Seite 26	ArtNr.: 52045	Good-Lite-REF.: 252850	Seite 34	ArtNr.: 52246	Kay Pictures LtdREF.: KPTSINGLE
Seite 26	ArtNr.: 52251	Good-Lite-REF.: 250225	Seite 34	ArtNr.: 52247	Kay Pictures LtdREF.: KPTLINEAR
Seite 26	ArtNr.: 52251-A	Good-Lite-REF.: 250224	Seite 34	ArtNr.: 52248	Kay Pictures LtdREF.: KPTSCREEN
Seite 26	ArtNr.: 52054	Good-Lite-REF.: 250250	Seite 34	ArtNr.: 59813	Kay Pictures LtdREF.: KPTLOW

Sellin	Seite	Bestellnr.	Hersteller-Referenznr.	Seite	Bestellnr.	Hersteller-Referenznr.
Seals 35	Seite 35	ArtNr.: 52012	Good-Lite-REF.: 250500	Seite 44	ArtNr.: 52216	Good-Lite-REF: 500072
Seite 35						
Semit 35	Seite 35	ArtNr.: 52014	Good-Lite-REF.: 257000	Seite 44	ArtNr.: 52064	Good-Lite-REF.: 500025
Semin 35	Seite 35	ArtNr.: 52015	Good-Lite-REF.: 257500	Seite 44	ArtNr.: 52229	Good-Lite-REF.: 500035
Saile 55	Seite 35	ArtNr.: 52054A	Good-Lite-REF.: 250200	Seite 44	ArtNr.: 52159	Good-Lite-REF.: 500044
Select 50	Seite 35	ArtNr.: 52249	Good-Lite-REF.: 250100	Seite 44	ArtNr.: 52243	Good-Lite-REF.: 500061
Seine 35	Seite 35	ArtNr.: 52214	Good-Lite-REF.: 600302	Seite 45	ArtNr.: 52037	Good-Lite-REF.: 500013
Selle 36 Art No. 2007 Good Line SET: 500700 Selle 45 Art No. 2007	Seite 35	ArtNr.: 52252	Good-Lite-REF.: 258900	Seite 45	ArtNr.: 52097	Good-Lite-REF.: 500014
Selle 36 Act No. 2007 Good-Line-EET; EST/S000 Salte 45 Act No. 2007 Good-Line-EET; 5000074 Salte 45 Act No. 2004 Good-Line-EET; 500000 Salte 45 Act No. 2004 Act No. 2004 Good-Line-EET; 500000 Salte 45 Act No. 2007 Good-Line-EET; 500000 Salte 46 Act No. 2007 Good-Line-EET; 500000 Salte 46 Act No. 2008 Act No. 2008 Good-Line-EET; 500000 Salte 46 Act No. 2008 Act No. 2008 Good-Line-EET; 500000 Salte 46 Act No. 2008 Act No. 2008 Good-Line-EET; 500000 Salte 46 Act No. 2008 Act No. 2008 Good-Line-EET; 500000 Salte 46 Act No. 2008 Act No. 2008 Act No. 2008 Good-Line-EET; 500000 Salte 46 Act No. 2008 Act No. 2008 Good-Line-EET; 500000 Salte 46 Act No. 2008 Act No. 2008 Good-Line-EET; 500000 Salte 46 Act No. 2008	Seite 35	ArtNr.: 52250	Good-Lite-REF.: 259500	Seite 45	ArtNr.: 52098	Good-Lite-REF.: 500015
Selle 26 Ant No. 2004 Good Line RET. ESC/0000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. ESC/0000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2004 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2005 Good Line RET. 500000 Selle 45 Ant No. 2						
Selle 36 AN IN-S 2004 Cond-Line-REF. SC0000 Selle 45 AN IN-S 2015 Cond-Line-REF. S00008 Selle 47 AN IN-S 2005 Cond-Line-REF. S00008 Selle 45 AN IN-S 2015 Cond-Line-REF. S00008 Selle 45 AN IN-S 2016 Cond-Line-REF. 202008 Selle 45 AN IN-S 2021 Cond-Line-REF. 202008 Selle 45 AN IN-S 2021 Cond-Line-REF. 202008 Selle 40 AN IN-S 2021						
Selle 37 AH N. 97566 Good Line REF. 500009 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500009 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500009 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500009 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500009 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500009 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500009 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500011 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500011 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500011 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500011 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500011 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500011 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 Good Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD GOOD GOOD Line REF. 500000 Selle 45 AH N. 97578 GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD GOO						
Selin 87						
Seline 36						
Selle 38						
Selte 36 Art.N. 20091 Good Like-REF. 200001 Selte 36 Art.N. 20199 Good Like-REF. 200003 Selte 36 Art.N. 20199 Good Like-REF. 200003 Selte 46 Art.N. 20196 Good Like-REF. 200003 Selte 46 Art.N. 20066 Good-Like-REF. 200000 Selte 39 Art.N. 20196 Good Like-REF. 200000 Selte 30 Art.N. 20196 Good Like-REF. 200000 Selte 40 Art.N. 20100 Selte 40 Art.N. 20100 Good Like-REF. 200000			Good-Lite-REF.: CSV1000HG			
Selte 38	Seite 38	ArtNr.: 52137	Good-Lite-REF.: CSV1000	Seite 46	ArtNr.: 52114	Good-Lite-REF.: 253333
Seite 30 ArtNr. 20139 Good-Lie-REF. 500003 Seite 39 ArtNr. 20239 Good-Lie-REF. 500003 Seite 39 ArtNr. 20230 Good-Lie-REF. 279000 Seite 40 ArtNr. 20266 Seite 39 ArtNr. 20250 Good-Lie-REF. 279000 Seite 40 ArtNr. 20266 Seite 39 ArtNr. 20250 Good-Lie-REF. 279000 Seite 40 ArtNr. 20210 Seite 30 ArtNr. 20250 Good-Lie-REF. 279000 Seite 40 ArtNr. 20210 Seite 30 ArtNr. 20250 Good-Lie-REF. 202400 Seite 40 ArtNr. 20210 Seite 30 ArtNr. 20250 Good-Lie-REF. 600738 Seite 30 ArtNr. 20260 Good-Lie-REF. 600738 Seite 30 ArtNr. 20260 Good-Lie-REF. 600738 Seite 30 ArtNr. 20260 Good-Lie-REF. 600739 Seite 40 ArtNr. 20260 Seite 40 ArtNr. 20260 Good-Lie-REF. 600739 Seite 40 ArtNr. 20260 Good-Lie-REF. 600737 Seite 40 ArtNr. 20260 Good-Lie-REF. 500072 Seite 40 ArtNr. 20260 Good-Lie-REF. 500073 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 500000 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 500001 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 755000 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 5000020 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 755000 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 5000020 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 755000 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 5000020 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 755000 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 5000020 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 755000 Seite 40 ArtNr. 20270 Good-Lie-REF. 500003 Seite 40	Seite 38	ArtNr.: 52091	Good-Lite-REF.: 500051	Seite 46	ArtNr.: 52065	Good-Lite-REF.: 270200
Selite 39	Seite 38	ArtNr.: 52138	Good-Lite-REF.: 500001	Seite 46	ArtNr.: 52195	Good-Lite-REF.: 270200A
Selle 39	Seite 38	ArtNr.: 52139	Good-Lite-REF.: 500003	Seite 46	ArtNr.: 52196	Good-Lite-REF.: 270200B
Selle 39						
Selle 39						
Selle 37						
Seile 39						
Seite 39						
Seile 39 Art -Nr.: 52062 Good-Lile-REF.: 600736 Seile 47 ArtNr.: 52231 Good-Lile-REF.: 500010 Seile 40 ArtNr.: 52206 Good-Lille-REF.: 600705 Seile 47 ArtNr.: 52244 Good-Lille-REF.: 500012 Seile 40 ArtNr.: 52205 Good-Lille-REF.: 600737 Seile 47 ArtNr.: 52156 Good-Lille-REF.: 500041 Seile 40 ArtNr.: 52115 Good-Lille-REF.: 55100 Seile 47 ArtNr.: 5218 Good-Lille-REF.: 500022 Seile 40 ArtNr.: 52115 Good-Lille-REF.: 255101 Seile 48 ArtNr.: 5218 Good-Lille-REF.: 500021 Seile 41 ArtNr.: 52115 Good-Lille-REF.: 275800 Seile 48 ArtNr.: 52123 Good-Lille-REF.: 500021 Seile 41 ArtNr.: 521215 Good-Lille-REF.: 275800 Seile 48 ArtNr.: 52027 Good-Lille-REF.: 500020 Seile 41 ArtNr.: 52184 Good-Lille-REF.: 575800 Seile 48 ArtNr.: 52027 Good-Lille-REF.: 500020 Seile 42 ArtNr.: 52185 Good-Lille-REF.: 5758030 Seile 48 ArtNr.: 52194 Good-Lille-REF.: 500020 Seile 42 ArtNr.: 52186						
Selte 40						
Seite 40	Seite 40	ArtNr.: 52172	Good-Lite-REF.: 600739			Good-Lite-REF.: 500011
Seite 40	Seite 40	ArtNr.: 52061	Good-Lite-REF.: 600705	Seite 47	ArtNr.: 52244	Good-Lite-REF.: 500012
Seite 40	Seite 40	ArtNr.: 52240	Good-Lite-REF.: 600762	Seite 47	ArtNr.: 52156	Good-Lite-REF.: 500041
Seite 40	Seite 40	ArtNr.: 52171	Good-Lite-REF.: 600737	Seite 47	ArtNr.: 52157	Good-Lite-REF.: 500042
Seite 40						
Seite 41						
Seile 41						
Seife 41						
Seite 41						
Seite 42						
Seite 42 ArtNr.: 52192 Good-Lite-REF.: 758610 Seite 48 ArtNr.: 52144 Good-Lite-REF.: 500026 Seite 42 ArtNr.: 52121 Good-Lite-REF.: 756333 Seite 49 ArtNr.: 52128 Good-Lite-REF.: 274200 Seite 42 ArtNr.: 52189 Good-Lite-REF.: 758600 Seite 49 ArtNr.: 52151 Good-Lite-REF.: 5763031 Seite 42 ArtNr.: 52196 Good-Lite-REF.: 578600 Seite 49 ArtNr.: 52152 Good-Lite-REF.: 500331 Seite 43 ArtNr.: 52076 Good-Lite-REF.: 253700 Seite 49 ArtNr.: 52150 Good-Lite-REF.: 500330 Seite 43 ArtNr.: 52027 Good-Lite-REF.: 253800 Seite 50 ArtNr.: 52085 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MICST Seite 43 ArtNr.: 52077 Good-Lite-REF.: 254000 Seite 50 ArtNr.: 52086 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MNCST Seite 43 ArtNr.: 52078 Good-Lite-REF.: 254100 Seite 50 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52026 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 51 A		ArtNr.: 52188				Good-Lite-REF.: 500028
Seite 42 ArtNr.: 52122 Good-Lite-REF.: 756333 Seite 49 ArtNr.: 52129 Good-Lite-REF.: 274200 Seite 42 ArtNr.: 52187 Good-Lite-REF.: 758400 Seite 49 ArtNr.: 52129 Good-Lite-REF.: 274300 Seite 42 ArtNr.: 52191 Good-Lite-REF.: 758600 Seite 49 ArtNr.: 52151 Good-Lite-REF.: 500331 Seite 43 ArtNr.: 52197 Good-Lite-REF.: 253700 Seite 49 ArtNr.: 52152 Good-Lite-REF.: 500330 Seite 43 ArtNr.: 52027 Good-Lite-REF.: 253800 Seite 50 ArtNr.: 52085 The Mars Perceptrix Corporation-REF. MICST Seite 43 ArtNr.: 52077 Good-Lite-REF.: 253900 Seite 50 ArtNr.: 52086 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MICST Seite 43 ArtNr.: 52078 Good-Lite-REF.: 254000 Seite 50 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52088 Good-Lite-REF.: 274000 Seite 50 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271600 Seite 51 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 Art	Seite 42	ArtNr.: 52190	Good-Lite-REF.: 758510	Seite 48	ArtNr.: 52145	Good-Lite-REF.: 500027
Seite 42 ArtNr.: 52187 Good-Lite-REF.: 758400 Seite 49 ArtNr.: 52129 Good-Lite-REF.: 274300 Seite 42 ArtNr.: 52189 Good-Lite-REF.: 758500 Seite 49 ArtNr.: 52151 Good-Lite-REF.: 500331 Seite 42 ArtNr.: 52191 Good-Lite-REF.: 253700 Seite 49 ArtNr.: 52152 Good-Lite-REF.: 500332 Seite 43 ArtNr.: 52027 Good-Lite-REF.: 253800 Seite 49 ArtNr.: 52085 The Mars Perceptrix Corporation-REF. MICST Seite 43 ArtNr.: 52027 Good-Lite-REF.: 253900 Seite 50 ArtNr.: 52086 The Mars Perceptrix Corporation-REF. MICST Seite 43 ArtNr.: 52078 Good-Lite-REF.: 254000 Seite 50 ArtNr.: 52086 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52079 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 50 ArtNr.: 52046 Good-Lite-REF.: 254950 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52026 Good-Lite-REF.: 254950 Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 271600 Seite 51 ArtNr.: 52225 Good-Lite-REF.: 618000 Seite 43 Art.	Seite 42	ArtNr.: 52192	Good-Lite-REF.: 758610	Seite 48	ArtNr.: 52144	Good-Lite-REF.: 500026
Seite 42 ArtNr.: 52189 Good-Lite-REF.: 758500 Seite 49 ArtNr.: 52151 Good-Lite-REF.: 500331 Seite 42 ArtNr.: 52191 Good-Lite-REF.: 758600 Seite 49 ArtNr.: 52152 Good-Lite-REF.: 500332 Seite 43 ArtNr.: 52076 Good-Lite-REF.: 253700 Seite 49 ArtNr.: 52150 Good-Lite-REF.: 500330 Seite 43 ArtNr.: 52027 Good-Lite-REF.: 253800 Seite 50 ArtNr.: 52085 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MICST Seite 43 ArtNr.: 52077 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 50 ArtNr.: 52086 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MICST Seite 43 ArtNr.: 52079 Good-Lite-REF.: 254000 Seite 50 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52046 Good-Lite-REF.: 254950 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271600 Seite 51 ArtNr.: 52026 Good-Lite-REF.: 587700 Seite 43 ArtNr.: 52083 Good-Lite-REF.: 271700 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 271700 Seite 43 Ar	Seite 42	ArtNr.: 52212	Good-Lite-REF.: 756333	Seite 49	ArtNr.: 52128	Good-Lite-REF.: 274200
Seite 42 ArtNr.: 52191 Good-Lite-REF.: 758600 Seite 49 ArtNr.: 52152 Good-Lite-REF.: 500332 Seite 43 ArtNr.: 52076 Good-Lite-REF.: 253700 Seite 49 ArtNr.: 52150 Good-Lite-REF.: 500330 Seite 43 ArtNr.: 52027 Good-Lite-REF.: 253800 Seite 50 ArtNr.: 52085 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MLCST Seite 43 ArtNr.: 52077 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 50 ArtNr.: 52086 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MNCST Seite 43 ArtNr.: 52078 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 50 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52079 Good-Lite-REF.: 254100 Seite 50 ArtNr.: 52046 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52046 Good-Lite-REF.: 257700 Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 271700 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 271700 Seite 43 ArtNr.: 52083 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 43 Ar	Seite 42	ArtNr.: 52187	Good-Lite-REF.: 758400	Seite 49	ArtNr.: 52129	Good-Lite-REF.: 274300
Seite 43 ArtNr.: 52076 Good-Lite-REF.: 253700 Seite 49 ArtNr.: 52150 Good-Lite-REF.: 500330 Seite 43 ArtNr.: 52027 Good-Lite-REF.: 253800 Seite 50 ArtNr.: 52085 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MLCST Seite 43 ArtNr.: 52077 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 50 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52079 Good-Lite-REF.: 254100 Seite 50 ArtNr.: 52046 Good-Lite-REF.: 254950 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52024 Good-Lite-REF.: 254950 Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52222 Good-Lite-REF.: 587700 Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 271600 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 27100 Seite 43 ArtNr.: 52082 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Lite-REF.: 270400 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52175						
Seite 43 ArtNr.: 52027 Good-Lite-REF.: 253800 Seite 50 ArtNr.: 52085 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MLCST Seite 43 ArtNr.: 52077 Good-Lite-REF.: 253900 Seite 50 ArtNr.: 52086 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MNCST Seite 43 ArtNr.: 52078 Good-Lite-REF.: 254000 Seite 50 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52022 Good-Lite-REF.: 587700 Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 271600 Seite 51 ArtNr.: 52235 Good-Lite-REF.: 610800 Seite 43 ArtNr.: 52082 Good-Lite-REF.: 271700 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 43 ArtNr.: 52083 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 271900 Seite 43 ArtNr.: 52084 Good-Lite-REF.: 271900 Seite 51 ArtNr.: 52181 Good-Lite-REF.: 273600 Seite 43 ArtNr.: 52177 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Lite-REF.: 271900 Seite 43 A						
Seite 43 ArtNr.: 52077 Good-Lite-REF.: 253900 Seite 50 ArtNr.: 52086 The Mars Perceptrix Corporation-REF.: MNCST Seite 43 ArtNr.: 52078 Good-Lite-REF.: 254000 Seite 50 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52079 Good-Lite-REF.: 254100 Seite 50 ArtNr.: 52046 Good-Lite-REF.: 254950 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52022 Good-Lite-REF.: 587700 Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 271600 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 271000 Seite 43 ArtNr.: 52083 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Lite-REF.: 270400 Seite 43 ArtNr.: 52084 Good-Lite-REF.: 271900 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Lite-REF.: 736000 Seite 43 ArtNr.: 52177 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52028A Good-Lite-REF.: 251200 Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Lite-REF.: 600753 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Lite-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52174						
Seite 43 ArtNr.: 52078 Good-Lite-REF.: 254000 Seite 50 ArtNr.: 52036 Good-Lite-REF.: 254900 Seite 43 ArtNr.: 52079 Good-Lite-REF.: 254100 Seite 50 ArtNr.: 52046 Good-Lite-REF.: 254950 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52222 Good-Lite-REF.: 587700 Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 271700 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 251100 Seite 43 ArtNr.: 52083 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Lite-REF.: 270400 Seite 43 ArtNr.: 52084 Good-Lite-REF.: 271900 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Lite-REF.: 736000 Seite 43 ArtNr.: 52177 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 5208A Good-Lite-REF.: 271900 Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52028A Good-Lite-REF.: 251200 Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Lite-REF.: 600753 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Lite-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite						
Seite 43 ArtNr.: 52079 Good-Life-REF.: 254100 Seite 50 ArtNr.: 52046 Good-Life-REF.: 254950 Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Life-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52222 Good-Life-REF.: 587700 Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Life-REF.: 271600 Seite 51 ArtNr.: 52235 Good-Life-REF.: 610800 Seite 43 ArtNr.: 52082 Good-Life-REF.: 271700 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Life-REF.: 251100 Seite 43 ArtNr.: 52083 Good-Life-REF.: 271800 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Life-REF.: 270400 Seite 43 ArtNr.: 52084 Good-Life-REF.: 271900 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Life-REF.: 736000 Seite 43 ArtNr.: 52177 Good-Life-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52028A Good-Life-REF.: 251200 Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Life-REF.: 600753 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Life-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52175 Good-Life-REF.: 600752 Seite 51 ArtNr.: 52182 Good-Life-REF.: 737000 Seite 43 ArtNr.: 52173 Good-Life						
Seite 43 ArtNr.: 52080 Good-Lite-REF.: 271500 Seite 51 ArtNr.: 52222 Good-Lite-REF.: 587700 Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 271600 Seite 51 ArtNr.: 52235 Good-Lite-REF.: 610800 Seite 43 ArtNr.: 52082 Good-Lite-REF.: 271700 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 251100 Seite 43 ArtNr.: 52083 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Lite-REF.: 270400 Seite 43 ArtNr.: 52084 Good-Lite-REF.: 271900 Seite 51 ArtNr.: 52181 Good-Lite-REF.: 736000 Seite 43 ArtNr.: 52177 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52028A Good-Lite-REF.: 251200 Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Lite-REF.: 600753 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Lite-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52175 Good-Lite-REF.: 600752 Seite 51 ArtNr.: 52182 Good-Lite-REF.: 737000 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600751 Seite 52 ArtNr.: 53005 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42770 Seite 43 ArtNr.: 52173						
Seite 43 ArtNr.: 52081 Good-Lite-REF.: 271600 Seite 51 ArtNr.: 52235 Good-Lite-REF.: 610800 Seite 43 ArtNr.: 52082 Good-Lite-REF.: 271700 Seite 51 ArtNr.: 52028 Good-Lite-REF.: 251100 Seite 43 ArtNr.: 52083 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Lite-REF.: 270400 Seite 43 ArtNr.: 52084 Good-Lite-REF.: 271900 Seite 51 ArtNr.: 52181 Good-Lite-REF.: 736000 Seite 43 ArtNr.: 52177 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52028A Good-Lite-REF.: 251200 Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Lite-REF.: 600753 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Lite-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52175 Good-Lite-REF.: 600752 Seite 51 ArtNr.: 52182 Good-Lite-REF.: 737000 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600751 Seite 52 ArtNr.: 53005 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42770 Seite 43 ArtNr.: 52173 Good-Lite-REF.: 5000750 Seite 52 ArtNr.: 53019 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 34670 Seite 44 ArtNr.: 52063						
Seite 43 ArtNr.: 52083 Good-Lite-REF.: 271800 Seite 51 ArtNr.: 52075 Good-Lite-REF.: 270400 Seite 43 ArtNr.: 52084 Good-Lite-REF.: 271900 Seite 51 ArtNr.: 52181 Good-Lite-REF.: 736000 Seite 43 ArtNr.: 52177 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52028A Good-Lite-REF.: 251200 Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Lite-REF.: 600753 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Lite-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52175 Good-Lite-REF.: 600752 Seite 51 ArtNr.: 52182 Good-Lite-REF.: 737000 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600751 Seite 52 ArtNr.: 53005 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42770 Seite 43 ArtNr.: 52173 Good-Lite-REF.: 600750 Seite 52 ArtNr.: 53019 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 34670 Seite 44 ArtNr.: 52063 Good-Lite-REF.: 500037 Seite 52 ArtNr.: 59200 Heuser Medizintechnik-REF.: TT.009						Good-Lite-REF.: 610800
Seite 43 ArtNr.: 52084 Good-Lite-REF.: 271900 Seite 51 ArtNr.: 52181 Good-Lite-REF.: 736000 Seite 43 ArtNr.: 52177 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52028A Good-Lite-REF.: 251200 Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Lite-REF.: 600753 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Lite-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600752 Seite 51 ArtNr.: 5182 Good-Lite-REF.: 737000 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600751 Seite 52 ArtNr.: 53005 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42770 Seite 43 ArtNr.: 52173 Good-Lite-REF.: 600750 Seite 52 ArtNr.: 53019 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 34670 Seite 44 ArtNr.: 52063 Good-Lite-REF.: 500037 Seite 52 ArtNr.: 53003 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 35170 Seite 44 ArtNr.: 52167 Good-Lite-REF.: 500070 Seite 52 ArtNr.: 59520 Heuser Medizintechnik-REF.: TT.009	Seite 43	ArtNr.: 52082	Good-Lite-REF.: 271700	Seite 51	ArtNr.: 52028	Good-Lite-REF.: 251100
Seite 43 ArtNr.: 52177 Good-Lite-REF.: 600754 Seite 51 ArtNr.: 52028A Good-Lite-REF.: 251200 Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Lite-REF.: 600753 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Lite-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52175 Good-Lite-REF.: 600752 Seite 51 ArtNr.: 52182 Good-Lite-REF.: 737000 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600751 Seite 52 ArtNr.: 53005 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42770 Seite 43 ArtNr.: 52173 Good-Lite-REF.: 600750 Seite 52 ArtNr.: 53019 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 34670 Seite 44 ArtNr.: 52063 Good-Lite-REF.: 500037 Seite 52 ArtNr.: 53003 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 35170 Seite 44 ArtNr.: 52167 Good-Lite-REF.: 500070 Seite 52 ArtNr.: 59520 Heuser Medizintechnik-REF.: TT.009	Seite 43	ArtNr.: 52083	Good-Lite-REF.: 271800	Seite 51	ArtNr.: 52075	Good-Lite-REF.: 270400
Seite 43 ArtNr.: 52176 Good-Lite-REF.: 600753 Seite 51 ArtNr.: 52075A Good-Lite-REF.: 270500 Seite 43 ArtNr.: 52175 Good-Lite-REF.: 600752 Seite 51 ArtNr.: 52182 Good-Lite-REF.: 737000 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600751 Seite 52 ArtNr.: 53005 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42770 Seite 43 ArtNr.: 52173 Good-Lite-REF.: 600750 Seite 52 ArtNr.: 53019 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 34670 Seite 44 ArtNr.: 52063 Good-Lite-REF.: 500037 Seite 52 ArtNr.: 53003 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 35170 Seite 44 ArtNr.: 52167 Good-Lite-REF.: 500070 Seite 52 ArtNr.: 59520 Heuser Medizintechnik-REF.: TT.009						
Seite 43 ArtNr.: 52175 Good-Lite-REF.: 600752 Seite 51 ArtNr.: 52182 Good-Lite-REF.: 737000 Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600751 Seite 52 ArtNr.: 53005 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42770 Seite 43 ArtNr.: 52173 Good-Lite-REF.: 600750 Seite 52 ArtNr.: 53019 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 34670 Seite 44 ArtNr.: 52063 Good-Lite-REF.: 500037 Seite 52 ArtNr.: 53003 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 35170 Seite 44 ArtNr.: 52167 Good-Lite-REF.: 500070 Seite 52 ArtNr.: 59520 Heuser Medizintechnik-REF.: TT.009						
Seite 43 ArtNr.: 52174 Good-Lite-REF.: 600751 Seite 52 ArtNr.: 53005 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42770 Seite 43 ArtNr.: 52173 Good-Lite-REF.: 600750 Seite 52 ArtNr.: 53019 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 34670 Seite 44 ArtNr.: 52063 Good-Lite-REF.: 500037 Seite 52 ArtNr.: 53003 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 35170 Seite 44 ArtNr.: 52167 Good-Lite-REF.: 500070 Seite 52 ArtNr.: 59520 Heuser Medizintechnik-REF.: TT.009						
Seite 43 ArtNr.: 52173 Good-Lite-REF.: 600750 Seite 52 ArtNr.: 53019 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 34670 Seite 44 ArtNr.: 52063 Good-Lite-REF.: 500037 Seite 52 ArtNr.: 53003 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 35170 Seite 44 ArtNr.: 52167 Good-Lite-REF.: 500070 Seite 52 ArtNr.: 59520 Heuser Medizintechnik-REF.: TT.009						
Seite 44 ArtNr.: 52063 Good-Lite-REF.: 500037 Seite 52 ArtNr.: 53003 Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 35170 Seite 44 ArtNr.: 52167 Good-Lite-REF.: 500070 Seite 52 ArtNr.: 59520 Heuser Medizintechnik-REF.: TT.009						
Seite 44 ArtNr.: 52167 Good-Lite-REF.: 500070 Seite 52 ArtNr.: 59520 Heuser Medizintechnik-REF.: TT.009						

Seite	Bestellnr.	Hersteller-Referenznr.	Seite	Bestellnr.	Hersteller-Referenznr.
Seite 53	ArtNr.: 53001	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42700	Seite 60	ArtNr.: 57078	Lianyungang Tiannuo-REF.: TF62
Seite 53	ArtNr.: 53002	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42710	Seite 60	ArtNr.: 57079	Lianyungang Tiannuo-REF.: TF64
Seite 53	ArtNr.: 53016	Good-Lite-REF.: 494300	Seite 61	ArtNr.: 57050	Comoframe SRL-REF.: 36-14
Seite 53	ArtNr.: 53025	Good-Lite-REF.: 153160	Seite 61	ArtNr.: 57052	Comoframe SRL-REF.: 41-16
Seite 53	ArtNr.: 53026	Good-Lite-REF.: 153170	Seite 61	ArtNr.: 57046-A	Lianyungang Tiannuo-REF.: STF-4860
Seite 53	ArtNr.: 53007	Good-Lite-REF.: 461300	Seite 61	ArtNr.: 57004	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42488
Seite 53	ArtNr.: 59538	Good-Lite-REF.: 461200	Seite 61	ArtNr.: 57015A	Lianyungang Tiannuo-REF.: STF-5056
Seite 53	ArtNr.: 59539	Good-Lite-REF.: 461400	Seite 61	ArtNr.: 57015B	Lianyungang Tiannuo-REF.: STF-5868
Seite 53	ArtNr.: 59540	Good-Lite-REF.: 461500	Seite 61	ArtNr.: 57010	Good-Lite-REF.: 528900
Seite 53	ArtNr.: 53014	C.O.IREF.: 62.041.07	Seite 61	ArtNr.: 57039	Good-Lite-REF.: 516000
Seite 53	ArtNr.: 53013	Gulden Ophthalmics-REF.: 15305	Seite 61	ArtNr.: 57041	Good-Lite-REF.: 525900
Seite 53 Seite 53	ArtNr.: 53017 ArtNr.: 53018	Good-Lite-REF.: 520600 Good-Lite-REF.: 466800	Seite 61 Seite 61	Art. Nr.: 57040	Good-Lite-REF.: 525700 Good-Lite-REF.: 491300
Seite 54	ArtNr.: 59501	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 35890	Seite 61	ArtNr.: 57011 ArtNr.: 57029	Good-Lite-REF.: 491000
Seite 54	ArtNr.: 59517	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1650-10	Seite 61	ArtNr.: 57030	Good-Lite-REF.: 491100
Seite 54	ArtNr.: 59590	Good-Lite-REF.: 760000	Seite 61	ArtNr.: 57031	Good-Lite-REF.: 491200
Seite 54	ArtNr.: 59581	Good-Lite-REF.: 479500	Seite 61	ArtNr.: 57035	Good-Lite-REF.: 500611
Seite 54	ArtNr.: 59582	Good-Lite-REF.: 478500	Seite 61	ArtNr.: 57032	Good-Lite-REF.: 500300
Seite 54	ArtNr.: 59507	Good-Lite-REF.: 206001	Seite 61	ArtNr.: 57033	Good-Lite-REF.: 500400
Seite 54	ArtNr.: 59508	Good-Lite-REF.: 205001	Seite 61	ArtNr.: 57034	Good-Lite-REF.: 500500
Seite 54	ArtNr.: 59509	Good-Lite-REF.: 207000	Seite 61	ArtNr.: 57012	Good-Lite-REF.: 515200
Seite 54	ArtNr.: 59510	Good-Lite-REF.: 209000	Seite 61	ArtNr.: 57036	Good-Lite-REF.: 514900
Seite 54	ArtNr.: 59584	Good-Lite-REF.: 543500	Seite 61	ArtNr.: 57037	Good-Lite-REF.: 515100
Seite 55	ArtNr.: 59544	Good-Lite-REF.: 253200	Seite 61	ArtNr.: 57038	Good-Lite-REF.: 515000
Seite 55	ArtNr.: 59549	Good-Lite-REF.: 750000	Seite 62	ArtNr.: 57045	Lianyungang Tiannuo-REF.: MT90
Seite 55	ArtNr.: 59550	Good-Lite-REF.: 751000	Seite 62	ArtNr.: 57002	Lianyungang Tiannuo-REF.: CC0.25
Seite 55	ArtNr.: 59547	Good-Lite-REF.: 700544	Seite 62	ArtNr.: 57003	Lianyungang Tiannuo-REF.: CC0.50
Seite 55	ArtNr.: 59548	Good-Lite-REF.: 700545	Seite 62	ArtNr.: 57043	Lianyungang Tiannuo-REF.: CC0.75
Seite 55	ArtNr.: 59545	Good-Lite-REF.: 700010	Seite 62	ArtNr.: 57044	Lianyungang Tiannuo-REF.: CC1.00
Seite 55	ArtNr.: 59546	Good-Life-REF.: 700012	Seite 62	ArtNr.: 57008	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 36600
Seite 55 Seite 55	ArtNr.: 53015 ArtNr.: 53531	Good-Lite-REF.: 488400 Good-Lite-REF.: 481150	Seite 62	ArtNr.: 57000	Luneau Technology Operations-REF.: 122084
Seite 55	ArtNr.: 53587	Good-Lite-REF.: 481050	Seite 62 Seite 63	ArtNr.: 57020 ArtNr.: 57021	Good-Lite-REF.: 506600 Good-Lite-REF.: 127025
Seite 55	ArtNr.: 59607	Good-Lite-REF.: 121002	Seite 63	ArtNr.: 57022	Good-Lite-REF.: 127050
Seite 55	ArtNr.: 53536	Good-Lite-REF.: 166000	Seite 63	ArtNr.: 57023	Good-Lite-REF.: 127075
Seite 56	ArtNr.: 59536	Good-Lite-REF.: 461011	Seite 63	ArtNr.: 57024	Good-Lite-REF.: 127100
Seite 56	ArtNr.: 59537	Good-Lite-REF.: 461111	Seite 63	ArtNr.: 57025	Good-Lite-REF.: 127125
Seite 56	ArtNr.: 59543	Good-Lite-REF.: 548500	Seite 63	ArtNr.: 57026	Good-Lite-REF.: 127150
Seite 56	ArtNr.: 59598	Good-Lite-REF.: 587611	Seite 63	ArtNr.: 57027	Good-Lite-REF.: 127175
Seite 56	ArtNr.: 59599	Good-Lite-REF.: 587600	Seite 63	ArtNr.: 57028	Good-Lite-REF.: 127200
Seite 56	ArtNr.: 59533	Good-Lite-REF.: 460400	Seite 63	ArtNr.: 57047	Good-Lite-REF.: 127250
Seite 56	ArtNr.: 59534	Good-Lite-REF.: 460700	Seite 63	ArtNr.: 57048	Good-Lite-REF.: 127300
Seite 56	ArtNr.: 59541	Good-Lite-REF.: 462000	Seite 63	ArtNr.: 57051	Good-Lite-REF.: 499700
Seite 56	ArtNr.: 59542	Good-Lite-REF.: 462100	Seite 63	ArtNr.: 57056	Good-Lite-REF.: 517900
Seite 58	ArtNr.: 53502	Good-Lite-REF.: 547400	Seite 63	ArtNr.: 57054	Good-Lite-REF.: 552500
Seite 58	ArtNr.: 53541	Good-Lite-REF.: 607700	Seite 63	ArtNr.: 55435	Good-Lite-REF.: 137001
Seite 58	ArtNr.: 53562	Good-Lite-REF.: 588600	Seite 63	ArtNr.: 55429	Good-Life-REF.: 137002
Seite 58	ArtNr.: 53510	Good-Lite-REF.: 547500	Seite 63	ArtNr.: 55430	Good-Lite-REF.: 137003 Good-Lite-REF.: 137004
Seite 58 Seite 59	ArtNr.: 53557 ArtNr.: 53516	Good-Lite-REF.: 616700 DEHAG-REF.: 703	Seite 63 Seite 63	ArtNr.: 55431 ArtNr.: 55432	Good-Lite-REF.: 137006
Seite 59	ArtNr.: 59519	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 43705	Seite 63	ArtNr.: 55433	Good-Lite-REF.: 137008
Seite 60	ArtNr.: 57019	Lianyungang Tiannuo-REF.: UTF-5080	Seite 63	ArtNr.: 55434	Good-Life-REF.: 624500
Seite 60	ArtNr.: 57057	Lianyungang Tiannuo-REF.: UTF-5080PRO	Seite 63	ArtNr.: 59964	Good-Lite-REF.: 501600
Seite 60	ArtNr.: 57001	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42100	Seite 64	ArtNr.: 57309	Good-Lite-REF.: 473200
Seite 60	ArtNr.: 57005	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42500	Seite 64	ArtNr.: 57320	Good-Lite-REF.: 473000
Seite 60	ArtNr.: 57006	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42550	Seite 65	ArtNr.: 57700	Shanghai MediWorks Precision Instruments Co. LtdREF.: 20D
Seite 60	ArtNr.: 57049	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42600	Seite 65	ArtNr.: 57701	Shanghai MediWorks Precision Instruments Co. LtdREF.: 78D
Seite 60	ArtNr.: 57053	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42588	Seite 65	ArtNr.: 57702	Shanghai MediWorks Precision Instruments Co. LtdREF.: 90D
Seite 60	ArtNr.: 57046	Lianyungang Tiannuo-REF.: STF-5470	Seite 66	ArtNr.: 54000-R	Lang-Stereotest-REF.: 103
Seite 60	ArtNr.: 57072	Lianyungang Tiannuo-REF.: TF50	Seite 66	ArtNr.: 54001-R	Lang-Stereotest-REF.: 104
Seite 60	ArtNr.: 57073	Lianyungang Tiannuo-REF.: TF52	Seite 66	ArtNr.: 54021	Lang-Stereotest-REF.: 501
Seite 60	ArtNr.: 57074	Lianyungang Tiannuo-REF.: TF54	Seite 66	ArtNr.: 54021-S	Lang-Stereotest-REF.: 510
Seite 60	ArtNr.: 57075	Lianyungang Tiannuo-REF.: TF56	Seite 66	ArtNr.: 54003	Stereo Optical Company-REF.: SO-001
Seite 60	ArtNr.: 57076	Lianyungang Tiannuo-REF.: TF58	Seite 66	ArtNr.: 54005	Stereo Optical Company-REF.: SO-005
Seite 60	ArtNr.: 57077	Lianyungang Tiannuo-REF.: TF60	Seite 66	ArtNr.: 54004	Stereo Optical Company-REF.: SO-002

Seite	Bestellnr.	Hersteller-Referenznr.	Seite	Bestellnr.	Hersteller-Referenznr.
Seite 67	ArtNr.: 54006	Stereo Optical Company-REF.: SL001	Seite 79	ArtNr.: 57541	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-002.33.001
Seite 67	ArtNr.: 54007	Stereo Optical Company-REF.: SL005	Seite 80	ArtNr.: 57570	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-145.28.388
Seite 67	ArtNr.: 54020	Bernell Corporation-REF.: BESTD1	Seite 80	ArtNr.: 57567-L	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-182.10.118
Seite 67	ArtNr.: 54002	Lameris Ootech B.VREF.: 408620	Seite 80	ArtNr.: 57580-L	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-182.28.388
Seite 67	ArtNr.: 54002-A	Lameris Ootech B.VREF.: 408620	Seite 80	ArtNr.: 57503-L	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-008.15.353
Seite 67	ArtNr.: 54002-B	Lameris Ootech B.VREF.: 408600	Seite 81	ArtNr.: 57552	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-002.14.602
Seite 68	ArtNr.: 56000	Kanehara Trading INCREF.: 47640	Seite 81	ArtNr.: 57543	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-002.14.400
Seite 68	ArtNr.: 56013	Kanehara Trading INCREF.: 47600	Seite 81	ArtNr.: 57539	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: D-008.73.109
Seite 68	ArtNr.: 56010	Kanehara Trading INCREF.: 47610	Seite 81	ArtNr.: 57568	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-002.17.080
Seite 68	ArtNr.: 56001	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1299-41	Seite 81	ArtNr.: 57569	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-002.99.494
Seite 68	ArtNr.: 56019	Good-Lite-REF.: 730022	Seite 81	ArtNr.: 57537	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-002.99.495
Seite 68	ArtNr.: 56029	Good-Lite-REF.: 730024	Seite 82	ArtNr.: 57573	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-007.99.396
Seite 68	ArtNr.: 56022	Good-Lite-REF.: 730034	Seite 82	ArtNr.: 57505	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-002.99.411
Seite 68	ArtNr.: 56021	Good-Lite-REF.: 730023	Seite 82	ArtNr.: 57571	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-007.99.388
Seite 68	ArtNr.: 56012	ISBN-9783132447561	Seite 82	ArtNr.: 57531	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-001.99.118
Seite 69	ArtNr.: 56014 ArtNr.: 56018	Good-Lite-REF.: 260260	Seite 82	ArtNr.: 57509	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-001.99.120
Seite 69		Good-Lite-REF.: 260200 Good-Lite-REF.: 260100	Seite 82	ArtNr.: 57538	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-007.99.383
Seite 69	ArtNr.: 56016		Seite 82	ArtNr.: 57512	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-002.99.315
Seite 69 Seite 69	ArtNr.: 56017 ArtNr.: 56015	Good-Lite-REF.: 260160	Seite 83	Art. Nr.: 57518	HEINE Optotochnik GmbH & Co KG-REF.: X-001.88.069
Seite 69	ArtNr.: 56015 ArtNr.: 56024	Waggoner Diagnostics-REF.: CVTME Good-Lite-REF.: 730005	Seite 83 Seite 83	ArtNr.: 57518-L ArtNr.: 57519-L	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-028.88.134
Seite 69	ArtNr.: 56028	Good-Lite-REF.: 730005 Good-Lite-REF.: 730020	Seite 83	ArtNr.: 57519-L ArtNr.: 57520	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-008.88.135 HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-001.88.084
Seite 70	ArtNr.: 53511	Good-Life-REF.: 730020 Good-Life-REF.: 280000	Seite 83	ArtNr.: 57521	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-001.88.084
Seite 70	ArtNr.: 53508	Good-Lite-REF.: 293000	Seite 83	ArtNr.: 57521 ArtNr.: 57522	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-001.88.087
Seite 70	ArtNr.: 53700	Luneau Technology Operations-REF.: 147124	Seite 83	ArtNr.: 57523-L	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-008.88.131
Seite 71	ArtNr.: 58011	Sidapharm-REF.: 91000	Seite 83	ArtNr.: 57524	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-001.88.088
Seite 74	ArtNr.: 53540	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1490-29	Seite 83	ArtNr.: 57540	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-001.88.108
Seite 74	ArtNr.: 53540-E	Luneau Technology Operations-REF.: 8630-1152-31	Seite 83	ArtNr.: 57548	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-002.88.050
Seite 74	ArtNr.: 59596	Good-Lite-REF.: 108100	Seite 83	ArtNr.: 57553	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-002.88.099
Seite 74	ArtNr.: 59602	VisuScience Meditech Co., Ltd-REF.: VPA-200	Seite 83	ArtNr.: 57529	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-002.88.048
Seite 75	ArtNr.: 59506	Stereo Optical Company-REF.: SO010	Seite 83	ArtNr.: 57536	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-002.88.047
Seite 75	ArtNr.: 59606	Stereo Optical Company-REF.: SO009	Seite 83	ArtNr.: 57566	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: X-002.88.078
Seite 75	ArtNr.: 59605	Stereo Optical Company-REF.: SO013	Seite 84	ArtNr.: 57555	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-000.14.606
Seite 75	ArtNr.: 57016	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42511	Seite 84	ArtNr.: 57554	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-000.14.605
Seite 75	ArtNr.: 57017	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42183	Seite 84	ArtNr.: 57546	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-000.33.208
Seite 75	ArtNr.: 57018	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42483	Seite 84	ArtNr.: 57532	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-000.15.360
Seite 75	ArtNr.: 57059	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 42510	Seite 84	ArtNr.: 57544	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-000.33.010
Seite 76	ArtNr.: 53515	Good-Lite-REF.: 791000	Seite 84	ArtNr.: 57545	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-000.33.011
Seite 76	ArtNr.: 53542	Good-Lite-REF.: 792000			
Seite 76	ArtNr.: 53517	Good-Lite-REF.: 790000			
Seite 76	ArtNr.: 52031	Good-Lite-REF.: 251701			
Seite 76	ArtNr.: 52032	Good-Lite-REF.: 251800			
Seite 76	ArtNr.: 52242	Good-Lite-REF.: 255303			
Seite 76	ArtNr.: 52241	Good-Lite-REF.: 270030			
Seite 76	ArtNr.: 52033	Good-Lite-REF.: 700515			
Seite 76	ArtNr.: 52034	Good-Lite-REF.: 700523			
Seite 76	ArtNr.: 52245	Good-Lite-REF.: 700530			
Seite 76	ArtNr.: 57013	Good-Lite-REF.: 452300			
Seite 77	ArtNr.: 53525	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 52400			
Seite 77	ArtNr.: 53010	Gulden Ophthalmics-REF.: 15117			
Seite 77	ArtNr.: 53521	Bernell Corporation-REF.: MDEP			
Seite 77	ArtNr.: 53535	Good-Lite-REF.: 489000			
Seite 77	ArtNr.: 59588	Richard Cermak Minitaschenlampen-REF.: NO 100D			
Seite 77	ArtNr.: 59959	Good-Lite-REF: 593800			
Seite 77	ArtNr.: 59959-A	Good-Lite-REF.: 603200			
Seite 78	ArtNr.: 53500	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 46980			
Seite 78	ArtNr.: 53501	Oculus Optikgeräte GmbH-REF.: 46970			
Seite 78	ArtNr.: 59577	Good-Lite-REF: 602600			
Seite 78	ArtNr.: 59585	Good-Lite-REF.: 673700			
Seite 78 Seite 78	ArtNr.: 59968 ArtNr.: 59969	3B Scientific GmbH-REF.: 1000259 3B Scientific GmbH-REF.: 1000258			
Seite 78	ArtNr.: 57500-L				
Seite 79	ArtNr.: 57500-L ArtNr.: 57501-L	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-008.30.120 HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-008.30.100			
Seite 79	ArtNr.: 57501-L	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-008.30.100 HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-008.30.206			
Seite 79	ArtNr.: 57556	HEINE Optotechnik GmbH & Co KG-REF.: C-008.30.200			
55.1677		Spirit Strike To No NET D-000,7 1,120			

ALPHABETISCHES PRODUKTVERZEICHNIS

Produkt	Seite	Produkt	Seite
AAPOS Vision – Screeningset	Seite 33	Exophthalmometer	Seite 7
Abgleichflipper sphärisch	Seite 63	Falttafeln Ferne	Seite 2
Abgleichleiste	Seite 62	Farbteste	Seite 6
Aesthesiometer Cochet-Bonnet	Seite 74	Finoff-Durchleuchter	Seite 8
Amsler-Teste – Ringbücher	Seite 29 / 70	Fixationskarten für HEINE-Skiaskop	Seite 8
Antwortkarten und -tafeln für Sehteste	Seite 76	Fixationsobjekte	Seite 2
Anzeigegabeln zur Visusbestimmung	Seite 78	Fixiersterne	Seite 7
Augenkompressen OPTOMED®	Seite 14	Frühförderung, visuelle Reha	Seite 2
Augenmodelle	Seite 78	Fundus-Charts	Seite 8
Augenokklusionspflaster ORTOPAD®	Seite 8 – 13	Funduslupen	Seite 6
Augenverbandschalen	Seite 14	Gesichtsfeldteste	Seite 7
Baby-Messbrille COMO	Seite 61	Gläserkasten	Seite 6
Bagolini-Gläser und -Vorhalter	Seite 52	Hand-Untersuchungsinstrumente	Seite 8
Batteriegriffe	Seite 82	Heidi®-Expressionstest	Seite 2
Bernell-Fixationsstäbchen	Seite 20	Heidi®-Fixationsobjekte	Seite 2
Binokularteste	Seite 52 – 59	HEINE-Instrumente und Zubehör	Seite 7
Birkhäuser-Nahlesetafel	Seite 30	Hertel-Exophthalmometer	Seite 7
Blockprismensets	Seite 18	Hiding Heidi® Kontrastkarten	Seite 2
Brock-Strings	Seite 77	HOTV-Falttafel Massachusetts	Seite 3
Cardiff Acuity Cards	Seite 21	HOTV-Fixierwürfel	Seite 2
Clip-on-Okkluder	Seite 55	HOTV-Screening-Flipchart Massachusetts	Seite 3
COMO-Kindermessbrillen	Seite 61	HRR-Farbteste	Seite 6
Covertest-Paddle	Seite 54	Ishihara-Farbteste	Seite 6
CSV-System und CSV-Tafeln	Seite 38	Jäger-Lesekarte englischer Text	Seite 3
C-Test Ferne	Seite 26	KAY PICTURES	Seite 3
C-Test Nähe nach Haase	Seite 33	Kindermessbrillen	Seite 6
Damato-Campimeter	Seite 70	Kinderrefraktionsbrillenset	Seite 6
Diagnostiklampe Penlight	Seite 77	Kleinkinder-Messbrille COMO	Seite 6
Dinosaurier-Stereotest	Seite 67	Kontrastteste Tafeln und Ringbücher	Seite 5
DVD "Leo Learns By Doing"	Seite 76	Kreuzzylinder	Seite 6
E-Haken zur Demonstration	Seite 78	Ladegeräte, Ladegriffe und -batterien	Seite 8
Einmalokkluder	Seite 55	Landolt-Ring zur Demonstration	Seite 7
Einmaltonometerköpfe Tonojet L900	Seite 71 / 72 – 73	Landolt-Ring-Falttafel	Seite 2
Einzelprismen	Seite 17	Landolt-Ring-Tafeln Ferne, lichtdurchlässig	Seite 3
Ersatzlampen HEINE-Instrumente	Seite 83	LANG-Fixationsstäbchen und -würfel	Seite 2
ESC 2000 ETDRS-Lichtkasten	Seite 36	LANG-Stereoteste	Seite 6
ESV 3000 ETDRS-Lichtkasten	Seite 36	LEA-3-D-Puzzle®	Seite 2
ETDRS-Kontrasttafeln	Seite 48 – 49	$LEA^TM\text{-}Buch$ "What and How Does This Child See?"	Seite 7
ETDRS-Lichtkästen	Seite 36	LEA TM Core Tests Basisausstattungsset	Seite 2
ETDRS-Tafeln	Seite 44 – 47	LEA TM -Dominoset	Seite 2
Evans-Kontrastteste – ELCT-Tafeln	Seite 49	LEA TM -Einzelkarten Symbole	Seite 2

ALPHABETISCHES PRODUKTVERZEICHNIS

Produkt	Seite	Produkt	Seite
LEA TM -Fixationswürfel	Seite 20	mini 3000® Ophthalmoskop	Seite 79
LEA TM -Flicker-Gesichtsfeld	Seite 70	Nahkontrastteste	Seite 51
LEA GRATINGS® Kontrasttest	Seite 20 / 50	Nahleseprobe 2 Ringbuch	Seite 30
LEA GRATINGS® Paddles	Seite 20	Nahsehtafeln – Visuelle Wahrnehmung	Seite 30
LEA TM -Karten Low Vision	Seite 29	Nahsehteste	Seite 30 – 3
LEA TM -Kontrasttafeln	Seite 43	Nahsehteste Landolt-Ringe Taschenformat	Seite 32
LEA™-Kontrastwandtafeln	Seite 50	Nahsehteste LEA™-Karten	Seite 31
LEA™-Lesefixationsstab	Seite 23	Nasenauflagen für Messbrillen	Seite 75
LEA TM -Low-Vision-TafeIn	Seite 28	Neuro-Orthoptik-Sehteste	Seite 24 – 2
LEA-Mailbox®	Seite 22	Neutralfilterleiste	Seite 77
LEA TM Panel 16 Farbteste	Seite 69	Nystagmusbrille nach Frenzel	Seite 59
LEA TM -Rechteckspiel	Seite 22	Okkluder und Paddles	Seite 54 – S
LEA™-Ringbücher	Seite 27 / 51	Okkluder / Vorhalter ohne Lochblende	Seite 55 / 7
LEA TM -SehtafeIn lichtdurchlässig	Seite 39 – 41	Okkluderbrillen	Seite 56
LEA TM -Spielkarten	Seite 22	Okklusionsfolien	Seite 16
LEA TM -Stereoteste	Seite 67	OKN-Instrumente	Seite 58
LEA TM -Symbole/E-Haken Wandtafel	Seite 26	Ophthalmologie-Sets	Seite 80
LEA TM -Symbole/Landolt-Ringe Wandtafel	Seite 26	Ophthalmologische Untersuchungsleuchte	Seite 81
LEA™-Übungsblätter	Seite 78	Ophthalmoskope	Seite 79
LEA $^{\text{TM}}$ -USB "What and How Does This Child See?"	Seite 76	OPTOMED®-Augenkompressen	Seite 14
LEA TM -Zapfenadaptationstest	Seite 22	ORTOLUX®-Uhrglasverbände	Seite 14
LED-Rotgrüntest	Seite 53	ORTOPAD®-Augenokklusionspflaster	Seite 8 – 13
Lesekarten Schwarzdruck / 10 % Kontrast	Seite 32	Polarisationsbrillen	Seite 75
Lesetafeln Low Vision	Seite 29	Polarisationsbrillen für Kinder	Seite 56
Lichtdurchlässige Kontrasttafeln	Seite 43	Polarisations-/Rotgrünflipper	Seite 55
Lichtdurchlässige Sehtafeln Ferne, Nähe, Intermediärdistar	nz Seite 39 – 42	Preferential-Looking-Sehteste	Seite 21
Lichtkästen ESV 1200, ESV 1500, ESV 3000, ESC 200	0 Seite 36	Prismenflipper	Seite 63
Lichtkästen Zubehör	Seite 37	Prismenfolien	Seite 16
Linsenfolien Segmente	Seite 16	Prismenleisten/Prismensets und Zubehör	Seite 17 – 1
Lochblenden-Okkluder/Maddox-Zylinder	Seite 54	Pupillometer	Seite 77
Lochblenden-Okkluder/Vorhalter	Seite 55 / 75	QuikVue® Smartphone-Adapter	Seite 74
Low-Vision-Teste	Seite 28 – 29	Refraktion und Zubehör	Seite 60 –
Maddox-Kreuz	Seite 59	Refraktionsbrillen für Kinder	Seite 61
Maddox-Zylinder	Seite 54 / 64	Refraktionsbrillensets	Seite 61
Maddox-Zylinder-Steckglas	Seite 52	Roll-up-ETDRS-TafeIn	Seite 45 / 4
Marsden-Fixationsball	Seite 74	Rotgläser	Seite 52
MARS-Kontrastteste	Seite 50	Rotgrünbrillen, -vorhalter, -flipper	Seite 53
Massachusetts-Sehteste	Seite 35	RUNGE-Nahkarten	Seite 30
Mattglasokkluder zur Gesichtsfeldprüfung	Seite 55 / 71	Schmalrand-Einzelgläser Übersicht	Seite 64
Mattglasokkluderbrille für Kinder	Seite 56	Sehteste bei Demenzpatienten	Seite 57
Messbrillen	Seite 60 – 61	Sehteste für die kinderärztliche Untersuchung	Seite 19

ALPHABETISCHES PRODUKTVERZEICHNIS

Produkt	Seite
Sehteste Neuro-Orthoptik	Seite 24 – 25
Sehteste Prüfdistanz 1 m	Seite 28
Sehteste für Kinderärzte	Seite 33 / 56
Skiaskop HEINE BETA® 200 LED-Version	Seite 80
Skiaskopierleistensets	Seite 62
SLOAN-Falttafel	Seite 26
SLOAN-Kontrasttafeln	Seite 43
Spiegel-Exophthalmometer nach Hertel	Seite 77
Spielmann-Okkluder	Seite 54
Stereoteste	Seite 66 – 67
Teller Acuity Cards® II	Seite 21
TNO-Test	Seite 67
TRUglue® Wundkleber	Seite 15
TRUPACK® individuelle OP-Sets	Seite 85
Uhrglasverbände ORTOLUX®	Seite 14
Universalmessbrille Standard "Hausmarke"	Seite 60
Untersuchungssets	Seite 33
Velhagen-Farbtafeln	Seite 68
Verbrauchsmaterialien	Seite 71 – 73
Visuelle Rehabilitation	Seite 22 – 23
Waggoner-Farbtest "Color Vision Testing Made Easy"	Seite 69
Wandtafeln	Seite 26 / 50
Wundkleber	Seite 15
Zubehör diagnostische Augenprodukte	Seite 74 – 78

Leere Batterien bitte nicht über den Haushaltsmüll entsorgen! Batterien können Sie gerne an uns zur Entsorgung zurücksenden oder an der nächstgelegenen Rücknahmestelle abgeben.

Preisinformation

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen der TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH.







DIE AUGENPRODUKTE DER TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH

Unter unserer Marke EYESFIRST® führen wir ein breit gefächertes Sortiment an professionellen Screeningund Diagnostikprodukten für die Ophthalmologie, Orthoptik und Augenoptik. Dazu gehören unter anderem die in Europa gängigen GOOD-LITE®-Sehteste und die bekannten LEATM-Teste für die Sehprüfung bei Kindern sowie Menschen mit Beeinträchtigungen. Bei der Auswahl unserer diagnostischen Augenprodukte legen wir großen Wert auf Qualität und vertrauen auf führende Hersteller wie z. B. HEINE, OCULUS® und Visionix.

Darüber hinaus bieten wir mit TRUPACK® individuell zusammengestellte OP-Sets an, die exakt auf die Anforderungen Ihrer Praxis oder Klinik abgestimmt sind.

Für einen aktuellen Überblick über unser Sortiment und weitere Produktneuheiten besuchen Sie unseren Onlineshop unter **www.eyesfirst.eu**.

Für Ihre Anfragen stehen wir Ihnen – stellvertretend für das gesamte Trusetal-Team – gerne zur Verfügung.



Rita Brüggemann Geschäftsführerin



Jessie Ilsen Geschäftsführerin



Tanja Kerins
Produktmanagement TRUPACK®



Ute Rau
Produktmanagement EYESFIRST®





Gerne informieren wir Sie über unser umfangreiches Programm auch ganz persönlich. Rufen Sie uns einfach an, senden Sie ein Fax oder eine E-Mail mit Ihren Fragen oder Anregungen.

Wir beraten Sie gern!

UNSERE RENOMMIERTEN MARKEN:



TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH

Konrad-Zuse-Straße 15 33758 Schloß Holte-Stukenbrock Deutschland

Telefon: +49 5207 991688-0

Telefax: +49 5207 991688-28

E-Mail: info@eyesfirst.eu

info@tshs.eu

Internet: www.tshs.eu

www.augenpflaster.com

Unser Augenprodukte-Onlineshop:

www.eyesfirst.eu

Unsere E-Mail-Adresse für Ihre Bestellungen:

orders@tshs.eu

Für Onlinebestellungen und zum Download unserer Bestellformulare sowie aktuellen Preise bitte den entsprechenden QR-Code scannen. Die Preisliste wird regelmäßig aktualisiert.

Onlineshop:



Bestellformular:



Preisliste:

